

HSCU-300RF

Unidad compacta de control de cámaras
para HSC-300RF y HSC-100RF



Descripción general

Configuración sencilla y versátil del sistema a través de fibra óptica de 1,5 Gbps

La unidad compacta de control de cámaras HSCU-300RF, de tamaño 1,5 RU, crea un sistema de rack de 19" estandarizado que resulta ideal para las zonas de producción en espacios limitados. Si se reemplaza el panel frontal de la HSCU-300RF por el panel de control frontal para la CCU del HKCU-FP2, se puede configurar un sencillo sistema de control remoto. A través de los selectores e interruptores del HKCU-FP2 se pueden controlar muchas funciones de la cámara.

Control de varias cámaras

Además, cuando se instala el software opcional de funcionamiento de cámara HZCU-MC3, la unidad HSCU-300RF permite que el control de HSC-300RF o HSC-100RF pueda ejercerlo una unidad máster de configuración MSU-1000/1500 o una unidad de control remoto de la serie RCP-1000, de modo que se puede emplear HSC-300RF como un sistema de estudio sencillo o como parte de un sistema de difusión a gran escala compuesto de varias cámaras.

Galería

