

HDVF-C35W

Visor LCD Color HD



Descripción general

El visor LCD color HD de 3,5 pulgadas HDVF-C35W ofrece imágenes nítidas y claras desde la pantalla TFT-LCD a color. Al utilizar un ocular desmontable diseñado especialmente, los operadores de cámaras pueden ver claramente las imágenes desde distintas posiciones y ángulos. Además, la pantalla LCD ofrece un amplio ángulo de visión que permite que varias personas puedan ver la misma imagen al mismo tiempo. El visor presenta una lente esférica en el ocular para reducir la aberración en cada esquina de la imagen del ocular y lograr así que el enfoque sea más preciso.

Atributos

Pantalla LCD grande de 3,5 pulgadas

Permite múltiples frecuencias de cuadros

El diseño del ocular desmontable permite que el usuario vea el LCD directamente.

La lupa de alto rendimiento muestra imágenes con baja distorsión.

La función de ampliación 3x simplifica el enfoque, especialmente cuando se utilizan lentes primarios.

Se pueden generar señales de escala grises para permitir que los operadores de cámara ajusten la exposición al nivel adecuado.

Conmutable entre pantalla color o monocromática.

Dos interruptores asignables para pasar a la configuración de ajustes predeterminados y para asignar las funciones usadas frecuentemente.

Especificaciones

General

Suministro de energía	De 10,5 V a 17 V CC (suministrada por la cámara)
-----------------------	--

Consumo de energía	6,3 W
--------------------	-------

Temperatura de funcionamiento	De -20 °C a +45 °C (de -4 °F a +113 °F)
-------------------------------	---

Temperatura de almacenamiento	De -20 °C a +60 °C (de -4 °F a +140 °F)
-------------------------------	---

Peso	850 g (1 lb 14 oz)
------	--------------------

-- LCD--	Tipo LCD
----------	----------

General

Dimensiones del área de imagen	76,8 x 43,2 mm (3 1/8 x 1 3/4 pulgadas) (H/V relación de aspecto 16:9)
--------------------------------	--

Rendimiento

Brillo	250 cd/m ²
--------	-----------------------

Resolución	500 o más líneas
------------	------------------

Formatos aceptados	1080/23.98PsF, 24PsF, 25PsF, 29.97PsF, 30PsF 1080/50i, 59.94i, 60i
--------------------	---

Temperatura de color	6500K (con barril de visor y ocular conectado)
----------------------	--

Indicadores	Tally verde, TALLY/REC, BATT, !, MAG, spare, SAVE
-------------	---

Señales de entrada

Pb, Pr	0,7 Vp-p, asincrónico, 75 Ω finalizado
--------	---


Y	1,0 Vp-p, sincrónico, 75 Ω finalizado
---	--

Conector

Conector de cámara	Tipo redondo de 20 pines
--------------------	--------------------------

Accesorios provistos

Manual de operación (1)



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la debida autorización escrita. Las características y especificaciones están sujetas a modificación sin previo aviso. Los valores de peso y medidas son aproximados. Todas las demás marcas pertenecen a sus respectivos propietarios.