

MB-535

Soporte de montaje en rack para el monitor
LMD-1510W



Descripción general

Soporte de montaje en rack de gran resistencia con 7U de altura

El soporte MB-535 puede inclinarse de 0° a 20° en sentido ascendente y descendente (se fija mediante tornillos). El monitor se sujeta al soporte a través de taladros y tornillos de montaje VESA (se suministran cuatro tornillos +PWH4 x 12).

Atributos

Diseñado para monitores LMD-1510W

El soporte MB-535 puede inclinarse de 0° a 20° en sentido ascendente y descendente (se fija mediante tornillos). El monitor se sujeta al soporte a través de taladros y tornillos de montaje VESA (se suministran cuatro tornillos +PWH4 x 12).

Resistente y elegante

El soporte de montaje 7U de altura mide aproximadamente 482,6 x 310,3 x 111,6 mm (19 x 12,2 x 4,4 pulgadas) (An. x Al. x Prof.). Tiene un peso aproximado de 2 kg (4,4 lb).

Galería

