

## BRBK-HSD2

Tarjeta de salida HD/SD-SDI  
analógica para cámaras  
robóticas BRC-H900 y BRC-Z330



### Overview

#### **Salida digital en serie conmutable entre HD o SD**

La tarjeta de salida BRBK-HSD2 está diseñada para utilizar con las cámaras robóticas HD BRC-H900 y BRC-Z330. También funciona con la unidad multiplexora óptica HD BRU-SF10 que se conecta a la BRC-Z330. Equipada con 3 salidas de video digital. Esta tarjeta permite la salida de imágenes grabadas por la cámara como señales HD-SDI que cumplen con las normas de interfaz digital en serie SMPTE-292M, o señales SD-SDI convertidas a SD que cumplen con normas de interfaz digital en serie SMPTE-259M. Cuando esta tarjeta se utiliza en el modo HD-SDI, los menús de la cámara se pueden superponer a la señal de video.

## Gallery

