

## BRBK-SF1

Tarjeta multiplexora óptica HD para cámaras robóticas BRC-H900P y BRC-Z330



### Overview

#### **La unidad multiplexora óptica HD BRU-SF10 permite transmitir señales HD hasta a 2000 metros**

La tarjeta BRBK-SF1 está diseñada para utilizar con la cámara robótica Full HD BRC-H900P y con la cámara robótica HD BRC-Z330. El uso combinado de esta tarjeta, segmentos de cable de fibra óptica monomodo de 200 m CCFC-S200 y una unidad multiplexora óptica HD BRU-SF10 permite transmitir imágenes de la cámara hasta a 2000 metros (6562 pies) de distancia, señales de video/sincronización externa, 2 canales de audio analógico y señales de control a través de un cable de fibra óptica.

### Related products



#### **BRC-Z330**

Cámara robotizada HD/SD con sensor CMOS de 1/3"

## Gallery

