

EVI-D80/D80P(PAL)

Cámara PTZ de definición estándar



Descripción general Esta cámara PTZ (pan/tilt/zoom) de cuidado diseño es ideal para una amplia variedad de aplicaciones de seguridad, videoconferencia, educación a distancia y monitoreo remoto.

Su sensor CCD de 1/4" garantiza una calidad de imagen nítida en definición estándar, incluso con luz tenue.

Su motor eléctrico asegura un funcionamiento ágil de las funciones pan/tilt/zoom, mientras que el zoom óptico de 18x permite realizar primeros planos completos.

La cámara puede instalarse en forma estándar o en el techo y está disponible en color negro (EVI-D80P) o blanco (EVI-D80P/W).

* El modelo EVI-D80/W es de color blanco.

Paquetes de accesorios para Estados Unidos y Canadá

Los paquetes de cable y cámara EVI-D80/PAC2 y EVI-D80W/PAC2 están disponibles en Estados Unidos y Canadá. Consulte a su distribuidor autorizado local de Sony Professional para obtener más información.

Características

Imágenes SD nítidas y claras

El sensor CCD de tipo 1/4 capta imágenes nítidas en definición estándar. La velocidad de obturador, la ganancia y el balance de blancos son ajustables para garantizar el máximo rendimiento en casi cualquier condición de iluminación.

Generoso zoom óptico de 18 aumentos

El alcance del zoom óptico de 18 aumentos se complementa con un zoom digital de 12 aumentos para conseguir rotundos primeros planos donde apreciar los detalles con la máxima claridad. Los modos de enfoque manual, automático o infinito ofrecen la máxima flexibilidad de instalación en cualquier situación de monitoreo.

Funcionamiento PTZ ágil

El motor eléctrico garantiza un movimiento ágil y rápido hacia la posición deseada con un amplio rango de giro e inclinación.

Seis preajustes

Los valores de giro, inclinación y zoom y los de enfoque, AE y balance de blancos pueden guardarse en seis preajustes distintos para su uso inmediato.

Montaje estándar o en techo

La flexibilidad de instalación aumenta con las opciones de montaje estándar o en techo. La función E-Flip de la cámara identifica de forma automática la posición de montaje, de modo que la orientación de las imágenes sea siempre correcta.

Control remoto

Los ajustes de la cámara y las funciones PTZ pueden controlarse a distancia desde una PC a través de los protocolos RS-232C/RS-422 (VISCA).

Control remoto IR incluido

Control sencillo de los ajustes de giro, inclinación y zoom con el control remoto de infrarrojo suministrado.

Diseño elegante

El diseño elegante y cuidado de la cámara permite integrarla en una amplia variedad de entornos de seguridad y monitoreo.

Especificaciones

Especificaciones	
Sensor de imagen	CCD de 1/4"
Sistema de señal - SD	NTSC/PAL
Lente - Distancia focal	f= de -4,1 mm (gran angular) a 73,8 mm (teleobjetivo) De F1.4 a F3.0
Lente - Zoom óptico	18x
Lente - Zoom digital	12x
Distancia mínima del objeto	De 10 mm (gran angular) a 800 mm (teleobjetivo) *Predeterminado: 290 mm
Ángulo de visión horizontal	De 48.0 grados (gran angular) a 2.8 grados (teleobjetivo)
Sistemas de enfoque	Automático, AF de un toque, Manual, Infinito
Iluminación mínima	0,4 lx, (F1.4, 50 IRE)
Velocidad de obturación	De 1 a 1/10.000 s
Ganancia	Automático/Manual/Máx. Límite de ganancia AE (de -3 dB a +28 dB, en pasos de 2 dB)
Balance de blancos	Automático, Interiores, Exteriores, Un solo toque, Manual
Wide-D	No
Control de exposición	Automático, manual, modo prioridad (prioridad de iris y obturador), brillo, compensación de exposición, exposición automática con obturador lento
ICR automático	No
Relación señal/ruido	Más de 50 dB (reducción de ruido 3D)
Pan/Tilt - Ángulo - Pan	±170°
Pan/Tilt - Ángulo - Tilt	+90°/-20°
Pan/Tilt - Vel. máxima - Pan	100°/s
Pan/Tilt - Vel. máxima - Tilt	90°/s

Especificaciones

Posiciones predeterminadas	6
Salida de video - SD	VBS, Y/C
Control de cámara - Interfaz	RS-232C/RS-422
Control de cámara - Protocolo	VISCA
Requerimientos de alimentación	CC 12 V
Consumo de energía	6 W
Temperatura de funcionamiento	De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)
Temperatura de almacenamiento	De -20°C a +60°C
Peso	1440 g (3 lb 3 oz)
Medidas (An. x Al. x Prof.)	145 x 164 x 164 mm (5 3/4 x 6 1/2 x 6 1/2 pulgadas)
Color de la carcasa	Blanco/negro
Accesorios suministrados	Adaptador de CA Cable de alimentación CA Unidad de control remoto IR Soporte de techo Instrucciones de funcionamiento Conector RS-422



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la debida autorización escrita. Las características y especificaciones están sujetas a modificación sin previo aviso. Los valores de peso y medidas son aproximados. Todas las demás marcas pertenecen a sus respectivos propietarios.