

OTM-25GSR

Módulo transceptor óptico
SFP28 (SR)



NETWORKED LIVE

Overview

El transceptor SFP28 Ethernet OTM-25GSR admite 25GBASE-SR

Se recomienda utilizar el módulo OTM-25GSR con los productos de puerta de enlace IP de Sony NXLK-IP50Y/51Y y otros productos IP Live de Sony, tales como las unidades HDCU/HKCU, HDCE, BPU/SKC y los modelos PWSK.

Specifications

Especificaciones generales

| | |
|--------------------------------|------------|
| Requerimientos de alimentación | CC de 3,3V |
|--------------------------------|------------|

| | |
|--------------------|-----|
| Consumo de energía | 1 W |
|--------------------|-----|

| | |
|---|---|
| Medidas externas (ancho / alto / profundidad) | 13,9 × 12,45 × 56,5 mm (9/16 × 1/2 × 2 1/4 pulgadas) |
|---|---|

| | |
|------|---------------------------|
| Peso | 15,85 g (0,56 oz)(630 g) |
|------|---------------------------|

Temperatura de funcionamiento:

| | |
|-----------------------|--|
| Rangos de temperatura | De 5°C a 40°C (de 41°F a 104°F) Temperatura de almacenamiento: De -20°C a +60°C (de -4°F a +140°F) |
|-----------------------|--|

Especificaciones de E/S

| | |
|-----------------------------------|--|
| Conectores de entrada/salida | Conector óptico LC Duplex |
| Formato de señal | 802.3bm 25GBASE-SR |
| Velocidad de transmisión de señal | 25,78125 Gbps |
| Tipo de medios | Multimodo |
| Interfaz host: | Conector: Conector de almacenamiento local paralelo en tarjeta Formato de señal: Especificaciones SFF-8472 del Comité SFF |

Related products



NETWORKED LIVE

OTM-25GLR

Módulo transceptor óptico SFP28 (LR)



NETWORKED LIVE

NXL-FR316

Unidad de procesamiento de señal SDI-IP



NETWORKED LIVE

PWS-110NM1

Estación IP Live System Manager

Gallery

