

## SNC-CX600

Cámara IP de 720p/30 fps con  
Iluminadores LED White-lite  
alimentados por IPELA ENGINE  
EX™ - Serie C



### Overview

**Proteja oficinas, restaurantes y pequeños establecimientos comerciales con esta asequible y discreta cámara en red IP de instalación sencilla y que ofrece una calidad de imagen HD nítida.**

A los propietarios de pequeñas empresas les resultará más fácil que nunca controlar sus instalaciones las 24 horas del día para evitar intrusiones e incidentes.

La SNC-CX600 es cámara de seguridad «todo en uno» compacta que incluye sensor pasivo, iluminador LED, un altavoz/micrófono y funciones de grabación en paralelo, todo en un asequible paquete integrado. Es perfecta para proteger oficinas, restaurantes, hoteles y otros pequeños establecimientos comerciales.

Dado que ofrece imágenes HD 720p nítidas y claras, la SNC-CX600 incorpora muchas de las principales tecnologías de la gama de cámaras de videoseguridad de última generación de Sony. Gracias a la plataforma de procesamiento de señal IPELA ENGINE EX, podrá disfrutar de una excelente calidad de imagen y de un análisis inteligente.

La discreta y estilizada cámara fija permite observar la escena con un amplio ángulo de visión horizontal (120°). El sensor de

infrarrojo pasivo (PIR) puede detectar un sujeto con una temperatura superior a la temperatura ambiente del campo visual de la cámara en total oscuridad e ilumina el entorno automáticamente con un LED blanco, o bien cuando la activa el usuario. El sensor PIR también puede activar otras acciones tales como la grabación en una tarjeta de memoria opcional, enviar alertas de voz a través del altavoz incorporado o enviar una notificación por correo electrónico.

La integración con redes Ethernet fijas estándares es simple: para aumentar la flexibilidad, la cámara es alimentada vía PoE (Alimentación por Ethernet). El video HD se puede transmitir a través de redes IP y también se puede guardar en la tarjeta de memoria micro SD de la cámara para su posterior revisión.

## Features

### **Observa toda la escena con calidad HD**

El lente fijo de la cámara fija cubre las entradas, los vestíbulos, las zonas públicas y los almacenes con un amplio ángulo de visión horizontal (120°). El sensor CMOS Exmor de alta resolución garantiza imágenes de video HD (1280 x 720) nítidas.

### **El mejor rendimiento de imagen posible con IPELA ENGINE EX**

La excelente calidad de imagen queda garantizada gracias a la incorporación de la tecnología clave de nuestra aclamada gama de cámaras de seguridad de última generación. Gracias a la plataforma de procesamiento de señal IPELA ENGINE EX, XDNR (Excellent Dynamic Noise Reduction) y Visibility Enhancer se garantizan imágenes con poca luminosidad más claras. La función de análisis DEPA Advanced activa alarmas de acuerdo con las normas definidas por el usuario.

### **Siempre listo para la acción, incluso en la oscuridad**

El sensor de infrarrojo pasivo (PIR) puede detectar un sujeto con

una temperatura superior a la temperatura ambiente del campo visual de la cámara en total oscuridad, gracias a los iluminadores LED de luz blanca que captan imágenes en color claras a una distancia de 3 m desde la cámara. El sensor también puede activar otras funciones como la activación de una alerta de voz, el inicio de una grabación o el envío de una notificación por correo electrónico.

## **Imágenes más estables**

El estabilizador de imagen integrado ayuda a reducir los efectos de movimiento de la cámara para ofrecer imágenes nítidas y claras con menos borrosidad.

## **Fácil conectividad en red IP**

La cámara se conecta con redes Ethernet estándar con cable. Para una instalación simple y ordenada, la cámara funciona gracias a la alimentación por Ethernet (PoE) (IEEE802.3af), que elimina la necesidad de cables de alimentación adicionales.

## **Grabación automática**

Las imágenes de video se pueden grabar directamente en una tarjeta opcional Micro SD (no incluida) para su posterior análisis. Con los análisis integrados, la grabación en paralelo se puede iniciar de forma manual o automática a través de una alerta que se activa mediante el sensor de infrarrojo pasivo (PIR), en respuesta a las desconexiones temporales de red y las manipulaciones. La búsqueda, reproducción y exportación desde la tarjeta SD está disponible directamente a través de la interfaz del explorador web cuando se utiliza Internet Explorer®.

## **Escúchese y hágase escuchar**

La cámara incorpora un micrófono y un altavoz que permiten la comunicación de audio bidireccional, por lo que resulta perfecta como intercomunicador. Además, el sensor de infrarrojos pasivo puede activar la reproducción de un mensaje de alerta de voz pregrabado a través del altavoz cuando detecta movimientos.

## Pequeña, elegante y discreta

El diseño compacto de la cámara se adapta de forma discreta a una amplia variedad de entornos comerciales.

## Compatible con ONVIF (Open Network Video Interface Forum)

La compatibilidad con ONVIF simplifica la integración con una amplia variedad de plataformas y hardware VMS, que ofrecen funciones de transmisión de videos y control de la cámara. La especificación ONVIF (Open Network Video Interface Forum) define un protocolo común para el intercambio de información entre dispositivos de video en red, que incluye la detección automática de dispositivos y la transmisión de videos.

## Specifications

Cámara	
Sensor de imagen	Sensor Exmor CMOS de exploración progresiva de 1/4"
Número de píxeles efectivos	Aprox. 1,3 megapíxeles
Iluminación mínima (50 IRE)	Color: Color: 1,0 lx (F2.0, VE apagado, AGC Máx., 1/30 s, 30 fps)
Iluminación mínima (30 IRE)	Color: Color: 0,5 lx (F2.0, VE apagado, AGC Máx., 1/30 s, 30 fps)
Relación señal/ruido (ganancia de 0 dB)	Más de 60 dB
Ganancia	Automática

Velocidad del obturador	De 1/1 s a 1/10.000 s
Control de exposición	Compensación de exposición, velocidad de obturación
Balance de blancos	ATW, ATW-PRO, lámpara fluorescente, lámpara de mercurio, lámpara de vapor de sodio, lámpara de haluro metálico, LED blanco, WB de una pulsación, manual
Lente	Objetivo fijo
Relación de zoom	Zoom digital 4x Zoom total 8,4x
Ángulo de visión horizontal	120°
Ángulo de visión vertical	64,0°
Distancia focal	f = 1,83 mm
Número F	F2.0
Distancia mínima del objeto	500 mm
Iluminador de luz LED blanca	Sí (2)

---

Distancia de alcance LED	3 m
-----------------------------	-----

---

## Características de la cámara

Rotación de la imagen	90°, 270°
-----------------------	-----------

---

Mirroring	Sí
-----------	----

---

Wide-D	View-DR LT-C
--------	--------------

---

Corrección de tonos	Mejorador de visibilidad
---------------------	--------------------------

---

Reducción de ruido	XDNR
--------------------	------

---

Estabilizador de imagen	Electrónico
----------------------------	-------------

---

Modo imagen	Sí
-------------	----

---

Enmascaramiento de zona privada (número)	20
--	----

---

Enmascaramiento de zona privada (forma)	Cuadrilátero formado por cualquiera de los cuatro vértices
--	---

---

Enmascaramiento de zona privada (color/efecto)	14 colores opacos (negro, blanco, rojo, verde, azul, cian, amarillo, magenta, gris [6 escalas]), mosaico
--	--

---

Almacenamiento	Sí
----------------	----

---

local paralelo	
Compatibilidad con servicios en nube	Sí
Alerta de voz	Sí
Sobreimprimir número	3 posiciones independientes para caracteres (códec, fecha y hora, evento, texto [máx. 64 caracteres]), 1 posición independiente para logotipo
Sobreimprimir idioma	Inglés
Idioma del menú	Inglés, japonés, chino (simplificado), chino (tradicional), francés, español, alemán, italiano, coreano, portugués, ruso, árabe, hindi, vietnamita, tailandés
Visor de smartphone	Sí

## Video

Resolución	1280 x 720, 1024 x 576, 720 x 576, 720 x 480, 704 x 576, 640 x 480, 640 x 360, 352 x 288, 320 x 180 (H.264, JPEG)
Formato de	H.264 (perfil alto/principal/básico),

compresión	JPEG
Velocidad de cuadros máxima	H.264: 30 fps (1280 x 720) JPEG: 30 fps (1280 x 720)
Modo control de velocidad de bits	CBR/VBR (seleccionable)
Ajustes del rango de velocidad de bit	De 64 Kbps a 8 Mbps
PTZ sólido	Sí
Control adaptativo de velocidad	H.264:
Control de ancho de banda	JPEG
Transmisión simultánea de varias señales	Sí (3)
Número de clientes	5

## Análisis inteligente de audio y video

Arquitectura de análisis	DEPA Advanced
Detección inteligente de movimiento	Sí



---

Detección facial	Sí
Alarma de manipulación	Sí
Análisis de escenas	Cruce, aspecto, detección de objeto abandonado, detección de objeto ausente

---

## Audio

Formato de compresión	G.711/G.726/AAC (16 kHz, 48 kHz)
-----------------------	----------------------------------

---

## Requisitos del sistema

Sistema operativo	Windows XP (32 bits) Professional Edition Windows Vista (32 bits) Ultimate, Business Edition Windows 7 (32/64 bits) Ultimate, Professional Edition Windows 8 Pro (32/64 bits) Windows 8.1 Pro (32/64 bits)
Procesador	Intel Core2 CPU 6420 a 2,13 GHz o superior
Memoria	2 GB o más

---

Explorador web	Microsoft Internet Explorer versiones 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, Ver. 11.0 Firefox versión 19.02 (solo con el visor Plug-in Free) Safari versión 5.1 (solo con el visor Plug-in Free) Google Chrome Ver. 25.0 (solo con el visor Plug-in Free)
Kit de herramientas SNC	Sí
Kit de herramientas SNC para dispositivos móviles	Sí

## Red

Protocolos	IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP*, HTTP, DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP sobre TCP, SMTP sobre HTTP, IPv6, HTTPS, FTP (cliente), SNMP (v1, v2c, v3), SSL *Compatible con SSM (Source Specific Multicast).
Número de dirección IP/dirección Mac	1
QoS (Calidad de	DSCP

servicio)

---

Compatibilidad de  
transmisión de  
múltiples señales de  
video

Sí

---

Conforme con ONVIF

Profile S, Profile T

---

Autenticación

IEEE802.1X

---

## Interfaz

---

Entrada de micrófono

Micrófono incorporado

---

Salida de línea

Altavoz incorporado

---

Puerto de red

10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45)

---

Ranuras para tarjetas

Micro-SD

---

Tipo de tarjeta SD  
confirmada

SDHC (no compatible con SDXC)

---

## General

---

Requerimientos de  
alimentación

Cumple con la norma IEEE 802.3af  
(PoE) Clase \*

---

Consumo de energía

5,0 W máx.

---

Temperatura de funcionamiento	De 0°C a +50°C De 32°F a 122°F
Temperatura de almacenamiento	De -20°C a 60°C De -4°F a 140°F
Humedad de funcionamiento	De 20% a 80%
Humedad de almacenamiento	De 20 % a 95 %
Medidas *1	Aprox. 61 (an.) x 95 (al.) x 41 mm (prof.) Aprox. 2 13/32 x 3 3/4 x 1 5/8 pulgadas
Peso	Aprox. 110 g Aprox. 3,9 oz
Material externo	PC (policarbonato)
Color externo	Munsell 6.8 PB 9/0.88
Ignífugo	UL94HB o superior
Normas de seguridad	Estándar técnico JATE (LAN) UL2044, IEC60950-1 (CB) VCCI Clase B, FCC Clase B, IC Clase B Emisión: EN55022 (Clase B) + EN50130-4

Inmunidad: EN55022 (Clase B) +  
EN55024  
Emisión: AS/NZS CISPR22 (Clase B)  
KCC  
EMC-TR

---

Accesorios provistos

- Soporte de cámara (1)
- Tornillos (3)
- Manual de instalación (1)
- Tarjeta de garantía (1)
- Normas de seguridad para cámaras en red (1)

---

## Notas

\*1 Las dimensiones son aproximadas.

---

## Gallery

