

SNC-EM602RC

Cámara IR reforzada, de exterior,
de 720p/30 fps alimentada por
IPELA ENGINE EX™



Overview

Vigilancia rigurosa las 24 horas del día con calidad de imagen HD e iluminación IR.

Esta cámara minidomo resistente ofrece imágenes de calidad HD las 24 horas del día, tanto en interiores como exteriores y en condiciones climáticas adversas.

La cámara SNC-EM602RC, resistente a las inclemencias del tiempo y antivandálica, es ideal en una amplia variedad de aplicaciones de seguridad, monitoreo y vigilancia exigentes, desde bancos, fábricas, centros comerciales y oficinas hasta aeropuertos, estacionamientos y sistemas de transporte.

La calidad de imagen HD es garantizada gracias al sensor sensible CMOS Exmor™ de alta resolución junto al sistema de procesamiento de señal IPELA ENGINE EX avanzado de Sony. Cada escena muestra un aspecto más claro, nítido y con más detalle, incluso en condiciones difíciles de poca luz o de contraluz complicadas para otras cámaras. La función de análisis DEPA Advanced añade una mayor inteligencia, ya que puede activar las alarmas de acuerdo con las normas definidas por el usuario.

El sistema de estabilización de la imagen incorporado ayuda a mantener las imágenes nítidas, claras y minimiza los efectos de

las vibraciones mecánicas, aunque la cámara se vea sacudida por fuertes vientos cuando esté instalada en un poste exterior o en una autopista ajetreada.

La solución de "caja única" también incluye iluminación IR (infrarrojos) integrada, con lo que se consigue una visión de los objetos que estén a una distancia de hasta 30 m de la cámara en total oscuridad.

La capacidad de alimentación por Ethernet (PoE) transporta la alimentación y video IP a través de un único cable de conexión, mientras que el ajuste sencillo del zoom y del enfoque reducen aún más el tiempo de instalación y los costos de mantenimiento.

La unidad minidomo sellada herméticamente garantiza un funcionamiento confiable en cualquier entorno difícil, tanto interior como exterior. Puede funcionar en temperaturas extremas (de -40°C a +50°C con PoE+, o de -30°C a +50°C con PoE). Para una resistencia aún mayor, el diseño antivandálico de la cámara cumple con los estándares IK10 (protección contra impactos mecánicos), y cuenta con la calificación IP66 de protección contra agua y polvo.

Features

Aprecie cada detalle con la calidad HD

El sensor sensible CMOS Exmor de alta resolución de la cámara captura imágenes de video HD 720p nítidas y detalladas (y 1280 x 1024) a hasta 30 fps.

Con tecnología IPELA ENGINE EX

La plataforma de procesamiento de señal IPELA ENGINE EX exclusiva de Sony garantiza imágenes impresionantes. El XDNR (Excellent Dynamic Noise Reduction) garantiza imágenes claras en condiciones de escasa iluminación, mientras que VE (Visibility

Enhancer) optimiza dinámicamente la reproducción de brillo y de color píxel a píxel. La función de análisis DEPA Advanced con detección facial añade una mayor inteligencia, ya que puede activar las alarmas de acuerdo con las normas definidas por el usuario.

Amplio rango dinámico

La innovadora tecnología View-DR logra un rango dinámico equivalente a 130 dB para capturar objetos en forma clara y adaptativa, aun en condiciones difíciles de contraluz o escenas soleadas.

Siempre listo para la acción, incluso en la oscuridad

Los iluminadores de infrarrojos integrados proporcionan una visión clara de los objetos en la más completa oscuridad (0 lx) a una distancia de hasta 30 m (50 IRE) desde la cámara. Gracias a View-DR e IR de gran calidad, se pueden captar las imágenes sin sobreexposición.

Mejores imágenes, de día y de noche

La función D/N (Día/Noche) real cambia automáticamente la cámara a modo Día o Noche, en función del nivel de iluminación ambiental.

Imágenes más uniformes y estables

Las vibraciones mecánicas causadas por ráfagas de viento o puentes con mucho movimiento pueden hacer que las imágenes sean borrosas o difíciles de ver. El estabilizador de imagen integrado ayuda a reducir los efectos de movimiento de la cámara para ofrecer imágenes nítidas y claras.

Calidad de imagen óptima en cualquier situación

Una gran variedad de modos de imagen seleccionables optimiza los ajustes de la cámara a la mejor calidad de imagen en una amplia variedad de aplicaciones y entornos de iluminación.

Calidad de grabación para adaptarse a su red

Seleccione los modos de compresión VBR (velocidad de bits variable) o CBR (tasa de bits constante) para disfrutar de una calidad de grabación óptima, dependiendo de las condiciones de la red IP.

Diseñada para funcionar con facilidad en las condiciones más difíciles

El diseño antivandálico de la cámara cumple con los estándares IK10 (protección contra impactos mecánicos). A prueba de la entrada de polvo y resistente al agua con calificación IP66, la cámara es ideal para la vigilancia tanto en exteriores como en entornos interiores húmedos donde puede entrar el agua.

Opciones flexibles de alimentación con PoE

La cámara puede recibir alimentación mediante la alimentación por Ethernet (IEEE 802.3af/compatible con IEEE 802.3at (PoE/PoE+)) que simplifica la instalación y elimina la necesidad de instalar cables de alimentación adicionales.

Visualización con su smartphone

Acceda a la cámara en forma segura con un teléfono inteligente o una tablet para ver las imágenes a distancia y ajustar los parámetros.

Instalación rápida y sencilla

El ajuste rápido y sencillo del enfoque y el zoom simplifica la instalación y, al mismo tiempo, reduce el tiempo de mantenimiento. La configuración de los ajustes de red se simplifica gracias a la aplicación de la guía suministrada de configuración de IP sencilla para SNC.

Compatible con ONVIF (Open Network Video Interface Forum)

La compatibilidad con ONVIF simplifica la integración con una amplia variedad de plataformas y hardware VMS, que ofrecen funciones de transmisión de videos y control de la cámara. La

especificación ONVIF (Open Network Video Interface Forum) define un protocolo común para el intercambio de información entre dispositivos de video en red, que incluye la detección automática de dispositivos y la transmisión de videos.

Specifications

Cámara	
Sensor de imagen	Sensor Exmor CMOS de 1/3" de exploración progresiva
Número de píxeles efectivos	Aprox. 1,37 megapíxeles
Sistema de señal	NTSC/PAL (conmutable)
Sistema de sincronización	Sincronización interna
Iluminación mínima (50 IRE)	Color: 0,05 lx (F1.2, View-DR apagado, VE apagado, AGC encendido, 1/30 s, 30 fps) Blanco y negro: 0 lx (LED IR encendido)
Iluminación mínima (30 IRE)	Color: 0,03 lx (F1.2, View-DR apagado, VE apagado, AGC encendido, 1/30 s, 30 fps) Blanco y negro: 0 lx (LED IR encendido)
	Equivalente a 130 dB con

Rango dinámico	tecnología View-DR
Relación señal/ruido (ganancia de 0 dB)	Más de 50 dB
Ganancia	Automática
Velocidad del obturador	De 1/1 s a 1/10.000 s
Control de exposición	Compensación de exposición, velocidad de obturación
Balance de blancos	ATW, ATW-PRO, lámpara fluorescente, lámpara de mercurio, lámpara de vapor de sodio, lámpara de haluro metálico, LED blanco, WB de una pulsación, manual, interior, exterior
Lente	Lente varifocal integrado
Función Easy Zoom	Sí
Relación de zoom	Zoom óptico 3x Zoom digital 4x Zoom total 12x
Easy Focus para configuración	Sí

Ángulo de visión horizontal	De 92,9° a 31,8°
Ángulo de visión vertical	De 73,1° a 25,5°
Visualización del ángulo de tilt	121,5°
Distancia focal	f = de 3 mm a 9 mm
Número F	De F1.2 (gran angular) a F2.1 (teleobjetivo)
Distancia mínima del objeto	300 mm
Ángulo de giro, tilt y rotación (manual)	±192° De -7° a +75° De -99° a +99°
Iluminador de IR	Sí Longitud de onda (típica): 850 nm, LED IR: 20 piezas)
Distancia de alcance de IR	30 m (50 IRE) 98 pies (50 IRE)

Características de la cámara

Función Día/Noche	Día/Noche real
-------------------	----------------

Función Día/Noche vinculada con Easy Focus	Sí
e-Flip	Sí
Rotación de la imagen	90°, 270°
Mirroring	Sí
Wide-D	View-DR
Corrección de tonos	Mejorador de visibilidad
Reducción de ruido	XDNR
Estabilizador de imagen	Electrónico
Modo imagen	Sí
Enmascaramiento de zona privada (número)	20
Enmascaramiento de zona privada (forma)	Cuadrilátero formado por cualquiera de los cuatro vértices
Enmascaramiento de zona privada (color/efecto)	14 colores opacos (negro, blanco, rojo, verde, azul, cian, amarillo, magenta, gris [6 escalas]), mosaico
Diseño antivandálico	IK10

Protección contra agua y polvo	IP66
Sobreimprimir número	3 posiciones independientes para caracteres (códec, fecha y hora, evento, texto [máx. 64 caracteres]), 1 posición independiente para logotipo
Sobreimprimir idioma	Inglés
Idioma del menú	Inglés, japonés, chino (simplificado), chino (tradicional), francés, español, alemán, italiano, coreano, portugués, ruso, árabe, hindi, vietnamita, tailandés, turco, polaco
Visor de smartphone	Sí
Video	
Resolución	1280 x 1024, 1280 x 960, 1024 x 768, 1280 x 720, 800 x 600, 720 x 576, 720 x 480, 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240 (H.264, JPEG)
Formato de compresión	H.264 (perfil alto/principal/básico), JPEG

Velocidad de cuadros máxima	H.264: 30 fps (1280 x 1024) JPEG: 30 fps (1280 x 1024)
Modo control de velocidad de bits	CBR/VBR (seleccionable)
Ajustes del rango de velocidad de bit	De 64 Kbps a 32 Mbps
PTZ sólido	Sí
e-Varifocal	Sí
Control adaptativo de velocidad	H.264:
Control de ancho de banda	JPEG
Transmisión simultánea de varias señales	Sí (3)
Número de clientes	20

Análisis inteligente de audio y video

Arquitectura de análisis	DEPA Advanced
Detección inteligente	Sí

de movimiento

Detección facial	Sí
------------------	----

Alarma de manipulación	Sí
------------------------	----

Análisis de escenas	Cruce, intruso, detección de objeto abandonado, detección de objeto ausente
---------------------	---

Requisitos del sistema

Sistema operativo	Windows XP (32 bits) Professional Edition Windows Vista (32 bits) Ultimate, Business Edition Windows 7 (32/64 bits) Ultimate, Professional Edition Windows 8 Pro (32/64 bits) Windows 8.1 Pro (32/64 bits)
-------------------	--

Procesador	Intel Core i7 2,8 GHz o superior
------------	----------------------------------

Memoria	2 GB o más
---------	------------

Explorador web	Microsoft Internet Explorer versiones 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, Ver. 11.0 Firefox versión 19.02 (solo con el visor Plug-in Free) Safari versión 5.1 (solo con el visor
----------------	---

Plug-in Free)
 Google Chrome Ver. 25.0 (solo con el visor Plug-in Free)

Kit de herramientas SNC	Sí
Kit de herramientas SNC para dispositivos móviles	Sí

Red

Protocolos	IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP*, HTTP, DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP sobre TCP, RTSP sobre HTTP, SMTP, IPv6, HTTPS, SNMP (v1, v2c, v3), FTP (cliente), SSL *Compatible con SSM (Source Specific Multicast).
Número de dirección IP/dirección Mac	1
QoS (Calidad de servicio)	DSCP
Compatibilidad de transmisión de múltiples señales de	Sí

video

Conforme con ONVIF Profile S, Profile T

Autenticación IEEE802.1X

Interfaz

Salida de monitor analógica durante la configuración Clavija fono x 1

Puerto de red 10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45)

General

Requerimientos de alimentación Cumple con IEEE802.3at (sistema PoE/PoE+)

Consumo de energía Máx. 17 W (IEEE802.3at [PoE+], PoE+) Máx. 12,95 W (IEEE802.3af/at (PoE/PoE+), PoE)

Temperatura de De -40°C a +50°C (PoE+), de -30°C a +50°C (PoE)

* Si la cámara se instala en un entorno con una temperatura elevada y está a pleno sol, es muy recomendable utilizar el protector SNCA-WP602.

Temperatura de

funcionamiento	De -40°F a +122°F (PoE+), de -22°F a +122°F (PoE) * Si la cámara se instala en un entorno con una temperatura elevada y está a pleno sol, es muy recomendable utilizar el protector SNCA-WP602.
Temperatura de inicio en frío	-30°C (PoE+) -20°C (PoE) -22°F (PoE+) -4°F (PoE)
Temperatura de almacenamiento	De -20°C a 60°C De -4°F a 140°F
Humedad de funcionamiento	De 20% a 90% (sin condensación)
Humedad de almacenamiento	De 20% a 95% (sin condensación)
Calefactor integrado	Sí
Medidas *1	φ166 x 128 mm φ6 5/8 pulgadas x 5 1/8 pulgadas
Peso	1580 g 3 lb 7,7 oz
Material externo	Funda superior: ADC12 Funda inferior: ADC12 Cubierta de domo: PC

	Tapa: PC
Color externo	Cubierta superior: Munsell 4.4 BG 8.4 /0.2 Funda inferior: Munsell 4.4 BG 8.4 /0.2 Tapa: Munsell 4.4 BG 8.4 /0.2
Ignífugo	UL2044
Normas de seguridad	Estándar técnico JATE (LAN) UL2044, IEC60950-1 (CB) VCCI (Clase A), FCC (Clase A), IC (Clase A) Emisión: EN55022 (Clase A) + EN50130-4 Inmunidad: EN55022 (Clase A) + EN55024 Emisión: AS/NZS CISPR22 (Clase A) KCC EMC-TR
Accesorios provistos	CD-ROM (programas suministrados) (1) Soporte (1) Plantilla (1) Cable metálico (1) Llave (1) Tornillos de montaje de la unidad de cámara (4)

Tornillos (M4 × 8) (2)
 Manual de instalación (1)
 Normas de seguridad (1)
 Soporte para cable (para
 conducto) (1)

Accesorios opcionales YT-ICB45 (soporte para suspensión
 en el techo)
 SNCA-WP602 (protector)

Notas

*1 Las dimensiones son aproximadas.

Related products



UNI- MDPDH180

Adaptador de
 montaje colgante para
 cámaras minidomo de
 exteriores

Gallery

