

## CA-FB70

Adaptador de fibra para la HXC-D70 y las videocámaras PMW-320/350/500



### Descripción general

#### **Permite la conexión a través de fibra a la unidad de control de cámara HXCU-FB70**

El adaptador de fibra óptica CA-FB70 para la cámara de estudio HXC-D70 y para las videocámaras PMW-320/350/400/500 permite la conexión a través de la fibra a la unidad de control de cámara (CCU) HXCU-FB70. La CCU permite controlar la HXC-D70 y las PMW-320/350/400/500 desde una distancia máxima de 250 metros, incluida la alimentación eléctrica y las señales de Tally, intercomunicador, retorno de video y prompter.

Cuando los adaptadores CA-FB70 o CA-TX70 se conectan al PMW-500, es preciso utilizar la tarjeta CBK-HD02.

Cuando los adaptadores CA-FB70 o CA-TX70 se conectan al PMW-400/350/320, es preciso utilizar la tarjeta CBK-CE01.

Opera con la HXCU-FB70

El CA-FB70 se integra a la perfección con la unidad de control de cámara (CCU) de fibra óptica HXCU-FB70. El panel de control frontal viene acoplado de serie a la HXCU-FB70.

### Características

#### **Conexión de fibra óptica**

El CA-FB70 ayuda a garantizar la mejor calidad de imagen y una fácil integración mediante conexión de fibra óptica para distancias de hasta 250 m con fuente de alimentación o hasta 10 km con fibra monomodo y fuente de alimentación local.

#### **Conexión para todas las señales**

El CA-FB70 brinda una integración flexible y la posibilidad de extender la operación con todas las señales (Tally, intercomunicador, retorno de video y prompter) en full HD. Es posible adoptar los conectores tipo Lemo como alternativa opcional, utilizando el kit de conexión de fibra tipo Lemo con el CA-FB70 / HXCE-FB70.

#### **Funciona con HXCU-FB70 y HXCE-FB70 para una mayor flexibilidad**

El CA-FB70 se utiliza con la CCU de fibra óptica HXCU-FB70 y con la unidad de extensión de alimentación HXCE-FB70 cuando se requiere una fuente de alimentación para el CA-FB70 conectado a la cámara HXC-D70 o a los camcorders PMW-320/350/400/500, o bien cuando es preciso transmitir la señal a larga distancia entre el CA-FB70 y la CCU.

## Productos relacionados



### HXCU-FB70

Unidad CCU de fibra para adaptador CA-FB70, para las videocámaras HXC-P70, HXC-D70 y PMW-320/350/400/500



### HKC-LC01

Conector de transmisión por fibra óptica



### CCFN-25

Cable híbrido de fibra óptica de 25 metros con conector CON



### CCFN-50

Cable híbrido de fibra óptica de 50 metros con conector óptico CON



### CCFN-100

Cable híbrido de fibra óptica de 100 metros con conector óptico CON

## Galería



---

© 2004 - 2026 Sony Corporation. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la debida autorización escrita. Las características y especificaciones están sujetas a modificación sin previo aviso. Los valores de peso y medidas son aproximados. Todas las demás marcas pertenecen a sus respectivos propietarios.