

## AC-DN1

Zasilacz AC (moc 38 W) i  
adowarka akumulatorów  
litowo-jonowych



### Overview

Ten zasilacz AC można przymocować do tylnej strony wielu kamer firmy Sony. Dodatkowo może on ładować akumulatory litowo-jonowe (w trybie samodzielnym lub równocześnie).

### Specifications

#### Ogólne dane techniczne

Zasilanie	Prd przemienny od 100 V do 240 V
-----------	----------------------------------

Pobór mocy	50 W (90 VA) lub mniej
------------	------------------------

Moc wyjściowa (DC)	38 W
--------------------	------

Napicie wyjściowe (DC)	16,7 V
------------------------	--------

Waga	660 g
------	-------

Wymiary	: 112 (szer.) x 169 (wys.) x 38 (g.) mm
---------	--

Czas adowania	
---------------	--

akumulatorów BP- 4 h (do okoo 85% pojemności)  
L60A

---

Czas adowania  
akumulatorów BP- 6 h (do okoo 85% pojemności)  
L90A

---

## Dostarczane wyposażenie

Przewód zasilania DC  
(1)

---

Instrukcja obsługi (1)

---

## Gallery

