

AC-DN10A

Zasilacz sieciowy / adowarka



Overview

- Nieduży i lekki zasilacz sieciowy / adowarka
- Zasilanie napięciem stałym, maksymalnie 100 W
- Mocowanie typu V umożliwiające bezprecedensowo podłączenie do zgodnych kamer
- 4-stykowe wyjście XLR do zasilania innych urządzeń

Specifications

Dane ogólne

Zasilanie	Napięcie przemiennie 100–240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy	Nie więcej niż 130 VA
Temperatura w środowisku pracy	Od 0°C do 35°C (Od 32°F do 95°F)
Masa ok.	810 g
Wymiary (szeroko x wysoko x głęboko)	101 x 177 x 48 mm (4 x 7 x 1 15/16 cala)

Wyjście

Moc wyjciowa (napiecie stae)	100 W (maks.)
Napicie wyjciowe (napiecie stae)	16,7 V
Prd wyjciowy (napiecie stae)	6 A (maks.) Maksymalne wartoci prdu wyjciowego w zakresie temperatur od 35°C do 45°C (od 95°F do 113°F) s podane poniej. Do 40°C (104°F): 5 A (maks.) Do 45°C (113°F): 4 A (maks.)
Zcze wyjciowe (napiecie stae)	Kwadratowe zcze 5-stykowe
4-stykowe zcze XLR	16,7 V, 6 A (maks.)
Zcze wyjciowe (napiecie stae)	Kwadratowe zcze 5-stykowe 16,8 V, 5 A / 3 A 14,2 V, 5,7 A

Doczone akcesoria

Instrukcja obsugi (1 szt.)

Wyposaenie dodatkowe
Przewód zasilania napiciem
staym

Gallery

