

## AC-DN2B

Zasilacz prądu przemiennego (moc 150 W) i ładowarka akumulatorów litowo-jonowych



### Overview

Ten zasilacz AC można przymocować do tylnej strony wielu kamer firmy Sony. Dodatkowo może on ładować akumulatory litowo-jonowe (w trybie samodzielnym lub równocześnie).

### Specifications

#### Ogólne dane techniczne

Zasilanie	Od 100 do 240 V prądu przemiennego
-----------	------------------------------------

Znamionowa moc wyjściowa (prąd stały)	150 W
---------------------------------------	-------

Napięcie wyjściowe (DC)	16,7 V
-------------------------	--------

Napięcie prądu wyjściowego (stałego)	9 A (po regulacji)
--------------------------------------	--------------------

Waga	950 g
Wymiary	101 (szer.) × 169 (wys.) × 70 (g.) mm
Czas adowania: BP-L60A	4 h (do okoo 85% pojemnoci)
Czas adowania: BP-L90A	6 h (do okoo 85% pojemnoci)

## Dostarczane wyposaenie

Przewód zasilania DC  
(1)

Instrukcja obsugi (1)

## Related products



### **HXC-FB80**

Kolorowa kamera studyjna HD z trzema przetwornikami Exmor™ CMOS typu 2/3"

## Gallery

