

ACC-U60

Zestaw akumulatorowy do rcznych kamer wideo XDCAM



Overview

adowarka BC-U2, dwa kompaktowe akumulatory litowo-jonowe BP-U60 oraz karta pamici SxS-1™ 16 GB

Zestaw akumulatorowy ACC-U60 zawiera akcesoria akumulatorowe do rcznych kamer z gamy XDCAM. W skad zestawu wchodzi BC-U2 dwukanaowa adowarka o dziaaniu równolegym, tzn. moe adowa jednoczenie dwa kompaktowe akumulatory BP-U60 (równie w zestawie) albo adowa jeden akumulator i w tym samym czasie zasila kamer prdem staym. Solidna karta pamici SxS-1 16 GB charakteryzuje si du szybkooci transferu pozwalajc na sprawne nagrywanie i przesywanie materiau.

adowarka dwukanaowa

Urzdzenie moe adowa równoczenie dwa akumulatory.

Features

Dwukanaowa adowarka BC-U2 o dziaaniu równolegym

adowarka BC-U2 moe adowa jednoczenie dwa akumulatory BP-U90/U60/U30. Alternatywnie moe adowa jeden akumulator, a przez drugi doprowadza prd stay do kamery.

Akumulator BP-U60 charakteryzuje si du pojemnoci i kompaktow obudow

Niewielki akumulator wacy zaledwie 420 g ma pojemno 57 Wh. adowarka BC-U2 jest w stanie naadowa jeden lub dwa akumulatory BC-U60 w 150 minut.

Solidna karta pamici SxS-1 16 GB

Doczona karta pamici SxS-1 o pojemnoci 16 GB wykorzystuje interfejs PCI Express, dziki czemu osiga szybkości transferu danych rzdu 800 Mb/s. Tego typu karty s odporne na mocne wstrzsy (przecienia 1500 G) i drgania (15 G).

Related products



BP-U60

Akumulator litowo-jonowy



BC-U2

Dwukanaowa adowarka/zasilacz sieciowy o dziaaniu równolegym do akumulatora litowo-jonowego BP-U90/U60/U30

Gallery

