

## AXS-AR1

Podczany do portu  
Thunderbolt czytnik kart  
pamici AXS i SxS



### Overview

#### **Szybkie przesyanie danych przez cze Thunderbolt 2\***

Czytnik noników AXS AXS-AR1 podczony do zcza Thunderbolt 2 odznacza si niewiarygodn maksymaln prdkoci odczytu danych z pamici AXS: do 9,6 Gb/s (1200 MB/s). Bardzo uatwia to importowanie plików 4K/2K RAW/X-OCN/XAVC z kart SxS nagranych w kamkorderze Sony lub z noników AXS-A uywanych w rejestratorze AXS-R7/R5. Czytnik obsuguje ponadto zarówno karty pamici AXS-A, jak i SxS.

\* W trakcie certyfikacji.

Wymagany jest system macOS 10.6 lub nowszy. System Windows nie jest obecnie obsugiwany.

### Features

#### **Dua prdko przesyania danych przez cze Thunderbolt 2**

Czytnik noników AXS AXS-AR1 podczony do zcza Thunderbolt 2 odznacza si niewiarygodn maksymaln prdkoci odczytu danych z pamici AXS: do 9,6 Gb/s (1200 MB/s).

#### **Poczenie ańcuchowe**

Urzdzenie jest przystosowane do pracy w poczeniach

ańcuchowych, dzięki czemu do komputera Mac wyposażonego w czte Thunderbolt 2 można podczy więcej ni jeden czytnik.

### **Gniazdo na karty pamici AXS i SxS**

Model AXS-AR1 jest najlepszym czytnikiem do przesyłania danych z kamer PMW-F55/F5 i rejestratorów AXS-R7/R5, poniewa współpracuje nie tylko z pamiciami AXS-A, lecz take SxS. Waciwo ta okae si szczególnie cenna po filmowaniu z uyciem funkcji równoczesnego zapisu na oba rodzaje noników.

### **Zgodno z systemem macOS**

Czytnik AXS-AR1 współpracuje z komputerami Mac z systemem macOS 10.6 lub nowszym obsługujcymi czte Thunderbolt 2. Nie gwarantuje si poprawnej współpracy ze wszystkimi komputerami.

## Specifications

### Parametry techniczne

Gniazda i cza	Thunderbolt 2 (w trakcie certyfikacji)
Zasilanie	Zasilacz sieciowy (VGP-AC19V77) Wejcie: Napięcie przemienne 100–240 V, 50/60 Hz Wyjcie: 19,5 V / 3,3 A (maks.)
Pobór mocy	Okoo 25 W
Wymiary	Okoo 100,0 x 71,0 x 193,5 mm (szer. x wys. x g., bez wystajcych elementów)

Waga	Okoo 1,0 kg (bez karty pamici)
Temperatura w rodowisku pracy	0°C – 40°C
Temperatura przechowywania	20°C – 60°C
Wilgotno w rodowisku pracy	20% – 80% (bez kondensacji)
System operacyjny	Mac OS X 10.10 lub nowszy
Dostarczane wyposaenie	Przewód Thunderbolt (1 szt.) Zasilacz sieciowy (1 szt.)

## Gallery

