

## AXS-AR3

Czytnik kart pamici AXS  
podczany do portu  
Thunderbolt™



### Overview

#### **Szybkie przesyanie danych przez cze Thunderbolt 3\***

Czytnik noników AXS AXS-AR3 podczony do zcza Thunderbolt 3 odznacza si niewiarygodn maksymaln prdkoci odczytu danych z pamici AXS: do 9,6 Gb/s (1200 MB/s). Bardzo uatwia to importowanie plików 6K/4K/2K RAW/X-OCN nagranych na kart AXS-A w rejestratorze AXS-R7.

\* W trakcie certyfikacji.

Thunderbolt i logo Thunderbolt s znakami towarowymi Intel Corporation lub jego podmiotów zalenych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

### Features

#### **Dua prdko przesyania danych przez cze Thunderbolt 3**

Czytnik kart pamici AXS AXS-AR3 podczony do zcza Thunderbolt 3 odznacza si niewiarygodn maksymaln prdkoci odczytu danych z pamici AXS: do 9,6 Gb/s (1200 MB/s).

#### **Zgodno\* z komputerami Mac i PC**

Czytnik AXS-AR3 jest zgodny z systemem macOS 10.13 lub

nowszy i 64-bitowy Windows 10 (wersja 1809) lub nowszym.

\* Nie gwarantuje si całkowitej zgodnoci ze wszystkimi systemami komputerowymi.

## Poczenie ańcuchowe

Urzdzenie jest przystosowane do pracy w poczeniach ańcuchowych, dziki czemu do jednego komputera PC/Mac wyposaonego w cze Thunderbolt 3 mona podczy wicej ni jeden czytnik.

Przykadowo, jeli uytownik równoczenie nagrywa na karty pamici AXS i SxS, dziki tej funkcji moe podczy do czytnika AXS-AR3 czytnik kart pamici SxS SBAC-T40.

## Specifications

### Parametry techniczne

Gniazda i cza	Thunderbolt 3 (w trakcie certyfikacji)
Zasilanie	Zasilacz sieciowy (VGP-AC19V77) Wejcie: Napiecie przemienne 100–240 V, 50/60 Hz Wyjcie: 19,5 V / 3,3 A (maks.)
Pobór mocy	Okoo 25 W
Wymiary	Okoo 100,0 x 71,0 x 193,5 mm (szer. x wys. x g., bez wystajcych elementów)
Waga	Okoo 1,0 kg (bez karty pamici)
Temperatura	Od –20°C do +60°C

w środowisku pracy

---

Temperatura przechowywania	20°C – 60°C
----------------------------	-------------

---

Wilgotno w środowisku pracy	20% – 80% (bez kondensacji)
-----------------------------	-----------------------------

---

System operacyjny	Mac OS 10.13 lub nowszy 64-bitowy Windows 10 (wersja 1809) lub nowsza
-------------------	--

---

Dostarczane wyposażenie	Przewód Thunderbolt (1 szt.) Zasilacz sieciowy (1 szt.)
-------------------------	--

---

## Gallery

