

## BC-L500

adowarka akumulatorów  
litowo-jonowych



### Overview

BC-L500 to biurkowa, czterokanaowa, szybka adowarka do akumulatorów litowo-jonowych serii BP-GL/IL/L.

### Specifications

#### Ogólne dane techniczne

Zasilanie	Prd przemienny od 100 do 240 V, 50/60 Hz
-----------	---

Pobór mocy	480 VA
------------	--------

Wycie zasilania napięciem stałym	Maks. 16,8 V, 6 A
-------------------------------------	-------------------

Temperatura w rodowisku pracy	Od 0°C do 45°C
----------------------------------	----------------

Wymiary (szer. x wys. x g.)	435 x 124 x 230 mm
--------------------------------	--------------------

Waga	Ok. 5,6 kg
------	------------

Czas adowania

Jednego akumulatora BP-GL95:  
145 minut, BP-GL65: 155 minut, BP-  
L60S: 150 minut

Dwóch akumulatorów BP-GL95:  
145 minut, BP-GL65: 155 minut, BP-  
L60S: 150 minut

---

## Dostarczane wyposażenie

Przewód zasilania prądem  
przemiennym

---

Instrukcja obsługi

---

Uchwyt do wtyczek

---

## Gallery

