

## BC-L70

adowarka akumulatorów  
litowo-jonowych



### Overview

BC-L70 to lekka, kompaktowa adowarka dwukanaowa do akumulatorów litowo-jonowych serii BP-GL/IL/L.

- Umoliwia adowanie akumulatorów litowo-jonowych Sony z mocowaniem V-mount: BP-GL95/GL65/L60S/IL75/L40A/L90A/L60A
- Jednoczenie mona adowa maksymalnie dwa akumulatory.
- Szybkie i wydajne adowanie
- Jeden akumulator BP-GL95 mona naadowa cakowicie w cigu 145 minut
- Dwa akumulatory BP-GL95 mona naadowa cakowicie w cigu 220 minut
- Zasilanie maks. 100 W prdu staego (4-stykowe zcze XLR)

### Specifications

#### Ogólne dane techniczne

Zasilanie	Prd przemienny od 100 do 240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy	Poniej 168 VA

Wyjście zasilania napięciem stałym	Maks. 16,8V, 6A
Temperatura w środowisku pracy	Od 0°C do 45°C
Wymiary (szer. x wys. x g.)	60 × 237 × 134 mm
Waga	Ok. 1,2 kg
Czas adowania jednego akumulatora	BP-GL95: 145 minut
	BP-GL65: 155 minut
	BP-L60S: 150 minut
Czas adowania dwóch akumulatorów	BP-GL95: 220 minut
	BP-GL65: 170 minut
	BP-L60S: 170 minut

## Dostarczane wyposażenie

Przewód zasilania prądem przemiennym

Uchwyt do wtyczek



## Gallery

