

BC-L70A

Dwukanaowa adowarka do
akumulatorów litowych



Overview

Szybkie adowanie, lekko i małe wymiary

adowarka BC-L70A umożliwia naadowanie oliwinowego akumulatora litowego BP-FL75/FLX75 w ciągu zaledwie 65 minut. Pozwala to na równoczesne, ciągłe adowanie dwóch akumulatorów litowych*. adowarka BC-L70A ma również małe wymiary i wagę jak jej poprzedniczka BC-L70.

* adowarka BC-L70A nie pozwala na adowanie akumulatorów nikielowo-metalowo-wodorkowych BP-M50 i BPM100.

Features

Wydajne adowanie dwóch akumulatorów

adowarka BC-L70A jest wyposażona w zaawansowany system adowania umożliwiający szybkie i wydajne adowanie; jednocześnie można zainstalować i adować dwa akumulatory.

Małe rozmiary i niska waga

adowarka BC-L70A jest nieduża, lekka i łatwa w noszeniu.

Funkcje diagnostyczne

adowarka BC-L70A weryfikuje podłączone akumulatory pod kątem ewentualnych nieprawidłowości. Jeśli akumulatora nie można normalnie naadować, na przemiennie miga

wskanik pomarańczowy i zielony.

Wskanik postpu adowania

Pomarańczowy wskanik pali si, gdy poziom naadowania jest mniejszy od 80%; kiedy poziom naadowania osignie co najmniej 80%, pali si wskanik zielony.

Podtrzymywanie bateryjne

W razie przypadkowego odczenia przewodu zasilajcego od róda zasilania napiciem przemiennym naadowany akumulator litowo-jonowy zainstalowany w adowarce BC-L70A stanowi zapasowe ródo energii dla podczonego urzdzienia.

Specifications

Ogólne dane techniczne

Zasilanie	Prd przemienny od 100 do 240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy	Poniej 168 VA
Wycie zasilania napiciem staym	Maks. 16,8 V, 6 A
Temperatura w rodowisku pracy	Od -20°C do +45°C
Wymiary (szer. x wys. x g.)	60 × 237 × 134 mm
Waga	Ok. 1,2 kg

Czas adowania jednego akumulatora	BP-GL95B: 90 min
	BP-GL95A: 135 min
	BP-GL65A: 140 min
	BP-FL75/FLX75: 65 min

Dostarczane wyposażenie

Uchwyt do wtyczki Tak

Instrukcja obsługi Tak

Related products



BP-FLX75

Trway akumulator oliwinowy o pojemności 76 Wh



BP-FL75

Akumulator Olivine o wysokiej wydności do kamer serii F



BP-GL95A

Akumulator litowo-jonowy o pojemności 95 Wh



BP-L80S

Zestaw akumulatorów litowo-jonowych

Gallery

