

BC-U1A

ładowarka/zasilacz sieciowy do
akumulatorów litowo-jonowych
BP-U90/U60/U60T/U30



Overview

ładowanie jednego akumulatora BP-U90/U60/U60T/U30

ładowarka BC-U1A umożliwia szybkie ładowanie jednego miniaturowego akumulatora litowo-jonowego BP-U90, BP-U60/60T lub BP-U30.

Wbudowany zasilacz sieciowy dostarcza prąd stały o napięciu 12 V

Dzięki przewodowi wyjścia zasilania napięciem stałym 12 V ładowarka BC-U1A umożliwia także bezpośrednie zasilanie kamkordera.

Kompaktowa konstrukcja, wygodne użytkowanie

ładowarka BC-U1A waży tylko 340 g, a jej wymiary (szer. × wys. × g.) wynoszą 128 × 45 × 98 mm.

UWAGA: ładowarka BC-U1A jest zgodna z normą bezpieczeństwa IEC62368-1.

Specifications

Dane ogólne

Zasilanie	Napięcie przemienne 100–240 V, 50/60 Hz
-----------	--

Pobór mocy	46 W
Zasilanie napięciem stałym	[36 W] 12 V / 3,0 A
Napięcie ładowania	16,4 V
Wymiary (szer. x wys. x g.)	128 x 45 x 98 (mm)
Waga	340 (g)
Temperatura w środowisku pracy	[Zasilanie napięciem stałym] Od -5°C do +45°C [ładowanie] Od 0°C do +45°C

Przybliżony czas ładowania akumulatora

BP-U90	190 minut
BP-U60	150 minut
BP-U30	130 minut

Dostarczane wyposażenie

Dostarczane wyposażenie	Instrukcja obsługi Karta gwarancyjna
-------------------------	---

Related products



PXW-FS7M2

Kamera XDCAM z przetwornikiem Exmor CMOS Super 35mm o rozdzielczoci 4K, filtrem ND o zmiennej gstości optycznej, mocowaniem typu E (z dwigni blokady) oraz trybami zapisu RAW 4K/2K i XAVC



PXW-FS5

Kompaktowa kamera Super 35 – idealna do filmowania z rki



PXW-FS5M2

Przeznaczony do spontanicznego filmowania, kompaktowy kamkorder Super35 o nowym wygldzie wyposażony w tryby 4K HFR 120 kl./s i HDR, system mocowania obiektywów α , filtr ND o zmiennej gstości optycznej oraz tryby zapisu RAW 4K/2K i XAVC



PXW-FS7

Kamera XDCAM z przetwornikiem Exmor CMOS klasy Super 35 mm 4K, systemem mocowania obiektywów α oraz nagrywaniem obrazów w formatach RAW i XAVC w rozdzielczoci 4K/2K



MCX-500

System Multi-Camera Live Producer

Gallery

