

Betacam SP

Od ponad dwudziestu lat nadawcy i producenci wierzą w wyjątkowość jako i wydają tam Betacam SP.



Overview

Betacam SP

- Stale doskonała technologia taśmy metalowej
- Ulepszona substancja wici zapewniająca 50-procentowy wzrost gęstości siewowania
- Zapobieganie powstawaniu luk i trwałość zapisu dzięki powłoce z tlenku glinowego i dwutlenku krzemu
- Większa trwałość gowicy dzięki specjalnie opracowanym substancjom smarującym
- Kontrolowana chropowatość powierzchni zwiększa odstęp sygnału od szumu
- Taśma czyszcząca: BCT-5CLN

* Oferta produktów zależy od regionu. Prosimy o kontakt z lokalnym opiekunem klienta Sony.

Specifications

Wiciwoci ogólne

	BCT-90MLA: 10
	BCT-60MLA: 10
Liczba sztuk w	BCT-30MLA: 10

kartonie zbiorczym	BCT-30MA: 50 BCT-20MA: 50 BCT-10MA: 50 BCT-5MA: 50
Waga kartonu zbiorczego (kg)	BCT-90MLA: 8,4 BCT-60MLA: 7,8 BCT-30MLA: 7,1 BCT-30MA: 16,8 BCT-20MA: 15,8 BCT-10MA: 15,1 BCT-5MA: 14,6
Czas odtwarzania (min)	BCT-90MLA: 90 BCT-60MLA: 60 BCT-30MLA: 30 BCT-30MA: 30 BCT-20MA: 20 BCT-10MA: 10 BCT-5MA: 5
Dugo tamy (m)	BCT-90MLA: 670 BCT-60MLA: 457 BCT-30MLA: 243 BCT-30MA: 222 BCT-20MA: 150 BCT-10MA: 78 BCT-5MA: 42
	BCT-90MLA: 790

Waga (g)	BCT-60MLA: 730
	BCT-30MLA: 660
	BCT-30MA: 276
	BCT-20MA: 256
	BCT-10MA: 241
	BCT-5MA: 231

Waciwoci magnetyczne

Koercyjno wasna (kA/m)	115.4
Remanencja (mT)	225.0
Prostoktno (Br/Bm)	0.78

Waciwoci fizyczne

Grubo: powoka zabezpieczajca (μm)	1.0
Grubo: podoe (μm)	10.0
Grubo: warstwa magnetyczna (μm)	3.5
Grubo: ogóem (μm)	14.5

Szeroko (mm)

12.65

Gallery

