

BP-GL65

Akumulator



Overview

Inteligentna funkcja „INFO” akumulatora przesyła cyfrowo informacje do kamkorderów Sony. Wskazuje pozostałą pojemność na wizjerze kamkorderów DVW-970/970P, HDW-750/750P, HDW-730/730S, MSW-970/970P, PDW-510/510P, PDW-530/530P. Mechanizm mocowania V-mount umożliwia szybki i prosty wymian akumulatora. Czterostopniowe zielone wskaźniki LED umożliwiają szybkie oszacowanie pozostałej pojemności akumulatora (powyżej 80%, 60%, 40%, 20%). Czterostopniowe pomarańczowe wskaźniki LED umożliwiają szybkie oszacowanie pozostałej pojemności akumulatora (poniżej 20%, 15%, 10%, 5%). W przypadku stosowania akumulatora BP-GL65 z kamkorderami innymi niż wymienione powyżej funkcja alarmu akumulatora może nie działać prawidłowo.

Specifications

Ogólne dane techniczne

Typ akumulatora: Akumulator litowo-jonowy
Napięcie maksymalne: 16,8 V
Napięcie znamionowe: 14,4 V
Pojemność ogniwa: 65 Wh
Temperatura

robocza (rozadowywanie): Od
-10°C do +45°C Wymiary (szer. ×
wys. × g.): 92 × 138 × 41 mm
Ciężar: Ok. 550 g Informacje
dotyczące ochrony środowiska:
Do lutowania stosowany jest lut
nie zawierający ołowiu. Do
produkcji szafek i płytek
drukowanych nie są
wykorzystywane halogenowane
materiały niepalne.

Gallery

