

BP-GL95B

Akumulator litowy
o pojemności 98 Wh



Overview

Mocowanie V-mount zgodne z szeroką gamą kamer firmy Sony

Akumulatory litowo-jonowe z serii BP-GL są wyposażone w trwałe mocowanie V-mount, które doskonale pasuje do profesjonalnych kamer, niektórych przenośnych rejestratorów VTR i monitorów wideo firmy Sony.

Mniej znaczy więcej

Duża moc w małej i lekkiej obudowie.

Szybkie ładowanie

Połączenie trwa zaledwie 90 minut — model poprzedniej generacji, BP-GL95A, wymaga ładowania przez 145 minut. Z 7,5 do 10 amperów zwiększył się też maksymalny prąd rozładowania.

Specifications

Dane ogólne

Wymiary (szer. x wys. x g.)	101 x 37,6 x 168,7 mm (4 x 1 1/2 x 6 3/4 cala)
-----------------------------	---

Waga	Okolice 780 g
------	---------------

Napicie maksymalne/znamionowe	Napicie stae 16,8 V / napiecie stae 14,4 V
Pojemno	98 Wh
Czas adowania (przy uyciu adowarki BC-L70A)	Okoo 90 minut
Temperatura w rodowisku pracy (rozadowywanie/adowanie)	Od -20°C do +45°C / od 0°C do 40°C

Gallery

