

BP-L80S

Zestaw akumulatorów litowo-jonowych



Overview

- Akumulator litowo-jonowy o dużej pojemności (83,5 Wh)
- Długi czas eksploatacji i łatwa wymiana
- Stopka V, umożliwiająca szybki i łatwy wymian akumulatorów
- Czterostopniowy wyświetlacz LED, pokazujący poziom naładowania w przedziałach co 20%

Specifications

Ogólne dane techniczne

Typ akumulatora:	Akumulator litowo-jonowy
Napicie maksymalne:	Prd stay 16,8 V
Napicie znamionowe:	Prd stay 14,4 V
Pojemność znamionowa:	83,5 Wh
Maksymalne natężenie:	10 A przy 23°C (obciążenie ok. 100 W)

rozadowywania:

Normalne napiecie rozadowywania:	3 A lub mniej (obcienie ok. 40 W)
----------------------------------	-----------------------------------

Temperatura pracy:	Od -20°C do +45°C
--------------------	-------------------

Wymiary (szer. x wys. x gb.):	101 x 169 x 52 mm
-------------------------------	-------------------

Masa:	Ok. 1000 g
-------	------------

Dostarczane wyposaenie

Instrukcja obsugi	1
-------------------	---

Related products



BC-L70A

Dwukanaowa
adowarka do
akumulatorów
litowych

Gallery

