

BP-U100

Akumulator litowy 97 Wh



Overview

BP-U100 to wysoko wydajny akumulator litowy o pojemności 97 Wh, zoptymalizowany do pracy w profesjonalnym sprzęcie wideo. Dzięki dużej pojemności akumulator BP-U100 idealnie sprawdzi się przy długotrwałym filmowaniu w studiu lub w terenie, z ramienia lub ze statywu.

Dane o stanie akumulatora są na bieżąco przesyłane do kamery. Wskazanie pozostałego zapasu energii pojawia się na monitorze LCD i w wizjerze kamery, dzięki czemu filmujący operator może szybko sprawdzić dokładny stan akumulatora.

Akumulator BP-U100 ma znacznie większą pojemność od swojego poprzednika BP-U90.

Specifications

Dane ogólne

Wymiary (szer. x wys. x g.)	41,5 x 122,8 x 69,7 mm
Waga	Okolo 645 g
Napięcie	Napięcie stałe 16,4 V /

maksymalne/znamionowe	napiecie stae 14,4 V
Pojemno	97 Wh
Czas adowania (przy uyciu adowarki BC- U1A/U2A)	Okoo 210 min
Temperatura w rodowisku pracy (rozadowywanie/ adowanie)	Od -20°C do +45°C / od 0°C do 40°C
Sygnalizacja pozostaej pojemnoci	Cztery diody LED (20, 40, 60 i 80%)

Related products



BP-U35

Akumulator litowy
35 Wh



BP-U70

Akumulator litowy
72 Wh

Gallery

