

BP-U35

Akumulator litowy 35 Wh



Overview

BP-U35 to akumulator litowy o pojemności 35 Wh, zoptymalizowany do pracy w profesjonalnym sprzęcie wideo. Dzięki małym wymiarom i wadze akumulator BP-U35 idealnie sprawdza się w zastosowaniach wymagających dużej mobilności, takich jak instalacja w uchwycie typu gimbal.

Dane o stanie akumulatora są na bieżąco przesyłane do kamery. Wskazanie pozostałego zapasu energii pojawia się na monitorze LCD i w wizjerze kamery, dzięki czemu filmujący operator może szybko sprawdzić dokładny stan akumulatora.

W porównaniu z akumulatorem poprzedniej generacji (BP-U30) model BP-U35 ma większą pojemność i szybciej się ładuje.

Specifications

Ogólne

Wymiary (szer. x wys. x g.)	41,5 x 46,1 x 69,7 mm
-----------------------------	-----------------------

Waga	Okolo 235 g
------	-------------

Napicie maksymalne/znamionowe	16,4 V prądu stałego / 14,4 V prądu stałego
Pojemno	35 Wh
Czas adowania (przy uyciu adowarki BC-U1A/U2A)	Okoo 90 minut
Temperatura w rodowisku pracy (rozadowywanie/adowanie)	Od -20°C do +45°C / od 0°C do 40°C
Sygnalizacja pozostaej pojemnoci	Cztery diody LED (20, 40, 60 i 80%)

Related products



BP-U70

Akumulator litowy
72 Wh



BP-U100

Akumulator litowy
97 Wh

Gallery

