

BP-U60T

Akumulator litowo-jonowy
(56 Wh) ze zczem wyjcia
zasilania



Overview

Kompaktowy akumulator do rcznych kamer wideo XDCAM

Akumulator litowo-jonowy BP-U60T (56 Wh) umoliwia profesjonalne nagrywanie filmów w terenie oraz studiu. Jest wyposaony w 4-stykowe wyjcie zasilania o nateniu (maks.) 2 A. Akumulator BP-U60T moe zasila rczne kamery wideo XDCAM, takie jak PMW-200, PMW-150 i PMW-100, a take przenone rejestratory PMW-50. W zalenoci od modelu kamery zgromadzona energia moe wystarczy nawet na ponad 2 godziny nagrywania.

Dziki inteligentnej funkcji INFO status baterii wywietlany jest przez kamer.

Akumulator BP-U60T wyposaony jest w profesjonaln funkcj INFO, umoliwiajc wywietlanie pozostaej pojemnoci, czasu adowania i cykli adowania na kompatybilnych urzdzeniach, takich jak adowarki i kamery Sony.

Features

Zasila rczne kamery wideo XDCAM nawet przez dwie godziny

Akumulator moe zasila rczne kamery wideo XDCAM, takie

jak PMW-200, PMW-150 i PMW-100, a także przenośne rejestratory PMW-50. Moc 56 Wh starczy również na zasilanie przez ponad dwie godziny kamery PMW-200 z adapterem bezprzewodowym CBK-WA100.

Złącze wyjścia zasilania

Akumulator BP-U60T zawiera 4-stykowe wyjście zasilania o maksymalnym natężeniu prądu 2 A. Można do niego podłączyć zewnętrzne akcesoria, takie jak lampy wideo.

Inteligentna funkcja INFO pokazuje stan naładowania akumulatora w kamerze

Akumulator BP-U60T jest wyposażony w profesjonalną funkcję INFO, która pokazuje pozostałą ilość energii, czas ładowania oraz cykle ładowania na urządzeniach obsługujących tę funkcjonalność, takich jak ładowarki i kamery wideo firmy Sony.

Kompaktowa konstrukcja, wygodne użytkowanie

Akumulator BP-U60T waży 350 g, a jego wymiary (szer. × wys. × g.) to 41,5 × 82,5 × 69,7 mm.

Gallery

