

BRAVIA EZ20L Series

Profesjonalny monitor zaprojektowany z myślą o pracy 16 godzin na dobę przez 7 dni w tygodniu, wyposażony w podstawowe funkcje profesjonalne i dostępny w pełnej gamie rozmiarów



Overview

Idealny do użytku w firmach dzięki atwemu udostępnianiu treści, sterowaniu i możliwości personalizacji

Nasze monitory profesjonalne BRAVIA serii EZ20L, charakteryzujące się smukłą konstrukcją i atwem obsługą, idealnie nadają się do zastosowań biurowych oraz oznakowania cyfrowego, wzmacniając całość Twojej komunikacji wizualnej. Zapewniają przy tym waciwoci przydatne we współczesnych, zintegrowanych środowiskach audiowizualnych, takie jak bardzo wysoka jakość obrazu w rozdzielczości 4K, a do tego prosta konfiguracja, możliwość udostępniania treści oraz sterowania sieciowego.

Features

Zaawansowane technologie zapewniające doskonałą jakość obrazu w rozdzielczości 4K

Monitory BRAVIA serii EZ20L, dostępne w rozmiarach od 43 do 85 cali, są wyposażone w zaawansowane technologie przetwarzania obrazu firmy Sony, dzięki którym wyświetlane na nich treści wyróżniają się szczegółowością, żywymi kolorami i płynnym ruchem. Panel o jasności 350 nitów* zapewnia dobrą widoczność w pomieszczeniach, a szeroki

kt widzenia gwarantuje, e wszyscy mog cieszy si ostrym i wyranym obrazem niezalenie od miejsca, w którym si znajduj.

* Z wyjatkiem modeli 50"/85", które s panelami VA.

ywe, naturalne kolory

Technologia Live Color nadaje obrazom realistyczny wygląd za pomoc palety ywych i naturalnych kolorów.

Zachwy si najdrobniejszymi szczegóami

Przetwarzanie 4K X-Reality PRO poprawia jako obrazu, zbliajc go do rzeczywistej jakoci 4K. Obrazy s w czasie rzeczywistym poddawane procesowi wyostrzenia i interpolacji, co pozwala wydoby dodatkowe szczegóy w przypadku terci o niszej rozdzielczoci.

Pynny ruch na ekranie

Technologia Motionflow XR zapewnia pynniejsze, bardziej naturalne odtwarzanie szybkiego ruchu.

Najwyszej jakoci obrazy zasuguj na doskonaý dwik

Smuka konstrukcja modelu BRAVIA EZ20L skrywa gonik X-Balanced Speaker™, który zapewnia wyrane odwzorowanie gosu, poprawiajc jako wideokonferencji i oznakowania cyfrowego.

Elastyczno instalacji dostosowana do kadego rodowiska

Subtelne linie monitorów BRAVIA serii EZ20L nadaj wspóczesnym przestrzeniom biznesowym i handlowym profesjonalny charakter. A oprócz eleganckiego wyglądu monitor zapewnia te praktyczne funkcje umoliwiajce bezproblemow integracj w dowolnym rodowisku.

Moliwo montau w pionie i poziomie

Monitor BRAVIA mona zamontowa pionowo lub poziomo,

dopasowujc go do dowolnego otoczenia biurowego. Natomiast moliwo montau w nachyleniu dodatkowo zwiksza elastyczno instalacji.

Uwaga: w przypadku modelu FW-85EZ20L pochylenie nie jest moliwe.

atwo dostpne zcza zamontowane z boku

Zcza sygnaowe, sieciowe i inne interfejsy znajduj si z boku, aby uatwi instalacj i dostp, gdy monitor znajduje si w pozycji pionowej.

Szybka i atwa konfiguracja

Proste ustawienia zaawansowane pozwalaj dostosowa monitor BRAVIA do potrzeb kadego rodowiska biurowego lub handlowego. Wród wielu dostpnych funkcji warto wymieni planowanie czasu wczenia/wyczenia zasilania, wybór róda sygnau wejciowego w momencie podczenia oraz wybudzanie monitora po wykryciu sygnau wejciowego.

Sterowanie sieciowe

Funkcje monitora BRAVIA — takie jak wczanie/wyczenie zasilania, ródo sygnau wejciowego i gono — mona kontrolowa i monitorowa zdalnie za porednictwem sieci IP lub powszechnie znanych protokoów RS-232C.

Digital Signage dla kadego

Wbudowana obsuga standardu HTML5 uatwia wywietlanie oznakowania interaktywnego na monitorach BRAVIA bez koniecznoci korzystania z dedykowanego dekodera, odtwarzacza multimedialnego lub komputera. Zainstalowana aplikacja BRAVIA Signage Free (BSF) 2.0 automatycznie odtwarza materiaj w formacie HTML, w tym filmy oraz zdjcia, z pamici o pojemnoci 16 GB wbudowanej w monitor BRAVIA lub z podczonej do niego

pamięci USB.

Bezprzewodowe powielanie obrazu

atwo odtwarzaj bezprzewodowo treści z urządzenia przenośnego na monitorze BRAVIA dzięki zintegrowanej obsłudze funkcji Apple AirPlay i Google Chromecast.

Zrównoważony rozwój w każdej scenie

Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na jeszcze większe ekrany monitorów pojawia się także ryzyko większego zużycia zasobów i energii. Zobowiązania firmy Sony w zakresie zrównoważonego rozwoju przyczyniają się jednak do zwiększenia wydajności — od etapu opracowania produktu aż po samo korzystanie z ekranów.

Specifications

Cechy ogólne

Rozmiar ekranu	opcja 1: 85" (tylko USA) opcja 2: 75" opcja 3: 65" opcja 4: 55" opcja 5: 50" opcja 6: 43"
Jasno (cd/m ²)	350
Współczynnik kontrastu	85": 5000:1 75": 1200:1 65": 1200:1 55": 1200:1 50": 5000:1 43": 1200:1

Współczynnik kontrastu dynamicznego	400 000:1
Czas reakcji (ms)	85": 6,5
	75": 8,0
	65": 8,0
	55": 8,0
	50": 6,0
43": 8,0	
Rozdzielczość wywietlacza (poziomo × pionowo, w pikselach)	3840 x 2160
Zgodno z HDR (High Dynamic Range)	Tak (HDR10, HLG, Dolby Vision)
Proporcje	16:9
Możliwość montażu w pionie / w nachyleniu	Tak

Cechy wywietlacza

Rodzaj przyciemniania	Technologia Frame Dimming
Wywietlacz	LCD

Typ panelu	85": VA
	75": IPS
	65": IPS
	55": IPS
	50": VA
	43": IPS
Typ podświetlenia	Bezpośrednie podświetlenie Direct LED
TRILUMINOS Display	TRILUMINOS PRO
Zakres barw (DCI-P3)	85": 92%
	75": 75%
	65": 75%
	55": 75%
	50": 75%
	43": 75%
Procesor obrazu	Procesor 4K HDR X1
Czas pracy	16/7
Matowa powłoka zapewniająca głęboką czerń	Nie
Zmatowienie (%)	Ekran 85": 1%, Ekran 75": 1%, Ekran 65": 1%, Ekran 55": 1%,

Ekran 50": 1%,
Ekran 43": 1%

Kt widzenia (z prawej / z lewej)	178 (89 / 89) stopni (CR >10)
-------------------------------------	-------------------------------

Kt widzenia (od góry / od dołu)	178 (89 / 89) stopni (CR >10)
------------------------------------	-------------------------------

Dane techniczne obrazu

Tryb Wide	Automatyczny / Wide zoom / Normal / Full / Full Pixel / Zoom / 14:9
-----------	---

Standardowy tryb 4:3	Tak
----------------------	-----

Przetwarzanie sygnau wideo	4K X-Reality PRO
-------------------------------	------------------

Optymalizacja ruchu	Motionflow XR
---------------------	---------------

Sygna HDMI	4096 × 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 × 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i 480p,
------------	---

480i

Dane techniczne dźwięku

Połączenie głośników	Skierowane do dołu
----------------------	--------------------

Moc wyjściowa dźwięku	10 W + 10 W
-----------------------	-------------

Funkcje profesjonalne

Tryb Pro	Tak (uproszczone)
----------	-------------------

Automatyczne wybudzanie przez HDMI	Tak
------------------------------------	-----

System operacyjny	Android TV
-------------------	------------

Wbudowana pamięć (GB)	16 GB
-----------------------	-------

Dane techniczne sieci

Certyfikat Wi-Fi	Tak
------------------	-----

Bezprzewodowa sieć LAN	Wbudowana obsługa
------------------------	-------------------

Funkcje ułatwiające obsługę

Kodeki do odtwarzania z urządzeń USB	MPEG1:MPEG1 / MPEG2 PS:MPEG2 / MPEG2 WEBM:AV1 / AC4 / ogg / AAC
Zegar ekranowy	Tak
Usypianie czasowe	Tak
Wycznik czasowy	Tak
Wbudowany Chromecast	Tak
Apple AirPlay	Tak

Dane techniczne sterowania

Sterowanie przez IP	Tak
Sterowanie przez RS-232C	Tak
HDMI-CEC	Tak

Wejścia i wyjścia

HDCP	HDCP 2.3 (dla HDMI1/2/3/4)
Wejścia kompozytowego	1 (z boku, minijack)

sygnau wideo

Wejcia HDMI (cznie)	3 (3 z tyu)
---------------------	-------------

Analogowe wejcia audio (cznie)	1 (z boku, konwersja analogowa)
--------------------------------	---------------------------------

Cyfrowe wyjcia audio	1 (z boku)
----------------------	------------

Porty USB	2 (z boku)
-----------	------------

Wejcia Ethernet	1 (z boku)
-----------------	------------

Cechy konstrukcyjne

Kolor ramki	85": czarny
	75": kruczoczarny
	65": kruczoczarny
	55": kruczoczarny
	50": kruczoczarny
	43": kruczoczarny

Konstrukcja podstawy	Bez podstawy
----------------------	--------------

Rozstaw otworów zgodny z VESA®	Tak
--------------------------------	-----

85": 400 x 400 mm / 15 3/4 x 15 3/4 cala
75": 300 x 300 mm / 11 7/8 x 11 7/8

	cala
	65": 300 x 300 mm / 11 7/8 x 11 7/8
Rozstaw otworów	cala
VESA® (szer. × wys.)	55": 300 x 300 mm / 11 7/8 x 11 7/8
	cala
	50": 200 x 200 mm / 7 7/8 x 7 7/8
	cala
	43": 200 x 200 mm / 7 7/8 x 7 7/8
	cala

Specyfikacja środowiska pracy

Rozmiar ekranu dla stron www (przektna, w cm, z dokadnoci do 1 cm lub 0,1 cm)	85": 215 cm
	75": 189 cm
	65": 164 cm
	55": 139 cm
	50": 126 cm
	43": 108 cm

Znamionowy pobór mocy	85": 248 W
	75": 306 W
	65": 230 W
	55": 202 W
	50": 140 W
43": 103 W	

Pobór mocy (w trybie czuwania)	0,5 W
-----------------------------------	-------

Dynamiczne

sterowanie podświetleniem	Tak
------------------------------	-----

Tryb oszczędzania energii	Tak
------------------------------	-----

Wymiary

Wymiary telewizora bez podstawy (szer. × wys. × g.)	85": 1901 x 1090 x 73 mm / 74 7/8 x 43 x 2 7/8 cala
	75": 1686 x 969 x 72 mm / 66 1/2 x 38 1/4 x 2 7/8 cala
	65": 1462 x 842 x 71 mm / 57 5/8 x 33 1/4 x 2 7/8 cala
	55": 1243 x 721 x 71 mm / 49 x 28 1/2 x 2 7/8 cala
	50": 1126 x 653 x 70 mm / 44 3/8 x 25 3/4 x 2 7/8 cala
	43": 972 x 567 x 70 mm / 38 3/8 x 22 3/8 x 2 7/8 cala

Wymiary telewizora z podstaw (szer. × wys. × g.)	85": 1901 x 1177 x 456 mm / 74 7/8 x 46 3/8 x 18 cali
	75": 1686 x 1045 x 410 mm / 66 1/2 x 41 1/4 x 16 1/4 cala
	65": 1462 x 912 x 338 mm / 57 5/8 x 36 x 13 3/8 cala
	55": 1243 x 787 x 338 mm / 49 x 31 x 13 3/8 cala
	50": 1126 x 718 x 286 mm / 44 3/8 x

28 3/8 x 11 3/8 cala
 43": 972 x 632 x 286 mm / 38 3/8 x
 25 x 11 3/8 cala

Wymiary kartonu
 (szer. x wys. x g.)

85": 2035 x 1238 x 237 mm /
 80 1/4 x 48 3/4 x 9 cala
 75": 1824 x 1114 x 187 mm /
 71 x 43 x 7 cala
 65": 1588 x 965 x 184 mm /
 62 x 38 x 7 1/4 cala
 55": 1362 x 840 x 160 mm /
 53 x 33 x 6 cala
 50": 1240 x 782 x 141 mm /
 48 x 30 x 5 cala
 43": 1070 x 695 x 141 mm / 42 1/4
 x 27 x 5 cala

Waga

Waga monitora bez
 podstawy

85": 44,7 kg / 98,5 funta
 75": 30,4 kg / 67 funtów
 65": 20,4 kg / 45 funtów
 55": 15,3 kg / 33,8 funta
 50": 12,1 kg / 26,7 funta
 43": 9,3 kg / 20,5 funta

Waga monitora

85": 46,2 kg / 101,8 funta
 75": 31,6 kg / 69,7 funta
 65": 21,3 kg / 47 funtów

z podstaw

55": 16,2 kg / 35,7 funta
 50": 12,7 kg / 28 funtów
 43": 9,8 kg / 21,6 funta

Waga kartonu (brutto)

85": 57 kg / 125,6 funta
 75": 45 kg / 99,2 funta
 65": 28 kg / 61,7 funta
 55": 21 kg / 46,3 funta
 50": 16 kg / 35,3 funta
 43": 12 kg / 26,5 funta

Akcesoria

Regulator uchwyty
 ciennego
 (w zestawie)

Nie (w zalenoci od regionu)

Podstawka biurkowa
 (opcjonalna)

85": Nie
 75": Nie
 65": Tak
 55": Tak
 50": Tak
 43": Tak

Related
 products



FW-



FW-



FW-



FW-

75EZ20L

Profesjonalny monitor 75" zaprojektowany z myśl o pracy 16 godzin na dob przez 7 dni w tygodniu, wyposażony w podstawowe funkcje profesjonalne

65EZ20L

Profesjonalny monitor 65" zaprojektowany z myśl o pracy 16 godzin na dob przez 7 dni w tygodniu, wyposażony w podstawowe funkcje profesjonalne

55EZ20L

Profesjonalny monitor 55" zaprojektowany z myśl o pracy 16 godzin na dob przez 7 dni w tygodniu, wyposażony w podstawowe funkcje profesjonalne

50EZ20L

Profesjonalny monitor 50" zaprojektowany z myśl o pracy 16 godzin na dob przez 7 dni w tygodniu, wyposażony w podstawowe funkcje profesjonalne



FW-43EZ20L

Profesjonalny monitor 43" zaprojektowany z myśl o pracy 16 godzin na dob przez 7 dni w tygodniu, wyposażony w podstawowe funkcje profesjonalne

Gallery



