

BVMK-R10

Modu sterujcy monitora



Overview

Modu sterowania do monitorów z serii BVM oraz profesjonalnych monitorów firmy Sony

Modu sterujcy BVMK-R10, przystosowany do montau w 19-calowych szafach rakowych, umoliwia sterowanie monitorami z serii BVM-HX3110*, BVM-HX310*, BVM-HX1710, BVM-HX1710N, BVM-X300*, BVM-E251, BVM-E171, PVM-X3200*, PVM-X2400* oraz PVM-X1800*.

Moliwe jest take czciowe sterowanie pozostaymi profesjonalnymi monitorami firmy Sony, w tym: przeczanie róde sygnau, wybieranie obrazu monochromatycznego, wywietlanie menu, regulacja kolorystyki, jasności i kontrastu, wybieranie podstawowych funkcji, takich jak tryb „tylko niebieski” itp.

Kontroler BVMK-R10 moe obsugiwa maksymalnie 32 monitory BVM/PVM w sieci podrzdnej.

* Jeli modu BVMK-R10 ma by poczony z tymi monitorami, wymagane jest uycie zasilacza AC doczonego do zestawu.

Features

Modu sterowania monitorem do montau w szafie typu rack

Modu sterujcy mona zainstalowa pod monitorem BVM-HX1710/1710N przy uyciu opcjonalnej podstawy (BVMK-S1710) lub BVM-E251/E171 przy uyciu opcjonalnej podstawy do mocowania sterownika (BKM-37H, BKM-38H lub BKM-39H), bd podczy zdalnie przewodem ethernetowym.

Moliwe jest take czciowe sterowanie innymi profesjonalnymi monitorami firmy Sony, w tym: przeczanie róde sygnau, wybieranie obrazu monochromatycznego, wywietlanie menu, regulacja kolorystyki, jasności i kontrastu, wybieranie podstawowych funkcji, takich jak tryb „tylko niebieski” itp.

Modu sterujcy mona zainstalowa pod monitorem BVM-E251/E171 przy uyciu opcjonalnej podstawy do mocowania sterownika (BKM-37H, BKM-38H lub BKM-39H), bd podczy zdalnie przewodem ethernetowym.

* Jeli urzdzenie ma by poczone z monitorami innymi ni BVM-HX1710/1710N, E251 i E171, wymagane jest uycie zasilacza AC dostarczonego w komplecie.

Moliwo montau w 19-calowej szafie typu rack zgodnej ze standardem EIA

Do urzdzenia doczono uchwyty do stelaa i ruby.

Klawisze funkcyjne z moliwoci konfiguracji i pokrta kodera obrotowego

Na przednim panelu sterowania znajduje si 12 konfigurowalnych przycisków funkcyjnych i pokrta kodera obrotowego do rcznej regulacji.

Wywietlacz menu i podwietlane klawisze

Konfiguracja ustawień sterownika, a take aktualizacja samego sterownika bez uycia monitora s moliwe dziki maemu wywietlaczowi MENU.

Funkcjonalno kontrolera zostaa poprawiona w stosunku do poprzednich modeli dziki podwietleniu klawiszy i pokrycie oraz zwikszeniu ich widoczności w ciemnym otoczeniu. Moliwa jest równie zmiana ich jasności.

Port USB do aktualizacji, zapisywania ustawień i kopiowania danych

Ustawienia monitora mona zapisa za pomoc pamici Memory Stick USB (sprzedawanej oddzielnie). Dane mog by kopiowane z jednego urzdzenia na drugie**.

** Ta funkcja jest obsugiwana tylko w modelach BVM-HX1710 i BVM-HX1710N.

Specifications

WEJCIE/WYJCIE

Szeregowe zcze

zdalnego sterowania (LAN)

Zcze LAN (100BASE-TX)

Równolege sterowanie zdalne

RJ-45 (x1)
Wejciowe napiecie stae DC 12 V, styk okręgy (x1)

USB

Zcze USB (USB 2.0)
Standard USB A x1

Informacje ogólne

Wejciowe napiecie stae: 12 V,

Zasilanie	0,5 A Doczony zasilacz sieciowy Wejciowe napiecie zmienne 100 V do 240 V, 50/60 Hz, Wyjciowe napiecie stae: 12 V, 3 A
Pobór mocy	Ok. 6 W
Temperatura w rodowisku pracy	Od 0°C do 35°C (zalecana: od 20°C do 30°C)
Wilgotno w rodowisku pracy	Od 0% do 90% (bez kondensacji)
Cinienie podczas pracy	Od 700 do 1060 hPa
Wymiary	Ok. 424 × 58,8 × 169,6 mm
Waga	Ok. 2,0 kg

Gallery

