

CA-FB70

Adapter wiatowodowy do kamery HXC-D70 i kamkorderów PMW-320/350/400/500



Overview

Umoliwia podczenie kablem wiatowodowym moduu sterowania kamer HXCU-FB70

wiatowodowy adapter CA-FB70 do kamery studyjnej HXC-D70 i kamer wideo PMW-320/350/400/500 zapewnia poczenie wiatowodowe z moduem sterowania kamer HXCU-FB70. Modu sterowania kamer umoliwia sterowanie kamer HXC-D70 i PMW-320/350/400/500 z odlegosci do 250 metrów. Pozwala na przesywanie zasilania oraz sygnaów aktywnosci, interkomu, powrotnego sygnau wideo, a take promptera.

Jeli adapter CA-FB70 lub CA-TX70 jest skonfigurowany z kamkorderem PMW-500, wymagane jest uycie urzdzenia CBK-HD02.

Jeli adapter CA-FB70 lub CA-TX70 jest skonfigurowany z kamkorderem PMW-400/350/320, wymagane jest uycie urzdzenia CBK-CE01.

Dziaa z HXCU-FB70

Adapter CA-FB70 w penym zakresie wspópracuje z moduem sterowania kamer (CCU) HXCU-FB70 podczanym za pomoc wiatowodu. Przedni panel

sterowania jest domylnie przymocowany do HXCU-FB70.

Features

Poczenie kablem wiatowodowym

Adapter CA-FB70 zapewnia najwyższą jakość transmitowanego obrazu i sprawne poczenie przy użyciu kabla wiatowodowego o długości do 250 m (z wewnętrznym zasilaniem) lub nawet 10 km przy użyciu kabla jednomodowego i lokalnego źródła zasilania.

Poczenie obsługujące wszystkie sygnały

Adapter CA-FB70 umożliwia elastyczną integrację oraz oddalenie operatora od urządzenia dzięki obsłudze wszystkich kluczowych sygnałów (aktywności, interkomu, powrotnego przesyłania obrazu i promptera) w pełnej rozdzielczości HD. Istnieje również możliwość złączenia z Lemo jako opcjonalnej alternatywy przy użyciu zestawu złączy wiatowodowych Lemo HKC-LC01 w przypadku CA-FB70 / HXCE-FB70.

Współpracuje z urządzeniami HXCU-FB70 i HXCE-FB70 zwiększającymi uniwersalność zastosowań

Gdy adapter CA-FB70 wymaga zasilania po poczeniu z kamer HXC-D70 lub PMW-320/350/500 albo gdy należy zapewnić transmisję sygnału na dużą odległość między adapterem a urządzeniem HXCU-FB70, adapter płynnie współpracuje ze wiatowodowym modułem CCU HXCU-FB70 oraz z modułem rozszerzającym zasilanie HXCE-FB70.

Related products



HXCU- FB70

wiatowodowy
modu CCU
przeznaczony do
współpracy
z adapterem CA-FB70
i kamerami HXC-P70,
HXC-D70 oraz PMW-
320/350/400/500

CCFN-50

50 metre optical fibre
hybrid cable with
opticalCON
connector

Gallery

