

CAC-12

Regulowany uchwyt na mikrofon do kamery



Overview

Umoliwia regulację ramienia mikrofonu w dwóch kierunkach

Umoliwia regulację położenia mikrofonu kamery. Do mocowania na kamerze mikrofonu pojemnościowego ECM-647/678 lub C-74.

Współpraca z różnymi kamerami

Moliwo uycia z następującymi modelami: DSR-250P/1, DSR-400PK, DSR0400PL, DSR-400WSPL, DXC-D55PH, DXC-D55PK, DXC-D55PL, DXC-WSPL, DXC-D55WSPH.

Features

Współpraca z różnymi kamerami

Moliwo uycia z następującymi kamerami: DSR-250P/1, DSR-400PK, DSR0400PL, DSR-400WSPL, DXC-D55PH, DXC-D55PK, DXC-D55PL, DXC-WSPL, DXC-D55WSPH.

Uchwyt na różne modele mikrofonów

W komplecie gumowy adapter do mikrofonów o średnicy 19 mm, takich jak ECM-672 i C-74.

Related products



HXC-FB80

Kolorowa kamera studyjna HD z trzema przetwornikami Exmor™ CMOS typu 2/3"



HDLA-3501

Adapter do dych obiektywów



HDLA-3505

Adapter do dych obiektywów

Gallery

