

CBK-55UK

Zestaw do modernizacji kamery
PMW-F5



Overview

Umoliwia modernizację kamery PMW-F5 do funkcji i specyfikacji modelu PMW-F55*

Zestaw modernizacyjny CBK-55UK umożliwia nadanie kamerze PMW-F5 CineAlta pełnej funkcjonalności modelu PMW-F55. Obejmuje to takie funkcje i elementy modelu F55, jak przetwornik 4K z funkcją Frame Image Scan (eliminując efekt „galarety” i rozbyski), zapis w formacie XAVC w rozdzielczości 4K oraz w formacie XAVC QFHD, a także przesyłanie obrazu w rozdzielczości 4K za pośrednictwem wyjść SDI i HDMI. Również pierścień mocowania FZ zostaje zmieniony z czarnego na srebrny.

* Modyfikację kamery należy przeprowadzić w Centrum Serwisowym Sony.

Modernizacja modelu PMW-F5 do modelu PMW-F55

Zapewnia wszystkie funkcje oryginalnej kamery PMW-F55.

Features

Modernizacja kamery PMW-F5 do funkcji i specyfikacji modelu PMW-F55*

Modernizacja obejmuje takie funkcje i elementy modelu F55, jak przetwornik 4K z technologią Frame Image Scan, która eliminuje efekt „galarety” i artefakty rozbysków, oraz filtry kolorów, które pozwalają rejestrować jeszcze więcej barw niż tona

filmowa. Zmodernizowana kamera obsługuje wewnętrzny zapis w formacie XAVC 4K oraz XAVC QFHD, równoległy zapis w formacie XAVC 4K i rozdzielczości HD na jednej karcie SxS Pro+, przesyłanie obrazu w rozdzielczości 4K za pośrednictwem wyjść SDI i HDMI oraz umożliwia zastosowanie adaptera kamery CA-4000 4K.

* Modyfikację kamery należy przeprowadzić w Centrum Serwisowym Sony.

Gallery

