

CBK-DL1

Adapter rozszerzający USB do kamkorderów naramiennych i kompaktowych



Overview

CBK-DL1 to adapter rozszerzający USB ze zczem wejcia/wyjcia napicia staego 12 V. Urzdzzenie moe by zasilane z kamkordera lub innego róda zewntrznego. Podwojenie liczby zczy USB na wspópracujcych kamerach pozwala na uycie dodatkowych funkcji sieciowych. Nale do nich midzy innymi strumieniowa transmisja QoS Dual Link* i przesywanie na serwer FTP** z uyciem aplikacji Content Brower Mobile.

* W celu uycia funkcji cza komórkowego Dual Link z serwisem XDCAM air prosimy o skontaktowanie si z przedstawicielem handlowym Sony, który zaoferuje odpowiedni licencj rozszerzajc. W krajach, w których serwis XDCAM air nie jest dostpny, po aktywacji opcjonalnej licencji istnieje moliwo strumieniowej transmisji bezporednio do sieciowych stacji odbiorczych RX PWS-100RX1, PWS-110RX1 i PWS-110RX1A znajdujcych si w siedzibie firmy.

** Przesywanie na serwer FTP odbywa si przez pojedyncze cze komórkowe.

Uwaga: adapter CBK-DL1 nie jest dostarczany z modemem sieci komórkowej ani moduem USB sieci bezprzewodowej. Do transmisji danych niezbdna jest umowa w sprawie wykorzystania cza. Informacje o zalecanych modemach sieci komórkowych mona uzyska od przedstawiciela handlowego

Sony.

Zaleca się użycie urządzenia z następującymi współpracującymi kamkorderami: PXW-X500, PXW-X400, PXW-Z450, PXW-Z190 i PXW-Z280.

Adaptera CBK-DL1 można używać z oferowanym oddzielnie adapterem sieciowym CBK-WA100 lub CBK-WA101, który współpracuje z innymi kamkorderami naramiennymi Sony, takimi jak PMW-400, PXW-X320, PDW-850, PDW-700, PDW-F800, PDW-680, PMW-500, PMW-350 i PMW-320. Adapter CBK-DL1 dostarczany jest z uchwytem montażowym do kamkorderów naramiennych, nie ma więc potrzeby zakupu akcesoriów do montażu.

Do instalacji adaptera CBK-DL1 na kamkorderach kompaktowych, takich jak PXW-Z280, PXW-Z190 i PXW-X200, potrzebne są uchwyty montażowe zewnętrznej firmy PROTECH. Do użycia funkcji sieciowych w kamkorderze PXW-Z190 wymagana jest ponadto oferowana oddzielnie licencja sieciowa CBKZ-SLNW1.

Specifications

Dane ogólne

Napicie zasilające	Napicie stałe od 11 V do 17 V
Pobór mocy	Okolo 1,3 W
Temperatura w środowisku pracy	Od 0°C do + 40°C (od 32°F do 104°F)
Wilgotność otoczenia podczas pracy	Od 20% do 90%

Temperatura
w warunkach
przechowywania

Od -20°C do +60°C

Wymiary (szeroko
x wysoko x
głęboko, bez
wystających
elementów)

96 × 133 × 48 mm

Masa ok.

180 g

Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Related products



CBK- WA100

Adapter bezprzewodowy do kamkorderów i produktów typu deck [sieć komórkowa 3G/4G/LTE / sieć bezprzewodowa]



CBK- WA101

Adapter bezprzewodowy do modeli PMW-400 i PXW-X320 [sieć komórkowa 3G/4G/LTE / sieć bezprzewodowa]



PWS- 110RX1A

Sieciowa stacja odbiorcza

Gallery

