

CBK-NA1

Zestaw adapterów sieciowych
3G/4G/LTE i Wi-Fi do kamer
XDCAM



Overview

Optymalizuje czno z sieci kamer PXW-X180, PXW-X200 i PXW-X500 z zainstalowanym adapterem bezprzewodowym CBK-WA100 lub CBK-WA101

W skład zestawu adapterów sieciowych CBK-NA1 wchodzi uchwyt modemu 3G/4G/LTE i Wi-Fi (CBK-NA1E) oraz przejściówka USB/RJ-45 (CBK-NA1R). Uchwyt CBK-NA1E umożliwia przymocowanie modemu do uchwytu kamery. Pozwala uniknąć zakłóceń w pracy kamery i poprawia transmisję sygnału. Przejściówka CBK-NA1R umożliwia strumieniową transmisję sygnału z kamery przez czynniki przewodowe. Jest wyposażona w zacisk przewodu, który zapobiega uszkodzeniu złącza USB w wyniku naprężenia przewodu.

Przeduacznik do przyłączenia modemu sieciowego

Uchwyt CBK-NA1E umożliwia podłączenie modemu 3G/4G/LTE do kamery Sony. Jest zoptymalizowany do współpracy z kamerami PXW-X180, PXW-X200 i PXW-X500. Do zamocowania wykorzystuje się stopki akcesoriów 1/4".

Przejściówka USB/RJ-45

Przejściówka CBK-NA1R zmienia złącze USB* kamery lub adaptera bezprzewodowego CBK-WA100/CBK-WA101 w gniazdo

RJ-45. Umoliwia przewodowe podczenie kamery do sieci LAN i strumieniow transmisj sygnau przez cze przewodowe. Zacisk przewodu chroni zcze USB przed uszkodzeniem.

* Zcze na module USB sieci bezprzewodowej nosi inn nazw ni zcze kamery przeznaczone do podczania urzdzeń zewntrznnych.

Features

Przeduacz do przyczenia moduu sieciowego

Uchwyt CBK-NA1E umoliwia podczanie modemu 3G/4G/LTE do kamery Sony. Jest zoptymalizowany do wspópracy z kamerami PXW-X180, PXW-X200 i PXW-X500. Do zamocowania wykorzystuje si stopk akcesoriów 1/4". Uchwyt pozwala unikn zakóceń w pracy kamery i poprawia transmisj sygnau.

Przejiówka USB/RJ-45

Przejiówka CBK-NA1R zmienia zcze USB* kamery bd adaptera bezprzewodowego CBK-WA100/CBK-WA101 w gniazdo RJ-45. Umoliwia przewodowe podczenie kamery do sieci LAN i strumieniow transmisj sygnau przez cze przewodowe. Zacisk przewodu chroni zcze USB przed uszkodzeniem. Dostarczany w komplecie pasek pozwala zamocowa przewód sieci LAN podczony do przejiówki USB/RJ-45.

* Zcze na module USB sieci bezprzewodowej nosi inn nazw ni zcze kamery przeznaczone do podczania urzdzeń zewntrznnych.

Specifications

Przeduacz do przyczenia moduu sieciowego: CBK-NA1E

USB	Zcze USB 2.0 typu A
Dugo kabla	Okoo 200 mm
Waga	Okoo 65 g
Temperatura w rodowisku pracy	Od 0 do +40°C
Wilgotno otoczenia podczas pracy	20%–90%
Temperatura w warunkach przechowywania	Od –20 do +60°C

Przejciówka USB/RJ-45: CBK-NA1R

USB	Zcze USB 2.0 typu A
Zcze sieciowe	RJ-45 10/100BASE-T
System zasilania	Zasilanie przez magistral
Dugo kabla	Okoo 100 mm
Waga	Okoo 20 g
Pobór mocy	1,5 W

Temperatura
w rodowisku pracy Od 0 do +40°C

Wilgotno
otoczenia podczas 20%–90%
pracy

Temperatura
w warunkach Od –20 do +60°C
przechowywania

Related products



CBK- WA100

Adapter
bezprzewodowy do
kamkorderów
i produktów typu
deck [sie
komórkowa
3G/4G/LTE / sie
bezprzewodowa]



CBK- WA101

Adapter
bezprzewodowy do
modeli PMW-400
i PXW-X320 [sie
komórkowa
3G/4G/LTE / sie
bezprzewodowa]

Gallery

