

## CBK-VF02

Kolorowy wizjer LCD HD 3,5" do kamery PXW-X500



### Overview

3,5-calowy, kolorowy wizjer LCD HD do kamer z 26-stykowym, prostoktnym zczem wizjera. Wybrane modele kamer wywietlaj w tym wizjerze obraz o wyzej rozdzielczoci (QHD).

Moliwo podniesienia szka powikszejcego i kolanka pozwala operatorowi kamery oglda obraz bezporednio na ekranie LCD.

#### **Kolorowy wizjer LCD QHD 3,5"**

#### **Korzysta z 26-stykowego interfejsu wizjera**

### Specifications

#### Dane ogólne

Zasilanie	Od 10,5 do 17,0 V prdu staego (zasilanie przez kamer)
Pobór mocy	2,0 W
Temperatura w rodowisku pracy	Od 0°C do +40°C
Temperatura w warunkach	-20°C to +60°C

przechowywania

Waga	Ok. 680 g
------	-----------

Wymiary zewnętrzne	201 mm x 255 mm x 60 mm x 89mm
--------------------	--------------------------------

Wymiary obrazu wyświetlanego przez 3,5-calowy kolorowy wyświetlacz TFT LCD typu transflective	76,8 x 43,2 mm (poziomo/pionowo, współczynnik proporcji 16:9)
---	--

## Parametry techniczne

Brightness	200 cd/m <sup>2</sup> (warto typowa) (gdy doczony jest okular)
------------	---

Rozdzielczo	500 lub więcej linii
-------------	----------------------

Temperatura kolorów	6500 K (warto typowa)
---------------------	-----------------------

## Zcze

Zcze	Prostoktne zcze 26-stykowe
------	----------------------------

## Doczone akcesoria

Doczone akcesoria	Instrukcja obsługi (1)
----------------------	------------------------

## Akcesoria opcjonalne

Akcesoria opcjonalne      Zespó obrotowy wizjera: BKW-401

---

## Kompatybilne produkty

Kompatybilne produkty      PXW-X500, PMW-500, HXC-D70 — naley pamita, e do podczenia wizjera do kamery PMW-500 wymagana jest wersja 1.10 lub wysza oprogramowania ukadowego. Do podczenia wizjera do kamery HXC-D70 wymagana jest wersja 1.21 lub wysza oprogramowania ukadowego.

---

## Uwagi

Uwagi      Wygl d i dane techniczne mog ulec zmianie bez powiadomienia.

---

Related products



### **BKW-401**

Uchwyt obrotowy

wizjera

## Gallery

