

CBK-WA02

Adapter sieci bezprzewodowej
5 GHz / 2,4 GHz



Overview

Adapter sieci bezprzewodowej do przesyłania danych i strumieniowej transmisji

Adapter sieci bezprzewodowej CBK-WA02 umożliwia bezprzewodowe przesyłanie danych z określonych kamer Sony do innych urządzeń w tej samej sieci.

W skład zestawu wchodzi dwa urządzenia: adapter sieci bezprzewodowej CBK-WA02 oraz uchwyt modemu 3G/4G/LTE CBK-NA1E

Zestaw jest przeznaczony do użytku kamerami z takimi jak PXW-X500, PXW-X200 i PXW-X180, które są przystosowane do współpracy z sieciami bezprzewodowymi i mają odpowiednie oprogramowanie wewnętrzne.

Adapter CBK-WA02 współpracuje ponadto z adapterami bezprzewodowymi CBK-WA100 i CBK-WA101 z zainstalowanym wewnętrznym oprogramowaniem w wersji 2.0 lub nowszej.

Adapter sieci bezprzewodowej umożliwia transmisję w dwóch przecznaczonych pasmach częstotliwości: 2,4 i 5 GHz.

Przed użyciem do przyłączenia modemu sieciowego CBK-NA1E ułatwia przymocowanie do wskazanych kamer modemu 3G/4G/LTE

Dugo przewodu jest zoptymalizowana do uytku z kamerami PXW-X500, PXW-X200 i PXW-X180.

Modem 3G/4G i adapter Wi-Fi s kompatybilne ze sob, co przyczynia si do poprawy jakosci transmisji.

Do zamocowania moduu wykorzystuje si stopk akcesoriów 1/4".

Specifications

Parametry techniczne

Waga	Okoo 20 g
Wymiary (szer. x wys. x g.)	25,5 x 11,0 x 81,0 mm
Zasilanie	Prd stay 5 V
Pobór mocy	2,5 W
Temperatura w rodowisku pracy	0°C – +40°C +32°F – +104°C
Wilgotno w rodowisku pracy	Od 20% do 90%
Zgodno z normami	IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Ochrona	64/128 bitów: WEP, WPA/WPA2
	USA/Kanada: 2,400–2,473 GHz, 5,150–5,350 GHz, 5,470–5,585 GHz, 5,655–5,725 GHz,

Czstotliwo	5,725–5,850 GHz Europa: 2,400–2,483 GHz, 5,150–5,350 GHz, 5,470–5,725 GHz, 5,730–5,850 GHz Chiny: 2,400 GHz–2,483 GHz, 5,150 GHz–5,350 GHz Japonia: 2,400–2,483 GHz, 5,150– 5,350 GHz, 5,470–5,725 GHz
Prdko transmisji danych (warto standardowa)*	Maks. 866 Mb/s (IEEE802.11ac) Maks. 300 Mb/s (IEEE802.11n) Maks. 54 Mb/s (IEEE802.11a, IEEE802.11g) Maks. 11 Mb/s (IEEE802.11b)
Interfejs hosta	Zcze USB 2.0 typu A
Dostarczane wyposaenie	Przeduacz do przyczenia moduu sieciowego CBK-NA1E Instrukcja instalacji Gwarancja Ulotka dotyczca dyrektywy WEEE Ulotka dotyczca dyrektywy RoHS

Related products



CBK-WA100

Adapter bezprzewodowy do kamkorderów i produktów typu deck [sie komórkowa 3G/4G/LTE / sie bezprzewodowa]



CBK-WA101

Adapter bezprzewodowy do modeli PMW-400 i PXW-X320 [sie komórkowa 3G/4G/LTE / sie bezprzewodowa]

Gallery

