

Digital Betacam

Oferta odtwarzaczy/podajników i rejestratorów firmy Sony do urządzeń Digital Betacam — formatu preferowanego na całym świecie przy produkcji nagrań o najwyższej jakości przy standardowej rozdzielczości.



Overview

Digital Betacam

- Mikroskopijne czsteczki magnetyczne zapewniające wysoki poziom wyjciowy
- Zaawansowana substancja wica zwikszajca poziom wyjciowy
- Specjalnie opracowana substancja smarujca poprawiajca styk z gowic i zmniejszajca jej zuycie
- Przeznaczona do dugiego, niezawodnego odtwarzania
- Maa kurczliwo zapewniajca trwaoo w archiwach nagrań
- Tama czyszczca: BCTD12CL

* Oferta produktów zaley od regionu. Prosimy o kontakt lokalnym opiekunem klienta Sony.

Specifications

Waciwoci ogólne

BCT-D124L: 10

Liczba sztuk w kartonie zbiorczym	BCT-D94L : 10
	BCT-D64L: 10
	BCT-D34L: 10
	BCT-D40: 50
	BCT-D32: 50
	BCT-D22: 50
	BCT-D12: 50
	BCT-D6: 50

Waga kartonu zbiorczego (kg)	BCT-D124L: 8,3
	BCT-D94L: 7,8
	BCT-D64L: 7,3
	BCT-D34L: 6,8
	BCT-D40: 17,3
	BCT-D32: 16,7
	BCT-D22: 15,8
	BCT-D12: 15,4
	BCT-D6: 14,9

Czas odtwarzania (min)	BCT-D124L: 124
	BCT-D94L: 94
	BCT-D64L: 64
	BCT-D34L: 34
	BCT-D40: 40
	BCT-D32: 32
	BCT-D22: 22
	BCT-D12: 12
	BCT-D6: 6

BCT-D124L: 732

Dugo tamy (m)	BCT-D94L: 557
	BCT-D64L: 382
	BCT-D34L: 206
	BCT-D40: 241
	BCT-D32: 195
	BCT-D22: 136
	BCT-D12: 78
BCT-D6: 43	

Waga (g)	BCT-D124L: 780
	BCT-D94L: 728
	BCT-D64L: 677
	BCT-D34L: 630
	BCT-D40: 308
	BCT-D32: 295
	BCT-D22: 277
BCT-D12: 270	
BCT-D6: 260	

Waciwoci magnetyczne

Koercyjno wasna (kA/m)	125.0
---------------------------	-------

Remanencja (mT)	260.0
-----------------	-------

Prostoktno (Br/Bm)	0.82
-----------------------	------

Waciwoci fizyczne

Grubo: powoka zabezpieczajca (μm)	1.0
Grubo: podoe (μm)	10.0
Grubo: warstwa magnetyczna (μm)	3.0
Grubo: ogóem (μm)	14.0
Szeroko (mm)	12.65

Gallery

