

## Digital Master

Bardzo przystępna cenowo i łatwa w użyciu taśma Digital Master™ do formatu HDV idealnie nadaje się do rozpoczęcia pracy w fascynującym świecie HD.



### Overview

### Digital Master

- Digital Master do kamer MiniDV, DVCAM i HDV to jedyna profesjonalna kasetka wideo z 2 aktywnymi warstwami magnetycznymi, podwyższonym o 2,5 dB odstępem sygnału od szumu oraz o 95% mniejszą ilością błędów i o 60% mniej zaników niż w przypadku konsumenckich kaset DV!
- Nowa technologia naparowywania metalu AMEII zapewnia gęstsze upakowanie cząsteczek w warstwie magnetycznej taśmy, zwiększoną remanencję (Br) i poziom wyjściowy, a także korzystniejszy współczynnik błędów i odstęp sygnału od szumu.
- Przeanalizowanie całego procesu produkcji zaowocowało lepszymi procedurami kontroli jakości, a przez to mniejszym poziomem zaników na taśmie.
- Nowa metoda tworzenia warstwy ochronnej DLC (Diamond Like Carbon) radykalnie zwiększa odporność powierzchni taśmy na zużycie, a w rezultacie ogranicza zużycie głowicy.
- Nowy łożysko smarujące zmniejsza tarcie i ogranicza zanieczyszczanie głowicy. Niezwykle stabilny mechanizm prowadzenia taśmy minimalizuje ryzyko jej uszkodzenia.
- Kasetka Digital Master jest uniwersalnym, bardzo wygodnym

w uyciu nonikiem. Zwiksza poziom zgodnoci midzy kamer a magnetowidem. Do zestawu doczony jest futera ochronny z zamkiem zapobiegajcym przypadkowemu otwarciu.

- Tama czyszczca: PDVM-12CL i PDV-12CL

\* Oferta produktów zaley od regionu. Prosimy o kontakt lokalnym opiekunem klienta Sony.

## Specifications

### Waciwoci ogólne

Liczba sztuk w kartonie zbiorczym	PHDV-276DM: 50
	PHDV-186DM: 50
	PHDV-124DM: 50
	PHDV-64DM: 50
	PHDVM-63DM: 50

Waga kartonu zbiorczego (kg)	PHDV-276DM: 7,6
	PHDV-186DM: 7,3
	PHDV-124DM: 7,0
	PHDV-64DM: 6,9
	PHDVM-63DM: 4,434

Czas odtwarzania (min)	PHDV-276DM: 276
	PHDV-186DM: 186
	PHDV-124DM: 124
	PHDV-64DM: 64
	PHDVM-63DM: 63

Dugo tamy	PHDV-276DM: 315
	PHDV-186DM: 214

(m)	PHDV-124DM: 143 PHDV-64DM: 75 PHDVM-63DM: 73
-----	--

Waga (g)	PHDV-276DM: 142 PHDV-186DM: 135 PHDV-124DM: 130 PHDV-64DM: 127 PHDVM-63DM: 64
----------	---

## Waciwoci magnetyczne

Koercyjno wasna (kA/m)	125
---------------------------	-----

Remanencja (mT)	550
-----------------	-----

Prostoktno (Br/Bm)	0.82
-----------------------	------

## Waciwoci fizyczne

Grubo: powoka zabezpieczajca ( $\mu\text{m}$ )	0.5
---	-----

Grubo: podoe ( $\mu\text{m}$ )	6.3
-----------------------------------	-----

Grubo: warstwa magnetyczna ( $\mu\text{m}$ )	0.2
---	-----

Grubo: ogóem ( $\mu\text{m}$ )	7
-----------------------------------	---

---

Szeroko (mm)	6.35
--------------	------

---

Grubo warstwy niemagnetycznej ( $\mu\text{m}$ )	6.3
--	-----

---

## Parametry audio i wideo

Poziom wyjciowy odtwarzanego sygnau RF (dB)	2.5
---	-----

---

C/N	1.5
-----	-----

---

## Gallery

