

## FW-55BZ35L

Ulepszone monitory profesjonalne 55" 4K HDR o wysokiej jasności, z wewnętrzną pamięcią 32 GB.



### Overview

#### **Jasny, wyrazisty obraz o dużej rozdzielczości i indywidualnej konfiguracji**

BRAVIA FW-55BZ35L to monitor profesjonalny opracowany tak, aby działał bezawaryjnie przez całe dni w środowisku handlowym, biurowym i edukacyjnym. Zwiększa efektywność rozwiązań do oznakowania cyfrowego oraz skuteczność komunikacji z pracownikami dzięki jasnym, kolorowym obrazom 4K HDR o wysokim kontraście. Funkcje ułatwiające użytkowanie profesjonalne upraszczają integrację, obsługę i udostępnianie treści we współczesnych, zintegrowanych środowiskach audiowizualnych. Elastyczne możliwości konfiguracji sprawiają, że FW-55BZ35L to idealny monitor LED do zastosowań biznesowych.

#### **Dynamiczne i realistyczne obrazy, obok których nie można przejść obojętnie**

Monitor 55" FW-55BZ35L przyciąga uwagę odbiorców treści wyrazistym i efektownym obrazem dzięki wysokiej jasności ekranu wynoszącej 550 nitów. Opracowane przez Sony zaawansowane technologie przetwarzania obrazu zapewniają doskonały wygląd prezentowanych treści. Wyjątkowo szeroki kąt widzenia panelu sprawia, że wszyscy w pomieszczeniu mogą cieszyć się wyrazistym, jasnym obrazem, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują.

## Features

### **Bardziej nasycone i naturalne kolory**

Wydajny procesor Sony 4K HDR X1 oraz technologia TRILUMINOS Pro umoliwiaj wierne odwzorowanie bogatej palety nasyconych, realistycznych kolorów.

### **Lepsze odwzorowanie szczegółów**

Przetwarzanie 4K X-Reality PRO poprawia jako obrazu, zbliajc go do rzeczywistej jakoci 4K. Obrazy s wyostrzane i udoskonalane w czasie rzeczywistym, co pozwala wydoby dodatkowe szczegóy w przypadku korzystania ze róde obrazu o niszej rozdzielczoci.

### **Wiksza pynno ruchu**

Technologia Motionflow XR zapewnia pynniesze, bardziej naturalne odtwarzanie szybkiego ruchu.

### **Elastyczno instalacji dostosowana do kadego rodowiska**

Eleganckie, minimalistyczne wzornictwo monitorów FW-55BZ35L wprowadza nienaganny styl do kadego rodowiska biznesowego. Eleganckie linie monitora wspógraj z praktycznymi rozwizaniami, aby zapewni atw integracj w przestrzeniach handlowych, biurowych i edukacyjnych.

### **Regulowany uchwyt cienny**

Monitory BRAVIA s dostarczane z regulowanym uchwytem ciennym zapewniajcy dodatkow elastyczno montau centralnego — w orientacji pionowej lub poziomej.

### **Interfejsy umieszczone z boku**

Zcza sygnaowe, sieciowe i inne interfejsy znajduj si z boku, aby uatwi instalacj i dostp, gdy monitor znajduje si w pozycji pionowej.

### **Dyskretne logo**

Logo firmy Sony zostao dyskretnie umieszczone na brzegu

ramy, dzięki czemu nic nie rozprasza widzów w trakcie oglądania pochaniających uwag obrazów.

## **Moliwo instalacji w poziomie, w pionie i w nachyleniu**

Monitor BRAVIA mona zamontowa pionowo lub poziomo, dopasowujc do dowolnego otoczenia biurowego lub handlowego. Monitor mona take zamontowa w nachyleniu, co dodatkowo zwiksza elastyczno instalacji.

## **Caodobowa niezawodno**

Biznes nigdy nie pi. Monitory BRAVIA zaprojektowano do niezawodnej pracy w trybie 24/7 w najbardziej wymagajcych rodowiskach biurowych i handlowych.

## **Specjalna konfiguracja pod ktem uytku profesjonalnego**

Tryb ustawień profesjonalnych pozytywnie wpywa na dziaalno firmy dziki moliwoci dostosowania ustawień oraz trybów dziaania monitora BRAVIA do wymagań rodowiska biurowego i handlowego. Moliwo wyczania wej lub funkcji zdalnego sterowania, ustawiania czasu uruchamiania/wyczania, ukrywania opisów i blokowania przycisków, aby unikn manipulowania przy monitorach znajdujcych si w przestrzeni publicznej. Moliwo dostosowania i zapisywania ustawień, a nastpnie kopiowania ich z jednego monitora do drugiego za pomoc pamici USB.

## **Szybkie wywietlanie obrazu wysokiej jakoci**

Konfiguracja monitora nie bdzie ju nastrcza problemów. Jednoetapowy wybór ustawień obejmuje ustawienia wstpne dostosowane do wymagań danego rodowiska, takie jak: sala konferencyjna, oznakowanie cyfrowe w ywych lub naturalnych kolorach oraz grafika. Wystarczy wybra ustawienie wstpne, a monitor BRAVIA natychmiast

skonfiguruje tryb obrazu, wejcia, ustawienia sterowania i inne funkcje.

## **Latwa konfiguracja wielu ekranów**

Konfiguracja wielu ekranów na potrzeby wywietlania wielkoformatowego nigdy nie byla latwiejsza. Aplikacja Multi Display Setting (MDS) uatwia tworzenie niesamowitych cian wideo z wielu monitorów BRAVIA umieszczonych obok siebie.

## **Latwa integracja**

Monitory BRAVIA z serii BZ35L to rozwiazanie dla nowoczesnego swiata komunikacji. Zapewniaj bezproblemow obslug wiodcych obecnie platform automatyzacji i sterowania, a otwarte interfejsy API uatwiaj integracj z rozwizaniami innych producentów.

## **Dwa wewnetrzna pamieć masowa 32 GB**

Pamieć wewnetrzna innych monitorów jest zajmowana przez system operacyjny, pozostawiajac niewiele miejsca na aplikacje lub dane uzytkownika. Monitor FW-55BZ35L ma wewnetrzna pamieć masowa zwiekszona z 16 GB do 32 GB, co zapewnia znacznie wiecej miejsca na aplikacje, zdjecia, filmy i rozwiazania do oznakowania cyfrowego.

## **Digital Signage dla kadego**

Informowanie klientów oraz wskazywanie kierunku w sklepach i biurach za pomoc rozwiazan do oznakowania cyfrowego jest teraz wyjtkowo proste. Wbudowana obsluga standardu HTML5 uatwia wywietlanie interaktywnych treci signage na monitorach BRAVIA bez koniecznoci korzystania z dedykowanego dekodera, odtwarzacza multimedialnego lub komputera. Zainstalowane oprogramowanie BRAVIA Signage Free (BSF) automatycznie odtwarza materialy w formacie HTML, filmy oraz zdjecia z dysku USB podzonego do monitora BRAVIA. To bardzo proste.

## **Bezprzewodowe powielanie obrazu**

atwo odtwarzaj bezprzewodowo treści z urządzenia przenośnego na monitorze BRAVIA dzięki zintegrowanej obsłudze funkcji Apple AirPlay i Google Chromecast.

## **łatwiejsze organizowanie spotkań**

Pobierz aplikację Google Meet ze sklepu Google Play i sparuj monitor BRAVIA z kompatybilną kamerą internetową, aby łatwo prowadzić wideokonferencje.

## **BRAVIA zapewnia zrównoważony rozwój w każdej scenie**

Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na jeszcze większe ekrany monitorów pojawia się także ryzyko większego zużycia zasobów i energii. Zobowiązania firmy Sony w zakresie zrównoważonego rozwoju przyczyniają się jednak do zwiększenia wydajności – od etapu opracowania produktu aż po samo korzystanie z ekranów.

## **Model FW-55BZ35L uzyska oznakowanie EPEAT Bronze w 23 krajach**

EPEAT to najwęższe na świecie globalne oznakowanie ekologiczne dla elektroniki, czyli rygorystyczne i kompleksowe kryteria zrównoważonego rozwoju z niezależną weryfikacją wszystkich produktów znajdujących się w internetowym rejestrze EPEAT. Poziom EPEAT Bronze oznacza, że wybrane produkty spełniają szeroki i rygorystyczny zestaw kryteriów, co czyni je bardziej zrównoważoną alternatywą przy zakupie.

*Informacje na temat konkretnych modeli można znaleźć w [rejestrze EPEAT \(https://www.epeat.net/\)](https://www.epeat.net/). Status rejestracji i poziomy mogą się różnić w zależności od kraju*

Rozmiar ekranu	55"
Jasno (cd/m <sup>2</sup> )	550
Współczynnik kontrastu	1200:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	400 000:1
Czas reakcji (ms)	8
Rozdzielczość wywietlacza (poziomo × pionowo, w pikselach)	3840 x 2160
Zgodno z HDR (High Dynamic Range)	Tak (HDR10, HLG, Dolby Vision)
Proporcje	16:9
Możliwość montażu w pionie / w nachyleniu	Tak

## Cechy wywietlacza

Rodzaj przyciemniania	Technologia Frame Dimming
Wywietlacz	LCD

Typ panelu	IPS
Typ podświetlenia	Bezpośrednie podświetlenie Direct LED
TRILUMINOS Display	TRILUMINOS PRO
Zakres barw (DCI-P3)	92%
Procesor obrazu	Procesor 4K HDR X1
Czas pracy	24/7
Matowa powłoka zapewniająca głęboką czerń	Nie
Zmatowienie (%)	1%
Kąt widzenia (z prawej / z lewej)	178 (89 / 89) stopni (CR >10)
Kąt widzenia (od góry / od dołu)	178 (89 / 89) stopni (CR >10)

## Dane techniczne obrazu

Przetwarzanie sygnału wideo	4K X-Reality PRO
Optymalizacja ruchu	Motionflow XR 240 (natywny 60 Hz)

---

Sygna HDMI	4096 x 2160 p (24,60 Hz), 3840 x 2160 p (24, 30, 60 Hz), 1080 p (24, 30, 60 Hz), 1080i (60 Hz), 720 p (24, 30, 60 Hz), 480 p
------------	---

---

## Dane techniczne dźwięku

Połączenie głośników	Skierowane do dołu
Moc wyjściowa dźwięku	10 W + 10 W

---

## Funkcje profesjonalne

Tryb Pro	Tak
Automatyczne wybudzanie przez HDMI	Tak
Platforma HTML5	Tak
Multicast / IPTV	Tak
System operacyjny	Android TV

---



Wbudowana pami (GB)	32 GB
---------------------	-------

## Dane techniczne sieci

Wi-Fi Direct	Tak
--------------	-----

Certyfikat Wi-Fi	Tak
------------------	-----

Bezprzewodowa sieć LAN	Wbudowana obsuga
------------------------	------------------

## Funkcje uatwiajce obsug

Kodeki do odtwarzania z urzdzeń USB	MPEG1: MPEG1 / MPEG2PS: MPEG2 / MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2, AVC / MP4 (XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC / AVI: Xvid, MotinJpeg / ASF (WMV): VC1 / MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg / MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC / WEBM: VP8 / 3GPP: MPEG4, AVC / MP3 / ASF (WMA) / LPCM / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG
-------------------------------------	--

Zegar ekranowy	Tak
----------------	-----

Usypianie czasowe	Tak
-------------------	-----

Wycznik czasowy	Tak
-----------------	-----

Wbudowany Chromecast	Tak
----------------------	-----

Apple AirPlay	Tak
---------------	-----

## Dane techniczne sterowania

Sterowanie przez IP	Tak
---------------------	-----

Sterowanie przez RS-232C	Tak
--------------------------	-----

HDMI-CEC	Tak
----------	-----

## Wejcia i wyjcia

HDCP	HDCP 2.3 (dla HDMI1/2/3/4)
------	----------------------------

Wejcia kompozytowego sygnału wideo	1 (z boku, minijack)
------------------------------------	----------------------

Wejcia HDMI (cznie)	4 (4 z boku)
---------------------	--------------

Analogowe wejcia audio (cznie)	1 (z boku, konwersja analogowa)
--------------------------------	---------------------------------

Cyfrowe wyjcia audio	1 (z boku)
----------------------	------------

Porty USB	2 (z boku)
-----------	------------

Wejcia Ethernet	1 (z boku)
-----------------	------------

## Cechy konstrukcyjne

Kolor ramki	Czarny
-------------	--------

Rozstaw otworów zgodny z VESA®	Tak
--------------------------------	-----

Rozstaw otworów VESA® (szer. × wys.)	300 x 300 mm / 11 7/8 x 11 7/8 cala
--------------------------------------	-------------------------------------

## Specyfikacja środowiska pracy

Znamionowy pobór mocy	169 W
-----------------------	-------

Pobór mocy (w trybie czuwania)	0,5 W
--------------------------------	-------

Dynamiczne sterowanie podświetleniem	Tak
--------------------------------------	-----

Tryb oszczędzania energii	Tak
---------------------------	-----

## Wymiary

Wymiary telewizora bez podstawy (szer. × wys. × g.)	1243 x 721 x 71 mm / 49 x 28 1/2 x 2 7/8 cala
--	---

Wymiary telewizora z podstaw (szer. × wys. × g.)	1243 x 787 x 338 mm / 49 x 31 x 13 3/8 cala
---	---

Wymiary kartonu (szer. × wys. × g.)	1362 x 840 x 160 mm / 53 5/8 x 33 1/8 x 6 3/8 cala
--	--

## Waga

Waga monitora bez podstawy	15,7 kg / 34,6 funta
----------------------------	----------------------

Waga monitora z podstaw	16,6 kg / 36,6 funta
-------------------------	----------------------

Waga kartonu (brutto)	23 kg / 50,7 funta.
-----------------------	---------------------

## Akcesoria

Regulator uchwytu ciennego (w zestawie)	Tak (w zalenoci od regionu)
--	-----------------------------

Podstawka biurkowa (opcjonalna)	Tak (w zalenoci od regionu)
---------------------------------	-----------------------------

## Dalsze informacje

Arkuszez informacji

o produkcie (tylko <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1393006>

Europa)

---

## Gallery



