


FW-65BZ35L

Ulepszone monitory profesjonalne 65" 4K HDR o wysokiej jasności, z wewnętrzną pamięcią 32 GB.



Overview

Jasny, wyrazisty obraz o dużej rozdzielczości i indywidualnej konfiguracji

Urządzenia serii BRAVIA FW-65BZ35L to monitory profesjonalne opracowane tak, aby działać bezawaryjnie przez całe dni w środowisku handlowym, biurowym i edukacyjnym. Zwiększ efektywność rozwiązań do oznakowania cyfrowego oraz skuteczność komunikacji z pracownikami dzięki jasnym, kolorowym obrazom 4K HDR o wysokim kontraście. Funkcje ułatwiające użytkowanie profesjonalne upraszczają integrację, obsługę i udostępnianie treści we współczesnych, zintegrowanych środowiskach audiowizualnych. Elastyczne możliwości konfiguracji sprawiają, że FW-65BZ35L to idealny monitor LED do zastosowań biznesowych.

Dynamiczne i realistyczne obrazy, obok których nie można przejść obojętnie

Monitor 65" FW-65BZ35L przyciąga uwagę odbiorców treści wyrazistym i efektownym obrazem dzięki wysokiej jasności ekranu wynoszącej 550 nitów. Opracowane przez Sony zaawansowane technologie przetwarzania obrazu zapewniają doskonały wygląd prezentowanych treści. Wyjątkowo szeroki kąt widzenia panelu sprawia, że wszyscy w pomieszczeniu mogą cieszyć się wyrazistym, jasnym

obrazem, niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz.

Features

Bardziej nasycone i naturalne kolory

Wydajny procesor Sony 4K HDR X1 oraz technologia TRILUMINOS Pro umożliwiają wiernie odwzorowanie bogatej palety nasyconych, realistycznych kolorów.

Lepsze odwzorowanie szczegółów

Przetwarzanie 4K X-Reality PRO poprawia jakość obrazu, zbliżając go do rzeczywistej jakości 4K. Obrazy są wyostrowane i udoskonalane w czasie rzeczywistym, co pozwala wydobyć dodatkowe szczegóły w przypadku korzystania z rozdzielczości obrazu o niższej rozdzielczości.

Wiksza płynność ruchu

Technologia Motionflow XR zapewnia płynniejsze, bardziej naturalne odtwarzanie szybkiego ruchu.

Elastyczność instalacji dostosowana do każdego środowiska

Eleganckie, minimalistyczne wzornictwo monitorów FW-65BZ35L wprowadza nienaganny styl do każdego środowiska biznesowego. Eleganckie linie monitora współgrają z praktycznymi rozwiązaniami, aby zapewnić łatwą integrację w przestrzeniach handlowych, biurowych i edukacyjnych.

Regulowany uchwyt ścienny

Monitory BRAVIA są dostarczane z regulowanym uchwytem ściennym zapewniającym dodatkową elastyczność montażu centralnego – w orientacji pionowej lub poziomej.

Interfejsy umieszczone z boku

Złącza sygnałowe, sieciowe i inne interfejsy znajdują się z boku, aby ułatwić instalację i dostęp, gdy monitor znajduje się w pozycji pionowej.

Dyskretne logo

Logo firmy Sony zostało dyskretnie umieszczone na brzegu ramy, dzięki czemu nic nie rozprasza widzów w trakcie oglądania pochaniających uwag obrazów.

Moliwo instalacji w poziomie, w pionie i w nachyleniu

Monitor BRAVIA można zamontować pionowo lub poziomo, dopasowując do dowolnego otoczenia biurowego lub handlowego. Monitor można także zamontować w nachyleniu, co dodatkowo zwiększa elastyczność instalacji.

Całodobowa niezawodność

Biznes nigdy nie śpi. Monitory BRAVIA zaprojektowano do niezawodnej pracy w trybie 24/7 w najbardziej wymagających środowiskach biurowych i handlowych.

Specjalna konfiguracja pod kątem użytkownika profesjonalnego

Tryb ustawień profesjonalnych pozytywnie wpływa na działanie firmy dzięki możliwości dostosowania ustawień oraz trybów działania monitora BRAVIA do wymagań środowiska biurowego i handlowego. Można wyciszyć lub wyłączyć funkcję zdalnego sterowania, ustawiania czasu uruchamiania/wyciszenia, ukrywania opisów i blokowania przycisków, aby uniknąć manipulowania przy monitorach znajdujących się w przestrzeni publicznej. Można dostosować i zapisywać ustawienia, a następnie kopiować ich z jednego monitora do drugiego za pomocą pamięci USB.

Szybkie wyświetlenie obrazu wysokiej jakości

Konfiguracja monitora nie będzie już nastręczała problemów. Jednoetapowy wybór ustawień obejmuje ustawienia wstępnie dostosowane do wymagań danego środowiska, takie jak: sala konferencyjna, oznakowanie cyfrowe

w żywych lub naturalnych kolorach oraz grafika. Wystarczy wybrać ustawienie wstępne, a monitor BRAVIA natychmiast skonfiguruje tryb obrazu, wejścia, ustawienia sterowania i inne funkcje.

Łatwa konfiguracja wielu ekranów

Konfiguracja wielu ekranów na potrzeby wyświetlania wielkoformatowego nigdy nie była łatwiejsza. Aplikacja Multi Display Setting (MDS) ułatwia tworzenie niesamowitych cian wideo z wielu monitorów BRAVIA umieszczonych obok siebie.

Łatwa integracja

Monitory BRAVIA z serii BZ35L to rozwiązanie dla nowoczesnego świata komunikacji. Zapewniają bezproblemową obsługę wiodących obecnie platform automatyzacji i sterowania, a otwarte interfejsy API ułatwiają integrację z rozwiązaniami innych producentów.

Duża wewnętrzna pamięć masowa 32 GB

Pamięć wewnętrzna innych monitorów jest zajmowana przez system operacyjny, pozostawiając niewiele miejsca na aplikacje lub dane użytkownika. Monitor FW-65BZ35L ma wewnętrzną pamięć masową zwiększoną z 16 GB do 32 GB, co zapewnia znacznie więcej miejsca na aplikacje, zdjęcia, filmy i rozwiązania do oznakowania cyfrowego.

Digital Signage dla każdego

Informowanie klientów oraz wskazywanie kierunku w sklepach i biurach za pomocą rozwiązań do oznakowania cyfrowego jest teraz wyjątkowo proste. Wbudowana obsługa standardu HTML5 ułatwia wyświetlanie interaktywnych treści signage na monitorach BRAVIA bez konieczności korzystania z dedykowanego dekodera, odtwarzacza multimedialnego lub komputera. Zainstalowane oprogramowanie BRAVIA Signage Free (BSF) automatycznie odtwarza materiały w formacie HTML, filmy oraz zdjęcia z dysku USB podłączonego do

monitora BRAVIA. To bardzo proste.

Bezprzewodowe powielanie obrazu

atwo odtwarzaj bezprzewodowo treści z urządzenia przenośnego na monitorze BRAVIA dzięki zintegrowanej obsłudze funkcji Apple AirPlay i Google Chromecast.

Łatwiejsze organizowanie spotkań

Pobierz aplikację Google Meet ze sklepu Google Play i sparuj monitor BRAVIA z kompatybilnymi kamerami internetowymi, aby łatwo prowadzić wideokonferencje.

BRAVIA zapewnia zrównoważony rozwój w każdej scenie

Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na jeszcze większe ekrany monitorów pojawia się także ryzyko większego zużycia zasobów i energii. Zobowiązania firmy Sony w zakresie zrównoważonego rozwoju przyczyniają się jednak do zwiększenia wydajności — od etapu opracowania produktu aż po samo korzystanie z ekranów.

Model FW-65BZ35L uzyska oznakowanie EPEAT Bronze w 23 krajach

EPEAT to najważniejsze na świecie globalne oznakowanie ekologiczne dla elektroniki. Jest rygorystyczne i kompleksowe kryterium zrównoważonego rozwoju z niezależną weryfikacją wszystkich produktów znajdujących się w internetowym rejestrze EPEAT. Poziom EPEAT Bronze oznacza, że wybrane produkty spełniają szeroki i rygorystyczny zestaw kryteriów, co czyni je bardziej zrównoważoną alternatywą przy zakupie.

Informacje na temat konkretnych modeli można znaleźć w rejestrze EPEAT (<https://www.epeat.net/>). Status rejestracji i poziomy mogą się różnić w zależności od kraju

Specifications

Cechy ogólne

Rozmiar ekranu	65"
----------------	-----

Jasno (cd/m ²)	550
----------------------------	-----

Współczynnik kontrastu	1200:1
------------------------	--------

Współczynnik kontrastu dynamicznego	400 000:1
-------------------------------------	-----------

Czas reakcji (ms)	8
-------------------	---

Rozdzielczość wywietlacza (poziomo × pionowo, w pikselach)	3840 x 2160
--	-------------

Zgodno z HDR (High Dynamic Range)	Tak (HDR10, HLG, Dolby Vision)
-----------------------------------	--------------------------------

Proporcje	16:9
-----------	------

Możliwość montażu w pionie / w nachyleniu	Tak
---	-----

Cechy wywietlacza

Rodzaj przyciemniania	Technologia Frame Dimming
-----------------------	---------------------------

Wyświetlacz	LCD
Typ panelu	IPS
Typ podświetlenia	Bezpośrednie podświetlenie Direct LED
TRILUMINOS Display	TRILUMINOS PRO
Zakres barw (DCI-P3)	92%
Procesor obrazu	Procesor 4K HDR X1
Czas pracy	24/7
Matowa powłoka zapewniająca głęboką czerń	Nie
Zmatowienie (%)	1%
Kąt widzenia (z prawej / z lewej)	178 (89 / 89) stopni (CR >10)
Kąt widzenia (od góry / od dołu)	178 (89 / 89) stopni (CR >10)

Dane techniczne obrazu

Przetwarzanie sygnału wideo	4K X-Reality PRO
Optymalizacja ruchu	Motionflow XR 240 (natywny 60 Hz)

Sygna HDMI	4096 x 2160 p (24,60 Hz), 3840 x 2160 p (24, 30, 60 Hz), 1080 p (24, 30, 60 Hz), 1080i (60 Hz), 720 p (24, 30, 60 Hz), 480 p
------------	---

Dane techniczne dźwięku

Połączenie głośników	Skierowane do dołu
Moc wyjściowa dźwięku	10 W + 10 W

Funkcje profesjonalne

Tryb Pro	Tak
Automatyczne wybudzanie przez HDMI	Tak
Platforma HTML5	Tak
Multicast / IPTV	Tak
System operacyjny	Android TV

Wbudowana pami (GB)	32 GB
---------------------	-------

Dane techniczne sieci

Wi-Fi Direct	Tak
--------------	-----

Certyfikat Wi-Fi	Tak
------------------	-----

Bezprzewodowa sieć LAN	Wbudowana obsuga
------------------------	------------------

Funkcje uatwiajce obsug

Kodeki do odtwarzania z urzdzeń USB	MPEG1: MPEG1 / MPEG2PS: MPEG2 / MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2, AVC / MP4 (XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC / AVI: Xvid, MotinJpeg / ASF (WMV): VC1 / MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg / MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC / WEBM: VP8 / 3GPP: MPEG4, AVC / MP3 / ASF (WMA) / LPCM / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG
-------------------------------------	--

Zegar ekranowy	Tak
----------------	-----

Usypianie czasowe	Tak
-------------------	-----

Wycznik czasowy	Tak
-----------------	-----

Wbudowany Chromecast	Tak
----------------------	-----

Apple AirPlay	Tak
---------------	-----

Dane techniczne sterowania

Sterowanie przez IP	Tak
---------------------	-----

Sterowanie przez RS-232C	Tak
--------------------------	-----

HDMI-CEC	Tak
----------	-----

Wejcia i wyjcia

HDCP	HDCP 2.3 (dla HDMI1/2/3/4)
------	----------------------------

Wejcia kompozytowego sygnału wideo	1 (z boku, minijack)
------------------------------------	----------------------

Wejcia HDMI (cznie)	4 (4 z boku)
---------------------	--------------

Analogowe wejcia audio (cznie)	1 (z boku, konwersja analogowa)
--------------------------------	---------------------------------

Cyfrowe wyjcia audio	1 (z boku)
----------------------	------------

Porty USB	2 (z boku)
-----------	------------

Wejcia Ethernet	1 (z boku)
-----------------	------------

Cechy konstrukcyjne

Kolor ramki	Czarny
-------------	--------

Rozstaw otworów zgodny z VESA®	Tak
--------------------------------	-----

Rozstaw otworów VESA® (szer. × wys.)	300 x 300 mm / 11 7/8 x 11 7/8 cala
--------------------------------------	-------------------------------------

Specyfikacja środowiska pracy

Znamionowy pobór mocy	218 W
-----------------------	-------

Pobór mocy (w trybie czuwania)	0,5 W
--------------------------------	-------

Dynamiczne sterowanie podświetleniem	Tak
--------------------------------------	-----

Tryb oszczędzania energii	Tak
---------------------------	-----

Wymiary

Wymiary telewizora bez podstawy (szer. × wys. × g.)	1462 x 842 x 71 mm / 57 5/8 x 33 1/4 x 2 7/8 cala
--	---

Wymiary telewizora z podstaw (szer. × wys. × g.)	1462 x 912 x 338 mm / 57 5/8 x 36 x 13 3/8 cala
---	---

Wymiary kartonu (szer. × wys. × g.)	1588 x 965 x 184 mm / 62 5/8 x 38 x 7 1/4 cala
--	--

Waga

Waga monitora bez podstawy	21,2 kg / 46,7 funta
----------------------------	----------------------

Waga monitora z podstaw	22,1 kg / 48,7 funta
-------------------------	----------------------

Waga kartonu (brutto)	30 kg / 66,1 funta
-----------------------	--------------------

Akcesoria

Regulator uchwytu ciennego (w zestawie)	Tak (w zalenoci od regionu)
--	-----------------------------

Podstawka biurkowa (opcjonalna)	Tak (w zalenoci od regionu)
---------------------------------	-----------------------------

Dalsze informacje

Arkusz informacji

o produkcie (tylko <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1393007>

Europa)

Gallery



