


FW-75BZ35L

Ulepszone monitory profesjonalne 75" 4K HDR o wysokiej jasności, z wewnętrzną pamięcią 32 GB.



Overview

Jasny, wyrazisty obraz o dużej rozdzielczości i indywidualnej konfiguracji

BRAVIA FW-75BZ35L to monitor profesjonalny opracowany tak, aby działał bezawaryjnie przez całe dni w środowisku handlowym, biurowym i edukacyjnym. Zwiększa efektywność rozwiązań do oznakowania cyfrowego oraz skuteczność komunikacji z pracownikami dzięki jasnym, kolorowym obrazom 4K HDR o wysokim kontraście. Funkcje ułatwiające użytkowanie profesjonalne upraszczają integrację, obsługę i udostępnianie treści we współczesnych, zintegrowanych środowiskach audiowizualnych. Elastyczne możliwości konfiguracji sprawiają, że FW-75BZ35L to idealny monitor LED do zastosowań biznesowych.

Dynamiczne i realistyczne obrazy, obok których nie można przejść obojętnie

Monitor 75" FW-75BZ35L przyciąga uwagę odbiorców treści wyrazistym i efektownym obrazem dzięki wysokiej jasności ekranu wynoszącej 550 nitów. Opracowane przez Sony zaawansowane technologie przetwarzania obrazu zapewniają doskonały wygląd prezentowanych treści. Wyjątkowo szeroki kąt widzenia panelu sprawia, że wszyscy w pomieszczeniu mogą cieszyć się wyrazistym, jasnym obrazem, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują.

Features

Bardziej nasycone i naturalne kolory

Wydajny procesor Sony 4K HDR X1 oraz technologia TRILUMINOS Pro umoliwiaj wierne odwzorowanie bogatej palety nasyconych, realistycznych kolorów.

Lepsze odwzorowanie szczegółów

Przetwarzanie 4K X-Reality PRO poprawia jako obrazu, zbliajc go do rzeczywistej jakosci 4K. Obrazy s wyostrzane i udoskonalane w czasie rzeczywistym, co pozwala wydoby dodatkowe szczegóy w przypadku korzystania ze róde obrazu o niszej rozdzielczoci.

Wiksza pynno ruchu

Technologia Motionflow XR zapewnia pynniesze, bardziej naturalne odtwarzanie szybkiego ruchu.

Elastyczno instalacji dostosowana do kadego rodowiska

Eleganckie, minimalistyczne wzornictwo monitorów FW-75BZ35L wprowadza nienaganny styl do kadego rodowiska biznesowego. Eleganckie linie monitora wspógraj z praktycznymi rozwizaniami, aby zapewni atw integracj w przestrzeniach handlowych, biurowych i edukacyjnych.

Regulowany uchwyt cienny

Monitory BRAVIA s dostarczane z regulowanym uchwytem ciennym zapewniajcy dodatkow elastyczno montau centralnego — w orientacji pionowej lub poziomej.

Interfejsy umieszczone z boku

Zcza sygnaowe, sieciowe i inne interfejsy znajduj si z boku, aby uatwi instalacj i dostp, gdy monitor znajduje si w pozycji pionowej.

Dyskretne logo

Logo firmy Sony zostao dyskretnie umieszczone na brzegu

ramy, dzięki czemu nic nie rozprasza widzów w trakcie oglądania pochaniających uwag obrazów.

Moliwo instalacji w poziomie, w pionie i w nachyleniu

Monitor BRAVIA mona zamontowa pionowo lub poziomo, dopasowujc do dowolnego otoczenia biurowego lub handlowego. Monitor mona take zamontowa w nachyleniu, co dodatkowo zwiksza elastyczno instalacji.

Caodobowa niezawodno

Biznes nigdy nie pi. Monitory BRAVIA zaprojektowano do niezawodnej pracy w trybie 24/7 w najbardziej wymagajcych rodowiskach biurowych i handlowych.

Specjalna konfiguracja pod ktem uytku profesjonalnego

Tryb ustawień profesjonalnych pozytywnie wpywa na dziaalno firmy dziki moliwoci dostosowania ustawień oraz trybów dziaania monitora BRAVIA do wymagań rodowiska biurowego i handlowego. Moliwo wyczania wej lub funkcji zdalnego sterowania, ustawiania czasu uruchamiania/wyczania, ukrywania opisów i blokowania przycisków, aby unikn manipulowania przy monitorach znajdujcych si w przestrzeni publicznej. Moliwo dostosowania i zapisywania ustawień, a nastpnie kopiowania ich z jednego monitora do drugiego za pomoc pamici USB.

Szybkie wywietlanie obrazu wysokiej jakoci

Konfiguracja monitora nie bdzie ju nastrcza problemów. Jednoetapowy wybór ustawień obejmuje ustawienia wstpne dostosowane do wymagań danego rodowiska, takie jak: sala konferencyjna, oznakowanie cyfrowe w ywych lub naturalnych kolorach oraz grafika. Wystarczy wybra ustawienie wstpne, a monitor BRAVIA natychmiast

skonfiguruje tryb obrazu, wejcia, ustawienia sterowania i inne funkcje.

Atwa konfiguracja wielu ekranów

Konfiguracja wielu ekranów na potrzeby wywietlania wielkoformatowego nigdy nie byla atwiejsza. Aplikacja Multi Display Setting (MDS) uatwia tworzenie niesamowitych cian wideo z wielu monitorów BRAVIA umieszczonych obok siebie.

Atwa integracja

Monitory BRAVIA z serii BZ35L to rozwizanie dla nowoczesnego wiata komunikacji. Zapewniaj bezproblemow obsug wiodcych obecnie platform automatyzacji i sterowania, a otwarte interfejsy API uatwiaj integracj z rozwizaniami innych producentów.

Dua wewntrzna pamí masowa 32 GB

Pami wewntrzna innych monitorów jest zajmowana przez system operacyjny, pozostawiajc niewiele miejsca na aplikacje lub dane uytkownika. Monitor FW-75BZ35L ma wewntrzn pamí masow zwikszon z 16 GB do 32 GB, co zapewnia znacznie wiecej miejsca na aplikacje, zdjcia, filmy i rozwizania do oznakowania cyfrowego.

Digital Signage dla kadego

Informowanie klientów oraz wskazywanie kierunku w sklepach i biurach za pomoc rozwizań do oznakowania cyfrowego jest teraz wyjtkowo proste. Wbudowana obsuga standardu HTML5 uatwia wywietlanie interaktywnych treci signage na monitorach BRAVIA bez koniecznoci korzystania z dedykowanego dekodera, odtwarzacza multimedialnego lub komputera. Zainstalowane oprogramowanie BRAVIA Signage Free (BSF) automatycznie odtwarza materiay w formacie HTML, filmy oraz zdjcia z dysku USB podzonego do monitora BRAVIA. To bardzo proste.

Bezprzewodowe powielanie obrazu

atwo odtwarzaj bezprzewodowo treści z urządzenia przenośnego na monitorze BRAVIA dzięki zintegrowanej obsłudze funkcji Apple AirPlay i Google Chromecast.

łatwiejsze organizowanie spotkań

Pobierz aplikację Google Meet ze sklepu Google Play i sparuj monitor BRAVIA z kompatybilną kamerą internetową, aby łatwo prowadzić wideokonferencje.

BRAVIA zapewnia zrównoważony rozwój w każdej scenie

Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na jeszcze większe ekrany monitorów pojawia się także ryzyko większego zużycia zasobów i energii. Zobowiązania firmy Sony w zakresie zrównoważonego rozwoju przyczyniają się jednak do zwiększenia wydajności – od etapu opracowania produktu aż po samo korzystanie z ekranów.

Model FW-75BZ35L uzyska oznakowanie EPEAT Bronze w 23 krajach

EPEAT to najwęższe na świecie globalne oznakowanie ekologiczne dla elektroniki, czyli rygorystyczne i kompleksowe kryteria zrównoważonego rozwoju z niezależną weryfikacją wszystkich produktów znajdujących się w internetowym rejestrze EPEAT. Poziom EPEAT Bronze oznacza, że wybrane produkty spełniają szeroki i rygorystyczny zestaw kryteriów, co czyni je bardziej zrównoważoną alternatywą przy zakupie.

Informacje na temat konkretnych modeli można znaleźć w [rejestrze EPEAT \(https://www.epeat.net/\)](https://www.epeat.net/). Status rejestracji i poziomy mogą się różnić w zależności od kraju

Rozmiar ekranu	75"
Jasno (cd/m ²)	550
Współczynnik kontrastu	1200:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	400 000:1
Czas reakcji (ms)	8
Rozdzielczość wywietlacza (poziomo × pionowo, w pikselach)	3840 x 2160
Zgodno z HDR (High Dynamic Range)	Tak (HDR10, HLG, Dolby Vision)
Proporcje	16:9
Możliwość montażu w pionie / w nachyleniu	Tak

Cechy wywietlacza

Rodzaj przyciemniania	Technologia Frame Dimming
Wywietlacz	LCD

Typ panelu	IPS
Typ podświetlenia	Bezpośrednie podświetlenie Direct LED
TRILUMINOS Display	TRILUMINOS PRO
Zakres barw (DCI-P3)	92%
Procesor obrazu	Procesor 4K HDR X1
Czas pracy	24/7
Matowa powłoka zapewniająca głęboką czerń	Nie
Zmatowienie (%)	1%
Kąt widzenia (z prawej / z lewej)	178 (89 / 89) stopni (CR >10)
Kąt widzenia (od góry / od dołu)	178 (89 / 89) stopni (CR >10)

Dane techniczne obrazu

Przetwarzanie sygnału wideo	4K X-Reality PRO
Optymalizacja ruchu	Motionflow XR 240 (natywny 60 Hz)

Sygna HDMI	4096 x 2160 p (24,60 Hz), 3840 x 2160 p (24, 30, 60 Hz), 1080 p (24, 30, 60 Hz), 1080i (60 Hz), 720 p (24, 30, 60 Hz), 480 p
------------	---

Dane techniczne dźwięku

Połączenie głośników	Skierowane do dołu
Moc wyjściowa dźwięku	10 W + 10 W

Funkcje profesjonalne

Tryb Pro	Tak
Automatyczne wybudzanie przez HDMI	Tak
Platforma HTML5	Tak
Multicast / IPTV	Tak
System operacyjny	Android TV

Wbudowana pami (GB)	32 GB
---------------------	-------

Dane techniczne sieci

Wi-Fi Direct	Tak
--------------	-----

Certyfikat Wi-Fi	Tak
------------------	-----

Bezprzewodowa sieć LAN	Wbudowana obsuga
------------------------	------------------

Funkcje uatwiajce obsug

Kodeki do odtwarzania z urzdzeń USB	MPEG1: MPEG1 / MPEG2PS: MPEG2 / MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2, AVC / MP4 (XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC / AVI: Xvid, MotinJpeg / ASF (WMV): VC1 / MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg / MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC / WEBM: VP8 / 3GPP: MPEG4, AVC / MP3 / ASF (WMA) / LPCM / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG
-------------------------------------	--

Zegar ekranowy	Tak
----------------	-----

Usypianie czasowe	Tak
-------------------	-----

Wycznik czasowy	Tak
-----------------	-----

Wbudowany Chromecast	Tak
----------------------	-----

Apple AirPlay	Tak
---------------	-----

Dane techniczne sterowania

Sterowanie przez IP	Tak
---------------------	-----

Sterowanie przez RS-232C	Tak
--------------------------	-----

HDMI-CEC	Tak
----------	-----

Wejcia i wyjcia

HDCP	HDCP 2.3 (dla HDMI1/2/3/4)
------	----------------------------

Wejcia kompozytowego sygnału wideo	1 (z boku, minijack)
------------------------------------	----------------------

Wejcia HDMI (cznie)	4 (4 z boku)
---------------------	--------------

Analogowe wejcia audio (cznie)	1 (z boku, konwersja analogowa)
--------------------------------	---------------------------------

Cyfrowe wyjcia audio	1 (z boku)
----------------------	------------

Porty USB	2 (z boku)
-----------	------------

Wejcia Ethernet	1 (z boku)
-----------------	------------

Cechy konstrukcyjne

Kolor ramki	Czarny
-------------	--------

Rozstaw otworów zgodny z VESA®	Tak
--------------------------------	-----

Rozstaw otworów VESA® (szer. × wys.)	300 x 300 mm / 11 7/8 x 11 7/8 cala
--------------------------------------	-------------------------------------

Specyfikacja środowiska pracy

Znamionowy pobór mocy	235 W
-----------------------	-------

Pobór mocy (w trybie czuwania)	0,5 W
--------------------------------	-------

Dynamiczne sterowanie podświetleniem	Tak
--------------------------------------	-----

Tryb oszczędzania energii	Tak
---------------------------	-----

Wymiary

Wymiary telewizora bez podstawy (szer. × wys. × g.)	1686 x 969 x 72 mm / 66 1/2 x 38 1/4 x 2 7/8 cala
---	---

Wymiary kartonu (szer. × wys. × g.)	1824 x 1114 x 187 mm / 71 7/8 x 43 7/8 x 7 3/8 inch
-------------------------------------	---

Waga

Waga monitora bez podstawy	31,5 kg / 69,4 funta
----------------------------	----------------------

Waga kartonu (brutto)	43 kg / 94,8 funta.
-----------------------	---------------------

Akcesoria

Regulator uchwyty ciennego (w zestawie)	Tak (w zalenoci od regionu)
---	-----------------------------

Podstawka biurkowa (opcjonalna)	Nie
---------------------------------	-----

Dalsze informacje

Arkuszez informacji o produkcie (tylko Europa)	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1393008
--	---

Gallery



