


FW-75BZ40L

75-calowy, wyjątkowo jasny monitor profesjonalny 4K HDR z unikalną technologią matowej powłoki zapewniającej głęboką czerń



Overview

Nieźródlna jako obraz. Stworzone do zastosowań profesjonalnych.

FW-75BZ40L to prawdziwie profesjonalny monitor, zaprojektowany z myślą o niezawodnej pracy w wymagających przestrzeniach handlowych, biurowych i edukacyjnych. Został wyposażony w wiele innowacyjnych rozwiązań opracowanych przez firmę Sony (w tym najnowszą technologię matowej powłoki zapewniającej głęboką czerń), gwarantujących imponująco jasny obraz w rozdzielczości 4K HDR o wysokim poziomie kontrastu oraz bogactwie kolorów i wyjątkowym poziomie szczegółowości. Funkcje ułatwiające użytkowanie profesjonalne upraszczają integrację, obsługę i udostępnianie treści we współczesnych, zintegrowanych środowiskach audiowizualnych. FW-75BZ40L to wyświetlacz LED klasy premium zapewniający liczne opcje indywidualnej konfiguracji, który dostosowuje się do wymagań Twojej firmy.

Features

Matowa powłoka zapewniająca głęboką czerń

Opracowana przez Sony matowa powłoka zapewniająca głęboką czerń, dostępna w standardzie w modelu BRAVIA BZ40L, czy technologie zapobiegania odbłaskom i niskiego

współczynnika odbicia wiata. Ograniczenie odbicia wiata i zwiększenie kontrastu to najwzaniejsze czynniki wpywajce na dynamik obrazu o realistycznych kolorach i szczegóowoci, które robi wraenie na wszystkich odbiorcach — pracownikach i klientach biur, kupujcych i studentach.

Doskonay obraz, który zawsze robi wraenie

Nasz 75-calowy monitor FW-75BZ40L przykuwa uwag widzów ekranem o jasności 700 nitów, na którym wszystkie informacje s wyrane i czytelne. Opracowane przez Sony zaawansowane technologie przetwarzania obrazu zapewniaj doskonay wygld prezentowanych treci. Wyjtkowo szeroki kt widzenia panelu sprawia, e wszyscy w pomieszczeniu mog cieszy si wyranym, jasnym obrazem, niezalenie od miejsca, w którym si znajduj.

Bardziej nasycone i naturalne kolory

Wydajny procesor Sony 4K HDR X1 oraz technologia TRILUMINOS Pro umoliwiaj wierne odwzorowanie bogatej palety nasyconych, realistycznych kolorów.

Lepsze odwzorowanie szczegóów

Przetwarzanie 4K X-Reality PRO poprawia jako obrazu, zbliajc go do rzeczywistej jakoci 4K. Obrazy s wyostrzane i udoskonalane w czasie rzeczywistym, co pozwala wydoby dodatkowe szczegóy w przypadku korzystania ze róde obrazu o niszej rozdzielczoci.

Wiksza pynno ruchu

Technologia Motionflow XR zapewnia pynniesze, bardziej naturalne odtwarzanie szybkiego ruchu.

Elastyczno instalacji dostosowana do kadego rodowiska

Eleganckie, minimalistyczne wzornictwo monitorów FW-75BZ40L wprowadza nienaganny styl do kadego rodowiska

biznesowego. Eleganckie linie monitora współgrają z praktycznymi rozwiązaniami, aby zapewnić łatwą integrację w przestrzeniach handlowych, biurowych i edukacyjnych.

Regulowany uchwyt cienny

Monitory BRAVIA są dostarczane z regulowanym uchwytem ściennym zapewniającym dodatkową elastyczność montażu centralnego – w orientacji pionowej lub poziomej.

Interfejsy umieszczone z boku

Złącza sygnałowe, sieciowe i inne interfejsy znajdują się z boku, aby ułatwić instalację i dostęp, gdy monitor znajduje się w pozycji pionowej.

Dyskretne logo

Logo firmy Sony zostało dyskretnie umieszczone na brzegu ramy, dzięki czemu nic nie rozprasza widzów w trakcie oglądania pochłaniających uwagę obrazów.

Możliwość instalacji w poziomie, w pionie i w nachyleniu

Monitor BRAVIA można zamontować pionowo lub poziomo, dopasowując do dowolnego otoczenia biurowego lub handlowego. Monitor można także zamontować w nachyleniu, co dodatkowo zwiększa elastyczność instalacji.

Wysoka niezawodność

Biznes nigdy nie śpi. Monitory BRAVIA zaprojektowano do niezawodnej pracy w trybie 24/7 w najbardziej wymagających środowiskach biurowych i handlowych.

Specjalna konfiguracja pod kątem użytkownika profesjonalnego

Tryb ustawień profesjonalnych pozytywnie wpływa na działanie firmy dzięki możliwości dostosowania ustawień oraz trybów działania monitora BRAVIA do wymagań

rodowiska biurowego i handlowego. Moliwo wyczenia wej lub funkcji zdalnego sterowania, ustawiania czasu uruchamiania/wyczenia, ukrywania opisów i blokowania przycisków, aby unikn manipulowania przy monitorach znajdujcyh si w przestrzeni publicznej. Moliwo dostosowania i zapisywania ustawień, a nastpnie kopiowania ich z jednego monitora do drugiego za pomoc pamici USB.

Szybkie wywietlanie obrazu wysokiej jakoci

Zapomnij o mudnym konfigurowaniu ustawień monitora — skup si na atwym uzyskaniu doskonałych rezultatów. Jednoetapowy wybór ustawień obejmuje ustawienia wstpne dostosowane do wymagań danego rodowiska, takie jak: sala konferencyjna, oznakowanie cyfrowe w ywych lub naturalnych kolorach oraz grafika. Wystarczy wybra ustawienie wstpne, a monitor BRAVIA natychmiast skonfiguruje tryb obrazu, wejcia, ustawienia sterowania i inne funkcje.

atwa konfiguracja wielu ekranów

Konfiguracja wielu ekranów na potrzeby wywietlania wielkoformatowego nigdy nie bya atwiejsza. Aplikacja Multi Display Setting (MDS) uatwia tworzenie niesamowitych cian wideo z wielu monitorów BRAVIA umieszczonych obok siebie.

atwa integracja

Monitory FW-75BZ40L to rozwizanie dla nowoczesnego wiata komunikacji. Zapewniaj bezproblemow obsug wiodcych obecnie platform automatyzacji i sterowania, a otwarte interfejsy API uatwiaj integracj z rozwizaniami innych producentów.

Dua wewntrza pamci masowa 32 GB

Pami wewntrza innych monitorów jest zajmowana przez system operacyjny, pozostawiajc niewiele miejsca na aplikacje lub dane uytownika. Monitor FW-75BZ40L ma wewntrzn

pami masow powikszon z 16 GB do 32 GB, co zapewnia znacznie wiecej miejsca na aplikacje, zdjcia, filmy oraz materiay suce do oznakowania cyfrowego.

Digital Signage dla kadego

Informowanie klientów oraz wskazywanie kierunku w sklepach i biurach za pomoc rozwizañ do oznakowania cyfrowego jest teraz wyjtkowo proste. Wbudowana obsuga standardu HTML5 uatwia wywietlanie interaktywnych treci signage na monitorach BRAVIA bez koniecznoci korzystania z dedykowanego dekodera, odtwarzacza multimedialnego lub komputera. Zainstalowane oprogramowanie BRAVIA Signage Free (BSF) automatycznie odtwarza materiay w formie HTML, filmy oraz zdjcia z dysku USB podczonego do monitora BRAVIA. To bardzo proste.

Bezprzewodowe powielanie obrazu

atwo odtwarzaj bezprzewodowo treci z urzdzenia przenonego na monitorze BRAVIA dziki zintegrowanej obsudze funkcji Apple AirPlay i Google Chromecast.

atwiejsze organizowanie spotkañ

Pobierz aplikacj Google Meet ze sklepu Google Play i sparuj monitor BRAVIA z kompatybiln kamer internetow, aby atwo prowadzi wideokonferencje.

BRAVIA zapewnia zrównowaony rozwój w kadej scenie

Wraz z rosnym zapotrzebowaniem na jeszcze wiksze ekrany monitorów pojawia si take ryzyko wiksze zuycia zasobów i energii. Zobowizania firmy Sony w zakresie zrównowaonego rozwoju przyczyniaj si jednak do zwikszenia wydajnoci — od etapu opracowania produktu a po samo korzystanie z ekranów.

Model FW-75BZ40L uzyska oznakowanie EPEAT Bronze w 23 krajach

EPEAT to najwaniejsze na wiecie globalne oznakowanie ekologiczne dla elektroniki. czy rygorystyczne i kompleksowe kryteria zrównowaonego rozwoju z biec niezalen weryfikacj wszystkich produktów znajdujcych si w internetowym rejestrze EPEAT. Poziom EPEAT Bronze oznacza, e wybrane produkty speniaj szeroki i rygorystyczny zestaw kryteriów, co czyni je bardziej zrównowaon alternatyw przy zakupie.

Informacje na temat konkretnych modeli mona znale w [rejestrze EPEAT \(https://www.epeat.net/\)](https://www.epeat.net/). Status rejestracji i poziomy mog si różni w zalenoci od kraju

Specifications

Cechy ogólne

Rozmiar ekranu	75"
Jasno (cd/m ²)	700
Współczynnik kontrastu	1200:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	600 000:1
Czas reakcji (ms)	8
Rozdzielczo wywietlacza (poziomo × pionowo, w pikselach)	3840 x 2160

Zgodno z HDR (High Dynamic Range)	Tak (HDR10, HLG, Dolby Vision)
-----------------------------------	--------------------------------

Proporcje	16:9
-----------	------

Moliwo montau w pionie / w nachyleniu	Tak
---------------------------------------	-----

Cechy wywietlacza

Rodzaj przyciemniania	Technologia Frame Dimming
-----------------------	---------------------------

Wywietlacz	LCD
------------	-----

Typ panelu	IPS
------------	-----

Typ podwietlenia	Bezpośrednie podświetlenie Direct LED
------------------	---------------------------------------

TRILUMINOS Display	TRILUMINOS PRO
--------------------	----------------

Zakres barw (DCI-P3)	92%
----------------------	-----

Procesor obrazu	Procesor 4K HDR X1
-----------------	--------------------

Czas pracy	24/7
------------	------

Matowa powoka zapewniajca gbok czerń	Tak
--------------------------------------	-----

Zmatowienie (%)	47%
-----------------	-----

Kąt widzenia (z prawej / z lewej)	178 (89 / 89) stopni (CR >10)
--------------------------------------	-------------------------------

Kąt widzenia (od góry / od dołu)	178 (89 / 89) stopni (CR >10)
-------------------------------------	-------------------------------

Dane techniczne obrazu

Przetwarzanie sygnału wideo	4K X-Reality PRO
--------------------------------	------------------

Optymalizacja ruchu	Motionflow XR 240 (natywny 60 Hz)
---------------------	-----------------------------------

Sygnał HDMI	4096 x 2160 p (24,60 Hz), 3840 x 2160 p (24, 30, 60 Hz), 1080 p (24, 30, 60 Hz), 1080i (60 Hz), 720 p (24, 30, 60 Hz), 480 p
-------------	---

Dane techniczne dźwięku

Skierowanie głośników	Skierowane do dołu
--------------------------	--------------------

Moc wyjściowa dźwięku	10 W + 10 W
--------------------------	-------------

Funkcje profesjonalne

Tryb Pro	Tak
Automatyczne wybudzanie przez HDMI	Tak
Platforma HTML5	Tak
Multicast / IPTV	Tak
System operacyjny	Android TV
Wbudowana pamięć (GB)	32 GB

Dane techniczne sieci

Wi-Fi Direct	Tak
Certyfikat Wi-Fi	Tak
Bezprzewodowa sieć LAN	Wbudowana obsługa

Funkcje ułatwiające obsługę

Kodeki do	MPEG1: MPEG1 / MPEG2PS: MPEG2 / MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2, AVC / MP4 (XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC / AVI: Xvid, MotionJpeg / ASF (WMV): VC1 / MOV: AVC, MPEG4,
-----------	---

odtworzenia z urządzeń USB	MotionJpeg / MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC / WEBM: VP8 / 3GPP: MPEG4, AVC / MP3 / ASF (WMA) / LPCM / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG
----------------------------	---

Zegar ekranowy	Tak
----------------	-----

Usypianie czasowe	Tak
-------------------	-----

Wycznik czasowy	Tak
-----------------	-----

Wbudowany Chromecast	Tak
----------------------	-----

Apple AirPlay	Tak
---------------	-----

Dane techniczne sterowania

Sterowanie przez IP	Tak
---------------------	-----

Sterowanie przez RS-232C	Tak
--------------------------	-----

HDMI-CEC	Tak
----------	-----

Wejcia i wyjcia

HDCP	HDCP 2.3 (dla HDMI1/2/3/4)
------	----------------------------

Wejcia

kompozytowego sygnau wideo	1 (z boku, minijack)
Wejcia HDMI (cznie)	4 (4 z boku)
Analogowe wejcia audio (cznie)	1 (z boku, konwersja analogowa)
Cyfrowe wyjcia audio	1 (z boku)
Porty USB	2 (z boku)
Wejcia Ethernet	1 (z boku)

Cechy konstrukcyjne

Kolor ramki	Czarny
Rozstaw otworów zgodny z VESA®	Tak
Rozstaw otworów VESA® (szer. × wys.)	300 x 300 mm / 11 7/8 x 11 7/8 cala

Specyfikacja rodowiska pracy

Znamionowy pobór mocy	299 W
Pobór mocy (w trybie	0,5 W

czuwania) 0,5 W

Dynamiczne sterowanie podświetleniem Tak

Tryb oszczędzania energii Tak

Wymiary

Wymiary telewizora bez podstawy (szer. × wys. × g.) 1686 x 969 x 72 mm / 66 1/2 x 38 1/4 x 2 7/8 cala

Wymiary kartonu (szer. × wys. × g.) 1824 x 1114 x 187 mm / 71 7/8 x 43 7/8 x 7 3/8 inch

Waga

Waga monitora bez podstawy 31,5 kg / 69,4 funta

Waga kartonu (brutto) 43 kg / 94,8 funta.

Akcesoria

Regulator uchwyty ścienny (w zestawie) Tak (w zależności od regionu)

Podstawa biurkowa
(opcjonalna) Nie

Dalsze informacje

Arkusze informacji
o produkcie (tylko Europa) <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1393028>

Gallery

