

## FW-85BZ30L

Profesjonalny monitor o przekątnej 85" 4K HDR stworzony z myślą o całodobowej pracy, z opcją montażu pionowego/pochylnego, trybem Pro-Mode, AirPlay i obsługą Chromecast.



### Overview

#### **Odpowiedni do zastosowań biznesowych dzięki atwemu udostępnianiu treści i możliwości dostosowania ustawień**

Smukłe, atwe w obsudze monitory profesjonalne BRAVIA z serii FW-85BZ30L zwikszaj efektywno wywietlania informacji w rodowisku handlowym, biurowym i edukacyjnym. Doskona jako obrazu 4K HDR uzupeniaj elastyczne moliwoci dostosowania oraz funkcje przyjazne dla profesjonalistów, uatwiajce integracj, konfiguracj i udostępnianie treści we współczesnych, zintegrowanych rodowiskach audiowizualnych.

#### **Najnowsze technologie przetwarzania obrazu Sony, które robi wraenie na odbiorcach**

Monitory z serii FW-85BZ30L o przekątnej 85" i wysokiej jasności wynoszącej 440 nitów. Opracowane przez Sony zaawansowane technologie przetwarzania obrazu zapewniają doskonały wygląd prezentowanych treści. Wyjątkowo szeroki kąt widzenia panelu sprawia, że wszyscy w pomieszczeniu mogą cieszyć się wyraznym, jasnym obrazem, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują.

## Features

### **Bardziej nasycone i naturalne kolory**

Wydajny procesor Sony 4K HDR X1 oraz technologia TRILUMINOS Pro umoliwiaj wiernie odwzorowanie bogatej palety nasyconych, realistycznych kolorów.

### **Lepsze odwzorowanie szczegółów**

Przetwarzanie 4K X-Reality PRO poprawia jako obrazu, zbliajc go do rzeczywistej jakoci 4K. Obrazy s wyostrzane i udoskonalane w czasie rzeczywistym, co pozwala wydoby dodatkowe szczegóy w przypadku korzystania ze róde obrazu o niszej rozdzielczoci.

### **Wiksza pynno ruchu**

Technologia Motionflow XR zapewnia pynniesze, bardziej naturalne odtwarzanie szybkiego ruchu.

### **Elastyczno instalacji dostosowana do kadego rodowiska**

Eleganckie, minimalistyczne wzornictwo monitorów FW-85BZ30L wprowadza nienaganny styl do kadego rodowiska biznesowego. Estetyczne linie monitora wspógraj z praktycznymi rozwizaniami, aby zapewni atw integracj w przestrzeniach handlowych, biurowych i edukacyjnych.

### **Regulowany uchwyt cienny**

Monitory BRAVIA s dostarczane z regulowanym uchwytem ciennym zapewniajcm dodatkow elastyczno montau centralnego — w orientacji pionowej lub poziomej.

### **Interfejsy umieszczone z boku**

Zcza sygnaowe, sieciowe i inne interfejsy znajduj si z boku, aby uatwi instalacj i dostp, gdy monitor znajduje si w pozycji pionowej.

## **Dyskretne logo**

Logo firmy Sony zostało dyskretnie umieszczone na brzegu ramy, dzięki czemu nic nie rozprasza widzów w trakcie oglądania pochłaniających uwagę obrazów.

## **Możliwość instalacji w poziomie, w pionie i w nachyleniu**

Monitor BRAVIA można zamontować pionowo lub poziomo, dopasowując do dowolnego otoczenia biurowego lub handlowego. Monitor można także zamontować w nachyleniu, co dodatkowo zwiększa elastyczność instalacji.

## **Całodobowa niezawodność**

Biznes nigdy nie śpi. Monitory BRAVIA zaprojektowano do niezawodnej pracy w trybie 24/7 w najbardziej wymagających środowiskach biurowych i handlowych.

## **Specjalna konfiguracja pod kątem użytkownika profesjonalnego**

Tryb ustawień profesjonalnych pozytywnie wpływa na działalność firmy dzięki możliwości dostosowania ustawień oraz trybów działania monitora BRAVIA do wymagań środowiska biurowego i handlowego. Możliwość wyciszenia wejść lub funkcji zdalnego sterowania, ustawiania czasu uruchamiania/wyciszenia, ukrywania opisów i blokowania przycisków, aby uniknąć manipulowania przy monitorach znajdujących się w przestrzeni publicznej. Możliwość dostosowania i zapisywania ustawień, a następnie kopiowania ich z jednego monitora do drugiego za pomocą pamięci USB.

## **Szybkie wyświetlanie obrazu wysokiej jakości**

Szybkie wyświetlanie obrazu wysokiej jakości bez konieczności czasochłonnej konfiguracji ustawień monitora. Jednoetapowy wybór ustawień obejmuje ustawienia wstępnie dostosowane do wymagań danego środowiska, takie jak: sala

konferencyjna, oznakowanie cyfrowe w ywych lub naturalnych kolorach oraz grafika. Wystarczy wybra ustawienie wstpne: monitor BRAVIA stale konfiguruje tryb obrazu, wejcia, ustawienia sterowania i nie tylko.

## **atwa konfiguracja wielu ekranów**

Konfiguracja wielu ekranów na potrzeby wywietlania wielkoformatowego nigdy nie bya atwiejsza. Aplikacja Multi Display Setting (MDS) uatwia tworzenie niesamowitych cian wideo z wielu monitorów BRAVIA umieszczonych obok siebie.

## **atwa integracja**

Monitory FW-85BZ30L stworzono z myl o wspóczesnym, poczonym wiecie. Zapewnij bezproblemow obsug wiodcych obecnie platform automatyki i sterowania, a otwarte interfejsy API uatwiaj integracj z rozwizaniami innych producentów.

## **Digital Signage dla kadego**

Informowanie klientów oraz wskazywanie kierunku w sklepach i biurach za pomoc rozwizań do oznakowania cyfrowego jest teraz wyjtkowo proste. Wbudowana obsuga standardu HTML5 uatwia wywietlanie interaktywnych treci signage na monitorach BRAVIA bez koniecznoci korzystania z dedykowanego dekodera, odtwarzacza multimedialnego lub komputera. Zainstalowane oprogramowanie BRAVIA Signage Free (BSF) automatycznie odtwarza materiay w formie HTML, filmy oraz zdjcia z dysku USB podczonego do monitora BRAVIA. To bardzo proste.

## **Bezprzewodowe powielanie obrazu**

atwo odtwarzaj bezprzewodowo treci z urzdzenia przenonego na monitorze BRAVIA dziki zintegrowanej obsudze funkcji Apple AirPlay i Google Chromecast.

## **atwiejsze organizowanie spotkań**

Pobierz aplikacj Google Meet ze sklepu Google Play i sparuj

monitor BRAVIA z kompatybiln kamer internetow, aby atwo prowadzi wideokonferencje.

## **BRAVIA zapewnia zrównowaony rozwój w kadej scenie**

Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na jeszcze wiksze ekrany monitorów pojawia si take ryzyko wikszego zuycia zasobów i energii. Zobowizania firmy Sony w zakresie zrównowaonego rozwoju przyczyniaj si jednak do zwikszenia wydajności — od etapu opracowania produktu a po samo korzystanie z ekranów.

### Specifications

Cechy ogólne	
Rozmiar ekranu	85"
Jasno (cd/m <sup>2</sup> )	440
Współczynnik kontrastu	6000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	300 000:1
Czas reakcji (ms)	15,9
Rozdzielczo wywietlacza (poziomo × pionowo, w pikselach)	3840 x 2160

Zgodno z HDR (High Dynamic Range)	Tak (HDR10, HLG, Dolby Vision)
--------------------------------------	--------------------------------

Proporcje	16:9
-----------	------

Moliwo montau w pionie / w nachyleniu	Tak
---	-----

## Cechy wywietlacza

Rodzaj przyciemniania	Technologia Frame Dimming
-----------------------	---------------------------

Wywietlacz	LCD
------------	-----

Typ panelu	VA
------------	----

Typ podświetlenia	Bezpośrednie podświetlenie Direct LED
-------------------	--

TRILUMINOS Display	TRILUMINOS PRO
--------------------	----------------

Zakres barw (DCI-P3)	92%
----------------------	-----

Procesor obrazu	Procesor 4K HDR X1
-----------------	--------------------

Czas pracy	24/7
------------	------

Matowa powoka zapewniajca gbok czerń	Nie
--	-----

Zmatowienie (%)	2%
-----------------	----

Kąt widzenia (z prawej / z lewej)	178 (89 / 89) stopni (CR >10)
--------------------------------------	-------------------------------

Kąt widzenia (od góry / od dołu)	178 (89 / 89) stopni (CR >10)
-------------------------------------	-------------------------------

## Dane techniczne obrazu

Przetwarzanie sygnału wideo	4K X-Reality PRO
--------------------------------	------------------

Optymalizacja ruchu	Motionflow XR 240 (natywny 60 Hz)
---------------------	-----------------------------------

Sygnał HDMI	4096x2160p(24,60Hz), 3840x2160p(24,30,60Hz), 1080p(24,30,60Hz), 1080i(60Hz), 720p(24,30,60Hz), 480p
-------------	--

## Dane techniczne dźwięku

Skierowanie głośników	Skierowane do dołu
--------------------------	--------------------

Moc wyjściowa dźwięku	10 W + 10 W
--------------------------	-------------

## Funkcje profesjonalne

Tryb Pro	Tak
Automatyczne wybudzanie przez HDMI	Tak
Platforma HTML5	Tak
Multicast / IPTV	Tak
System operacyjny	Android TV
Wbudowana pamięć (GB)	16 GB

## Dane techniczne sieci

Wi-Fi Direct	Tak
Certyfikat Wi-Fi	Tak
Bezprzewodowa sieć LAN	Wbudowana obsługa

## Funkcje ułatwiające obsługę

Kodeki do	MPEG1: MPEG1 / MPEG2PS: MPEG2 / MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2, AVC / MP4 (XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC / AVI: Xvid, MotionJpeg / ASF (WMV): VC1 / MOV: AVC, MPEG4,
-----------	---



odtworzenia z urządzeń USB	MotionJpeg / MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC / WEBM: VP8 / 3GPP: MPEG4, AVC / MP3 / ASF (WMA) / LPCM / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG
----------------------------	---

Zegar ekranowy	Tak
----------------	-----

Usypianie czasowe	Tak
-------------------	-----

Wycznik czasowy	Tak
-----------------	-----

Wbudowany Chromecast	Tak
----------------------	-----

Apple AirPlay	Tak
---------------	-----

## Dane techniczne sterowania

Sterowanie przez IP	Tak
---------------------	-----

Sterowanie przez RS-232C	Tak
--------------------------	-----

HDMI-CEC	Tak
----------	-----

## Wejcia i wyjcia

HDCP	HDCP 2.3 (dla HDMI1/2/3/4)
------	----------------------------

Wejcia

kompozytowego sygnau wideo	1 (z boku, minijack)
Wejcia HDMI (cznie)	4 (4 z boku)
Analogowe wejcia audio (cznie)	1 (z boku, konwersja analogowa)
Cyfrowe wyjcia audio	1 (z boku)
Porty USB	2 (z boku)
Wejcia Ethernet	1 (z boku)

## Cechy konstrukcyjne

Kolor ramki	Czarny
Rozstaw otworów zgodny z VESA®	Tak
Rozstaw otworów VESA® (szer. × wys.)	400 x 400 mm / 15 3/4 x 15 3/4 cala

## Specyfikacja rodowiska pracy

Znamionowy pobór mocy	248 W
Pobór mocy (w trybie	0,5 W

czuwania)	0,5 W
-----------	-------

Dynamiczne sterowanie podświetleniem	Tak
--------------------------------------	-----

Tryb oszczędzania energii	Tak
---------------------------	-----

## Wymiary

Wymiary telewizora bez podstawy (szer. × wys. × g.)	1899 x 1089 x 71 mm / 74 7/8 x 42 7/8 x 2 7/8 cala
---	--

Wymiary kartonu (szer. × wys. × g.)	2036 x 1239 x 258 mm / 80 1/4 x 48 7/8 x 10 1/4 cala
-------------------------------------	--

## Waga

Waga monitora bez podstawy	44,5 kg / 98,1 funta
----------------------------	----------------------

Waga kartonu (brutto)	62 kg / 136,6 funta.
-----------------------	----------------------

## Akcesoria

Regulator uchwyty ciennego (w zestawie)	Tak (w zależności od regionu)
---	-------------------------------

Podstawa biurkowa  
(opcjonalna) Nie

---

## Dalsze informacje

Arkusze informacji  
o produkcie (tylko Europa) <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1393001>

---

## Gallery

