

FW-85BZ35L

Udoskonalony 85-calowy
monitor profesjonalny 4K HDR
o dużej jasności, z pamięcią
wewnętrzną 32 GB



Overview

Jasny, wyrazisty obraz o dużej moliwociach indywidualnej konfiguracji

BRAVIA FW-85BZ35L to prawdziwie profesjonalny monitor zaprojektowany z myślą o niezawodnej pracy przez całe doba w środowiskach handlowych, biurowych oraz edukacyjnych. Zwiększa efektywność rozwiązań do oznakowania cyfrowego oraz skuteczność komunikacji z pracownikami dzięki jasnym, kolorowym obrazom 4K HDR o wysokim kontraście. Funkcje ułatwiające użytkowanie profesjonalne upraszczają integrację, obsługę i udostępnianie treści we współczesnych, zintegrowanych środowiskach audiowizualnych. Elastyczne opcje konfiguracji sprawiają, że monitor BRAVIA BZ35L to idealny wyświetlacz LED na potrzeby bardziej efektywnej działalności gospodarczej.

Wyraźne, realistyczne obrazy, których nie sposób przeoczyć

85-calowy monitor FW-85BZ35L przyciąga uwagę widzów ekranem o jasności 550 nitów, który zapewnia, że wszystkie informacje są zawsze wyraźne i czytelne. Opracowane przez Sony zaawansowane technologie przetwarzania obrazu zapewniają doskonały wygląd prezentowanych treści. Wyjątkowo szeroki kąt widzenia panelu sprawia, że wszyscy

w pomieszczeniu mog cieszy si wyranym, jasnym obrazem, niezalenie od miejsca, w którym si znajduj.

Features

Bardziej nasycone i naturalne kolory

Wydajny procesor Sony 4K HDR X1 oraz technologia TRILUMINOS Pro umoliwiaj wierne odwzorowanie bogatej palety nasyconych, realistycznych kolorów.

Lepsze odwzorowanie szczegóów

Przetwarzanie 4K X-Reality PRO poprawia jako obrazu, zbliajc go do rzeczywistej jakoci 4K. Obrazy s wyostrzane i udoskonalane w czasie rzeczywistym, co pozwala wydoby dodatkowe szczegóy w przypadku korzystania ze róde obrazu o niszej rozdzielczoci.

Wiksza pynno ruchu

Technologia Motionflow XR zapewnia pynniesze, bardziej naturalne odtwarzanie szybkiego ruchu.

Elastyczno instalacji dostosowana do kadego rodowiska

Smuke, minimalistyczne wzornictwo monitorów FW-85BZ35L wprowadza nienaganny styl do kadego rodowiska biznesowego. Eleganckie linie monitora wspógraj z praktycznymi rozwizaniami, aby zapewni atw integracj w przestrzeniach handlowych, biurowych i edukacyjnych.

Regulowany uchwyt cienny

Monitory BRAVIA s dostarczane z regulowanym uchwytem ciennym zapewniajczym dodatkow elastyczno montau centralnego — w orientacji pionowej lub poziomej.

Interfejsy umieszczone z boku

Zcza sygnaowe, sieciowe i inne interfejsy znajduj si z boku, aby uatwi instalacj i dostp, gdy monitor

znajduje si w pozycji pionowej.

Dyskretne logo

Logo firmy Sony zostao dyskretnie umieszczone na brzegu ramy, dziki czemu nic nie rozprasza widzów w trakcie oglądania pochaniajcych uwag obrazów.

Moliwo instalacji w poziomie, w pionie i w nachyleniu

Monitor BRAVIA mona zamontowa pionowo lub poziomo, dopasowujc do dowolnego otoczenia biurowego lub handlowego. Monitor mona take zamontowa w nachyleniu, co dodatkowo zwiksza elastyczno instalacji.

Caodobowa niezawodno

Biznes nigdy nie pi. Monitory BRAVIA zaprojektowano do niezawodnej pracy w trybie 24/7 w najbardziej wymagajcych rodowiskach biurowych i handlowych.

Specjalna konfiguracja pod ktem uytku profesjonalnego

Tryb ustawień profesjonalnych pozytywnie wpywa na dziaalno firmy dziki moliwoci dostosowania ustawień oraz trybów dziaania monitora BRAVIA do wymagań rodowiska biurowego i handlowego. Moliwo wyczania wej lub funkcji zdalnego sterowania, ustawiania czasu uruchamiania/wyczania, ukrywania opisów i blokowania przycisków, aby unikn manipulowania przy monitorach znajdujcych si w przestrzeni publicznej. Moliwo dostosowania i zapisywania ustawień, a nastpnie kopiowania ich z jednego monitora do drugiego za pomoc pamici USB.

Szybkie wywietlanie obrazu wysokiej jakoci

Konfiguracja monitora nie bdzie ju nastrcza problemów. Jednoetapowy wybór ustawień obejmuje ustawienia wstpne dostosowane do wymagań danego

rodowiska, takie jak: sala konferencyjna, oznakowanie cyfrowe w ywych lub naturalnych kolorach oraz grafika. Wystarczy wybra ustawienie wstpne, a monitor BRAVIA natychmiast skonfiguruje tryb obrazu, wejcia, ustawienia sterowania i inne funkcje.

atwa konfiguracja wielu ekranów

Konfiguracja wielu ekranów na potrzeby wywietlania wielkoformatowego nigdy nie bya atwiejsza. Aplikacja Multi Display Setting (MDS) uatwia tworzenie niesamowitych cian wideo z wielu monitorów BRAVIA umieszczonych obok siebie.

atwa integracja

Monitory BRAVIA z serii BZ35L to rozwizanie dla nowoczesnego wiata komunikacji. Zapewniaj bezproblemow obsug wiodcych obecnie platform automatyzacji i sterowania, a otwarte interfejsy API uatwiaj integracj z rozwizaniami innych producentów.

Dua wewntrzna pami masowa 32 GB

Pami wewntrzna innych monitorów jest zajmowana przez system operacyjny, pozostawiajc niewiele miejsca na aplikacje lub dane uytownika. Monitor FW-85BZ35L ma wewntrzn pami masow powikszon z 16 GB do 32 GB, co zapewnia znacznie wiecej miejsca na aplikacje, zdjcia, filmy oraz materiay suce do oznakowania cyfrowego.

Digital Signage dla kadego

Informowanie klientów oraz wskazywanie kierunku w sklepach i biurach za pomoc rozwizań do oznakowania cyfrowego jest teraz wyjtkowo proste. Wbudowana obsuga standardu HTML5 uatwia wywietlanie interaktywnych treci signage na monitorach BRAVIA bez koniecznoci korzystania z dedykowanego dekodera, odtwarzacza multimedialnego lub komputera. Zainstalowane oprogramowanie BRAVIA Signage Free (BSF) automatycznie odtwarza materiay w formacie

HTML, filmy oraz zdjęcia z dysku USB podłączonego do monitora BRAVIA. To bardzo proste.

Bezprzewodowe powielanie obrazu

łatwo odtwarzać bezprzewodowo treści z urządzenia przenośnego na monitorze BRAVIA dzięki zintegrowanej obsłudze funkcji Apple AirPlay i Google Chromecast.

Łatwiejsze organizowanie spotkań

Pobierz aplikację Google Meet ze sklepu Google Play i sparuj monitor BRAVIA z kompatybilną kamerą internetową, aby łatwo prowadzić wideokonferencje.

BRAVIA zapewnia zrównoważony rozwój w każdej scenie

Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na jeszcze większe ekrany monitorów pojawia się także ryzyko większego zużycia zasobów i energii. Zobowiązania firmy Sony w zakresie zrównoważonego rozwoju przyczyniają się jednak do zwiększenia wydajności — od etapu opracowania produktu aż po samo korzystanie z ekranów.

Model FW-85BZ35L uzyska oznakowanie EPEAT Bronze w 23 krajach

EPEAT to najważniejsze na świecie globalne oznakowanie ekologiczne dla elektroniki, czyli rygorystyczne i kompleksowe kryteria zrównoważonego rozwoju z niezależną weryfikacją wszystkich produktów znajdujących się w internetowym rejestrze EPEAT. Poziom EPEAT Bronze oznacza, że wybrane produkty spełniają szeroki i rygorystyczny zestaw kryteriów, co czyni je bardziej zrównoważoną alternatywą przy zakupie.

Informacje na temat konkretnych modeli można znaleźć w [rejestrze EPEAT \(https://www.epeat.net/\)](https://www.epeat.net/). Status rejestracji i poziomy mogą się różnić w zależności od kraju

Specifications

Cechy ogólne

Rozmiar ekranu	85"
----------------	-----

Jasno (cd/m ²)	550
----------------------------	-----

Współczynnik kontrastu	6000:1
---------------------------	--------

Współczynnik kontrastu dynamicznego	400 000:1
---	-----------

Czas reakcji (ms)	15,9
-------------------	------

Rozdzielczo wyświetlacza (poziomo × pionowo, w pikselach)	3840 x 2160
--	-------------

Zgodno z HDR (High Dynamic Range)	Tak (HDR10, HLG, Dolby Vision)
--------------------------------------	--------------------------------

Proporcje	16:9
-----------	------

Możliwo montażu w pionie / w nachyleniu	Tak
---	-----

Cechy wyświetlacza

Rodzaj przyciemniania	Technologia Frame Dimming
Wyświetlacz	LCD
Typ panelu	VA
Typ podświetlenia	Bezpośrednie podświetlenie Direct LED
TRILUMINOS Display	TRILUMINOS PRO
Zakres barw (DCI-P3)	92%
Procesor obrazu	Procesor 4K HDR X1
Czas pracy	24/7
Matowa powłoka zapewniająca głęboką czerń	Nie
Zmatowienie (%)	2%
Kąt widzenia (z prawej / z lewej)	178 (89 / 89) stopni (CR >10)
Kąt widzenia (od góry / od dołu)	178 (89 / 89) stopni (CR >10)

Dane techniczne obrazu	
Przetwarzanie sygnału wideo	4K X-Reality PRO

Optymalizacja ruchu	Motionflow XR 240 (natywny 60 Hz)
---------------------	-----------------------------------

Sygna HDMI	4096 x 2160 p (24,60 Hz), 3840 x 2160 p (24, 30, 60 Hz), 1080 p (24, 30, 60 Hz), 1080i (60 Hz), 720 p (24, 30, 60 Hz), 480 p
------------	---

Dane techniczne dźwięku

Połączenie głośników	Skierowane do dołu
-------------------------	--------------------

Moc wyjściowa dźwięku	10 W + 10 W
--------------------------	-------------

Funkcje profesjonalne

Tryb Pro	Tak
----------	-----

Automatyczne wybudzanie przez HDMI	Tak
--	-----

Platforma HTML5	Tak
-----------------	-----

Multicast / IPTV	Tak
------------------	-----

System operacyjny	Android TV
-------------------	------------

Wbudowana pami (GB)	32 GB
------------------------	-------

Dane techniczne sieci

Wi-Fi Direct	Tak
--------------	-----

Certyfikat Wi-Fi	Tak
------------------	-----

Bezprzewodowa sieć LAN	Wbudowana obsuga
---------------------------	------------------

Funkcje uatwiajce obsug

Kodeki do odtwarzania z urzdzeń USB	MPEG1: MPEG1 / MPEG2PS: MPEG2 / MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2, AVC / MP4 (XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC / AVI: Xvid, MotinJpeg / ASF (WMV): VC1 / MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg / MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC / WEBM: VP8 / 3GPP: MPEG4, AVC / MP3 / ASF (WMA) / LPCM / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG
---	---

Zegar ekranowy	Tak
----------------	-----

Usypianie czasowe	Tak
-------------------	-----

Wycznik czasowy	Tak
-----------------	-----

Wbudowany Chromecast	Tak
----------------------	-----

Apple AirPlay	Tak
---------------	-----

Dane techniczne sterowania

Sterowanie przez IP	Tak
---------------------	-----

Sterowanie przez RS-232C	Tak
--------------------------	-----

HDMI-CEC	Tak
----------	-----

Wejcia i wyjcia

HDCP	HDCP 2.3 (dla HDMI1/2/3/4)
------	----------------------------

Wejcia kompozytowego sygnału wideo	1 (z boku, minijack)
------------------------------------	----------------------

Wejcia HDMI (cznie)	4 (4 z boku)
---------------------	--------------

Analogowe wejcia audio (cznie)	1 (z boku, konwersja analogowa)
--------------------------------	---------------------------------

Cyfrowe wyjcia audio	1 (z boku)
----------------------	------------

Porty USB	2 (z boku)
-----------	------------

Wejcia Ethernet	1 (z boku)
-----------------	------------

Cechy konstrukcyjne

Kolor ramki	Czarny
-------------	--------

Rozstaw otworów zgodny z VESA®	Tak
--------------------------------	-----

Rozstaw otworów VESA® (szer. × wys.)	400 x 400 mm / 15 3/4 x 15 3/4 cala
--------------------------------------	-------------------------------------

Specyfikacja środowiska pracy

Znamionowy pobór mocy	323 W
-----------------------	-------

Pobór mocy (w trybie czuwania)	0,5 W
--------------------------------	-------

Dynamiczne sterowanie podświetleniem	Tak
--------------------------------------	-----

Tryb oszczędzania energii	Tak
---------------------------	-----

Wymiary

Wymiary telewizora bez podstawy (szer. × wys. × g.)	44,5 kg / 98,1 funta
---	----------------------

Wymiary kartonu (szer. × wys. × g.)	2036 x 1239 x 258 mm / 80 1/4 x 48 7/8 x 10 1/4 cala
--	---

Waga

Waga monitora bez podstawy	44,5 kg / 98,1 funta
-------------------------------	----------------------

Waga kartonu (brutto)	62 kg / 136,6 funta.
-----------------------	----------------------

Akcesoria

Regulator uchwytu ciennego (w zestawie)	Tak (w zalenoci od regionu)
---	-----------------------------

Podstawka biurkowa (opcjonalna)	Nie
------------------------------------	-----

Dalsze informacje

Arkusz informacji o produkcie (tylko Europa)	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1393008
--	---

Gallery



