

## HDCE-100

Jednomodowy adapter wiatowodowy do kamer HSC i HDC z interfejsem wiatowodowym



### Overview

#### **Umoliwia w kamerach serii HSC i HDC przekształcenie kabla SMPTE-311M w wiatowód jednomodowy, dostarczając zasilanie do gowicy kamery**

Adapter rozszerzający HDCE-100 do kamery pozwala przekształcić kabel wiatowodowy SMPTE-311M kamer serii HSC i HDC w wiatowód jednomodowy na potrzeby transmisji na du odlego. Adapter HDCE-100 zasila gowic kamery, co przy rejestrowaniu materiau w terenie pozwala unikn poszukiwania róda energii. Jeli w prostych systemach transmisji na ywo 4K nie jest uywany modu CCU, adapter HDCE-100 moe take dostarcza zasilanie do kamery 4K z wykorzystaniem procesora pasma podstawowego BPU-4000.

#### **Produkcja HD na wiksz odlego**

Transmisja na du odlego za pomoc wiatowodu jednomodowego.

#### **Moliwo zasilania gowicy kamery**

Modu HDCE-100 umoliwia zasilanie gowicy kamery za porednictwem kabla wiatowodowego SMPTE-311M, co pozwala unikn koniecznoci korzystania z lokalnego róda zasilania prdem staym.

## **Dostarczanie zasilania do kamery do transmisji na ywo 4K z wykorzystaniem moduu BPU-4000**

Jeli w prostych systemach transmisji na ywo 4K nie jest uywany modu CCU, modu moe dostarcza zasilanie do kamery 4K z wykorzystaniem procesora pasma podstawowego BPU-4000.

### Features

## **Produkcja HD na du odlego z wykorzystaniem wiatowodu jednomodowego**

Adapter HDCE-100 umoliwia transmisj dalekiego zasiogu z kamery do moduu sterowania kamer (CCU) z wykorzystaniem wiatowodu jednomodowego.

## **Zasilanie kamer**

Modu HDCE-100 umoliwia zasilanie gowicy kamery za porednictwem wiatowodu SMPTE-311M. W przypadku gdy modu HDCE-100 jest podczony do procesora BPU-4000 moliwe jest rwnie zasilanie kamery 4K F55 + CA-4000 do transmisji na ywo.

## **Modu 3U do montau w szafie rakowej**

Modu HDCE-100 way okoo 4 kg, a jego wymiary to 145 x 124 x 365 mm (szer. x wys. x g.), dziki czemu mona go zamontowa w szafie 19-calowej.

### Related products



#### **HKCU-SM100**

Adapter dalekiego zasiogu do jednostki sterujcej CCU



#### **BPU-4500A**

Procesor sygnau wideo 4K/HD do uytku w sieciach IP

## Gallery

