

HDFX-100

Adapter HD kabla typu triax dla kamer HDC-1500/1000



Omówienie

Adaptory przewodów typu triax HD HDTX100 i HDFX100 znacznie rozszerzają zastosowania kamer HDC1000/HDC1500. Dzięki konwersji transmisji światłowodowej na powszechnie stosowany system transmisji przewodami typu triax umożliwiają przesyłanie na duże odległości wysokiej jakości obrazów z kamery HDC1000 lub HDC1500 bądź kamery HDC1500 zamontowanej na adapterze HDLA1500 — do 1400 m za pośrednictwem przewodu typu triax o średnicy 14,5 mm lub do 1000 m za pośrednictwem przewodu typu triax o średnicy 13,2 mm. * Konwersja transmisji światłowodowej na powszechnie stosowany system transmisji przewodami typu triax * Transmisja na duże odległości — do 1400 m za pośrednictwem przewodu typu triax o średnicy 14,5 mm lub do 1000 m za pośrednictwem przewodu typu triax o średnicy 13,2 mm.

Galeria

