

HDLA-1500

Adapter do duych obiektywów
HD



Overview

Adapter HDLA-1500 zapewnia współpracę przenośnej kamery HD HDC-1500 lub kamery SuperMotion HDC-3300 z dwiema obiektywami studyjnymi/transmisyjnymi oraz wizjerami 7". W odróżnieniu od tradycyjnych zestawów rozszerzających do obiektywów adapter HDLA-1500 montuje się na kamerze jednym ruchem, bez użycia kabli. Dzięki temu przejście od filmowania z ręki do zdjęć ze statywu trwa dosłownie moment.

Uwaga

Korpus adaptera HDLA-1500 ma kolor szary, tak jak kamera studyjna HDC-1000. W razie potrzeby można nabyć wersję w ciemnym kolorze — HDLA-1500/B.

Mechanizm błyskawicznego dokowania jednym ruchem ręki

Montaż kamery na adapterze jest szybki i łatwy. Ten wyjątkowy mechanizm umożliwia montaż i demontaż kamery HDC-1500 bez odczucia drugiego obiektywu.

Szybki montaż głowicy kamery przenośnej

W celu zapewnienia wydajnej pracy w warunkach studyjnych i podczas transmisji w adapterze drugiego obiektywu zastosowano wyjątkową konstrukcję umożliwiającą przekształcenie kamery z narycznej w wersję z dwiema

obiektywem w zaledwie kilka sekund.

Bezprzewodowa praca dziki zintegrowaniu wszystkich poczeń w mocowaniu typu gorca stopka

Nowo opracowany mechanizm sprzajcy zapewnia bezporednie przekazywanie zasilania, sygnaów wideo i sygnaów sterujcych midzy kamer HDC-1500 a adapterem HDLA-1500, bez adnych dodatkowych poczeń przewodowych

Wbudowany zasilacz telepromptera

Adapter do duego obiektywu moe dostarcza zasilanie (200–240 V prdu przemienneo), gdy jest uywany w poczeniu z moduem sterowania kamer HDCU-1000

Charakterystyka obsugi identyczna z kamer o penych rozmiarach

Dostpne s wszystkie funkcje sterowania i funkcjonalno powizana tradycyjnie z kamerami o penych rozmiarach. Adapter HDLA-1500/B charakteryzuje si take znacznie nizszym usytuowaniem wizjera ni w porównywalnych modelach. Ta niska konstrukcja znacznie powiksza pole widzenia operatora, a take minimalizuje paralaks midzy osi optyczn gowicy kamery a wizjerem.

Features

Nowa, niskoprofilowa konstrukcja o mniejszej wysokoci wizjera

Regulacja poenia wizjera

Mechanizm dokowania bezporedniego

Related products



HDCU-5000

Jednostka sterująca (CCU) do kamer z serii HDC-5500 i HDC-3500/3100



HDVF-EL780

7,4-Calowy wizjer Full HD OLED

Gallery

