

HDLA1507

Adapter do duego wizjera



Overview

Umoliwia uycie duego wizjera z wybranymi modelami kamer przenonych

Wygodny dodatek do kamer przenonych HDC-1400R, 1450R, 1500R, 1550R.

Umoliwia uycie wybranych kamer z obiektywem przenonym i wizjerem CRT

Nowo opracowany mechanizm sprzgjcy zapewnia bezporednie przekazywanie zasilania, sygnaów wideo i sygnaów sterujcych midzy kamer a adapterem z serii HDLA. Dziki temu unikatowemu mechanizmowi podczenie i odczenie kamery nie wie si z koniecznoci zdemontowania duego obiektywu. Mechanizm sprzgjcy pozwala zatem niezwykle szybko i prosto skonfigurowa sprzt.

Features

Umoliwia uycie wybranych kamer z obiektywem przenonym i wizjerem CRT

Nowo opracowany mechanizm sprzgjcy zapewnia bezporednie przekazywanie zasilania, sygnaów wideo i sygnaów sterujcych midzy kamer a adapterem z serii HDLA. Dziki temu unikatowemu mechanizmowi podczenie i odczenie kamery nie wie si z koniecznoci zdemontowania duego obiektywu.

Mechanizm sprzajcy pozwala zatem niezwykle szybko i prosto skonfigurowa sprzt.

Related
products



HDVF- EL780

7,4-Calowy wizjer Full
HD OLED

Gallery

