

HDVF-C950W

Wieloformatowy kolorowy wizjer LCD o rozdzielczoci HD przeznaczony do przenoonych kamer HD HDC-1500



Overview

Dziki duemu rozmiarowi wywietlacza, wysokiej rozdzielczoci i szerokiemu ktowi widzenia wizjer HDVF-C950W idealnie sprawdzi si w zaawansowanych zastosowaniach w studiu i wozach transmisyjnych. Krótki czas reakcji nowego, kolorowego ekranu LCD jest zalet zwaszcza przy filmowaniu sportu i wszelkiego rodzaju szybkich akcji.

Wikszy rozmiar obrazu

Ekran LCD o przektnej 9" umoliwia szybkie i dokadne ustawianie ostroci. Niewielkie wymiary i mniejszy pobór mocy umoliwiaj prac nawet na kamerze w konfiguracji przenonej.

Szerszy kt widzenia

Nowy ekran LCD ma bardzo szeroki kt widzenia w poziomie i w pionie.

Krótki czas reakcji

Znacznie krótszy czas reakcji wywietlacza umoliwia wyran reprodukcj szybko poruszajcych si obiektów.

Features

Obsuga rónych formatów

Urzdzenie obsuguje wszystkie klatkae kamer z rodziny HDC-1500

Mae wymiary

Bardzo mae wymiary pozwalaj uzyska znacznie wiksze kty obrotu i przechyu ni przy korzystaniu z wizjerów CRT. Urzdzienie moe by uywane na kamerach w konfiguracji przenonej.

Szeroki zakres barw

Nowe ekrany LCD dokadne reprodukuj rozszerzony zakres barw

Bardzo niski pobór mocy

Specifications

Dane ogólne

Zasilanie:	Napicie stae od 10,5 V do 17,0 V
Pobór mocy:	18 W
Temperatura pracy:	Od -20°C do 45°C
Temperatura przechowywania:	Od -20°C do 60°C
Masa:	2,7 kg bez osony
Wymiary (szer. x wys. x g.):	290 x 265 x 199 mm z oson
LCD	Kolorowy ekran TFT o przektnej 9"
Wymiary	

wyświetlanego obrazu: 197 x 111 mm (proporcje 16:9)

Parametry techniczne

Jasno: 350 cd/m²

Rozdzielczo: 400 linii lub więcej

Liczba efektywnie analizowanych linii / Format / Częstotliwość odwieńnięcia (poziomo) / Częstotliwość odwieńnięcia (pionowo)

Obsługiwane formaty:

- 1080 / 23,98PsF / 26,97 kHz / 47,95 Hz
- 1080 / 24PsF / 27 kHz / 48 Hz
- 1080 / 25PsF / 28,13 kHz / 50 Hz
- 1080 / 29,97PsF / 33,72 kHz / 59,94 Hz
- 1080 / 30PsF / 33,75 kHz / 60 Hz
- 1080 / 50i / 28,13 kHz / 50 Hz
- 1080 / 59,94i / 33,72 kHz / 59,94 Hz

- 1080 / 60i / 33,75 kHz / 60 Hz
- 1035 / 59,94i / 33,72 kHz / 59,94 Hz
- 1035 / 60i / 33,75 kHz / 60 Hz

Temperatura barwowa: 6500 K

Wskaniki: R Tally, G Tally, Batt, !

Sygnay wejciowe: Pb, Pr: 0,7 Vp-p, asynchroniczne, zakończenie magistrali 75 Ω, Y: 1,0 Vp-p, synchroniczne, zakończenie magistrali 75 Ω

Zcza

Zcze CAMERA: Okrge, 20-stykowe

Dostarczane wyposaenie

Osona monitora

Tabliczka znamionowa

Instrukcja obsugi

Uchwyt stopki
w kształcie V

Klucz imbusowy

ruby z białym
imbusowym (4 szt.)

Kabel
poczeniowy

Gallery

