

HDVF-EL740

7,4-Calowy wizjer Full HD OLED



Overview

Wizjer HDVF-EL740 z 7,4-calowym wywietlaczem OLED o rozdzielczoci Full HD 1920x1080 doskonale sprawdza si przy produkcji na ywo w standardzie 4K/HD w poczeniu z przenonymi systemami kamerowymi oraz kamkorderami XDCAM firmy Sony. Nowy cyfrowy interfejs obsuguje bezporednie przesywanie sygnau w rozdzielczoci 1080p z najnowszej serii kamer HDC, a równoczenie wizjer zachowuje take tradycyjny analogowy interfejs, aby zapewni kompatybilno z innymi kamerami i kamkorderami firmy Sony. Oprócz specjalnego menu wizjera dodatkow wygod obsugi zapewnia menu na gowicy kamery. Dla jeszcze wikszej elastycznoci zapewniono zewntrzne wejcia HD SDI oraz gniazda wejcia dla zasilania DC / lampki sygnaowej. Dziki zastosowaniu nowego wywietlacza korpus wizjera HDVF jest cieńszy.

Features

7,4-calowy wywietlacz OLED o rozdzielczoci Full HD 1920x1080 doskonale sprawdza si przy produkcji na ywo w standardzie 4K/HD w poczeniu z kamerami studyjnymi firmy Sony

7,4-calowy wizjer HDVF-EL740 Full HD OLED doskonale wspógra z przenonymi systemami kamerowymi oraz kamkorderami naramiennymi XDCAM firmy Sony. Panel OLED o rozdzielczoci 1920x1080 zapewnia niezwykle dokadne

odwzorowanie ostroci. Wizjer jest dostarczany w zestawie z osłoną, która minimalizuje odbłaski podczas pracy w terenie, a także z panelem ochronnym na powierzchni wyświetlacza OLED.

Nowy cyfrowy interfejs z górną kamerą

Nowy interfejs cyfrowy umożliwia bezprecedensowe transfery sygnału 1080p podczas korzystania z wizjera w porównaniu z modelem kamery z najnowszej serii HDC za pomocą nowego dedykowanego kabla. Istnieje także standardowy interfejs analogowy, który odbiera analogowe sygnały wideo z modeli kamer z wcześniejszych generacji oraz naramiennych kamkorderów XDCAM za pomocą tradycyjnego kabla do wizjera.

Elastyczna czarna obsługa, w tym również z poziomym menu górnej kamery

Menu górnej kamery w nowych modelach kamer Sony z serii HDC można obsługiwać za pomocą panelu wizjera. Większość funkcji można przypisać dedykowanym przyciskom na panelu wizjera, co pozwala operatorowi skoncentrować się na widoku z jednego monitora. Co więcej, czarna obsługa menu HDVF.

Mechanizm podnoszący

Mechanizm podnoszący wizjera zapewnia wygodę użytkownika podczas ujęć panoramicznych, pochylonych oraz dostosowanie wysokości ruchu.

Programowalne przyciski na ramce

HDVF-EL740 oferuje możliwość zamontowania dwóch przycisków na ramce do użytku w niestandardowych konfiguracjach kamer. Przyporządkowane funkcje można wybrać z menu początkowych kamer.

Elastyczny montaż

Standardowy ¼-calowy gwintowany otwór na końcu podstawy wizjera upraszcza montaż ramienia do kamery bez

konieczności montażu uchwyty poziomy.

Zewnętrzne wejście 3G-SDI

Złącze sygnału wejściowego 3G-SDI wizjera zwiększa elastyczność oglądania zewnętrznego źródła obrazu i umożliwia podłączenie sygnału kamery. Może odbierać sygnał wideo 1080i/p.

Zewnętrzne zasilanie prądem stałym DC i lampki kontrolne (tally)

Złącze sygnału wejściowego DC służy do samodzielnego obsługiwania wizjera bez podłączenia kablem do zasilacza kamery. Zapewniono także czerwone lampki kontrolne.

Tryb zwiększonej jasności (BBM)

Panel OLED o wysokim stopniu jasności pozwala na zwiększenie poziomu jasności do 700 cd/m² dla ułatwienia pracy w przestrzeniach zewnętrznych i innych jasno oświetlonych miejscach.

Ustawienia temperatury kolorów

Ustawienia temperatury kolorów wizjera można dostosować od 3200K do 9500K, zwiększając wartości co 100K, aby dostosować je do wymagań pracy.

Funkcja tłumienia migotania

Funkcja tłumienia migotania, którą można aktywować za pomocą przycisku, ogranicza błyski, które mogą pojawić się przy sygnałach wejściowych o niskiej częstotliwości pionowej.

Monitor z numerem kamery

Można wczytać numer kamery za pomocą urządzenia LED i zapewnionego arkusza z plastikowym numerem.

Funkcja monitora przebiegu sygnału (WFM)

Przebieg sygnału wejściowego można wyświetlać na

ekranie pomocniczym wizjera, umożliwiając kompleksowe monitorowanie obrazu w celu precyzyjnego sterowania ekspozycją. Podczas wybierania jednej z 5 pozycji dostępne jest podwójne wyjście MAG na panelu wizjera.

Osona wizjera w zestawie

Wizjer jest dostarczany z osoną przystosowaną do użytku na zewnątrz. Dostępna jest także dusza, piramidalna osona VFH-790 jako opcja do stosowania na zewnątrz.

Specifications

Dane ogólne

Zasilanie	10,5 V do 17,0 V DC (dostarczane przez kamer lub ród zewnętrzne)
Pobór mocy	12,0 W (BBM ON: 13,5 W)
Temperatura pracy Temperatura przechowywania	Od -20°C do +45°C
Waga [Bez osony].	Od -20°C do +60°C
Wymiary (szer. x wys. x g.) [bez osony],	1,7 kg
Zasilanie	295 x 217,9 x 84,7 mm (11 5/8 x 8 5/8 x 6 3/8 cala)

Modu monitora

Panel	7,4 cala (188 mm) kolorowy panel OLED
-------	---------------------------------------

Efektywny rozmiar obrazu [H/V, proporcje 16:9]	164 x 92 mm
--	-------------

Parametry techniczne

Jasno [jasno szczytowa, typowa]	315 cd/m ² w zwykym trybie (BBM PRZY: 700 cd/m ²)
---------------------------------	--

Rozdzielczo	1920x1080
-------------	-----------

Temperatura barwowa	D65
---------------------	-----

Obsługiwane formaty [SDI IN]

1080	23,98PsF, 24PsF, 25PsF, 29.97PsF, 30PsF, 50i, 50p, 59,94i, 59,94p, 60i, 60p
------	---

720	50p, 59,94p
-----	-------------

Zcza

Zcze kamery	Okręge, 20-stykowe (x1)
-------------	-------------------------

Wejcie SDI	Typu BNC (x1)
------------	---------------

Wejście DC/Tally	DIN, 4-pin (1)
------------------	----------------

Akcesoria w zestawie (liczba sztuk)

Osona wewnętrzna	(1)
------------------	-----

Tabliczka z numerem	(1)
---------------------	-----

Szmatka do czyszczenia	(1)
------------------------	-----

Przewód poczeniowy, 20pin	(1)
Uwaga: Wycznie nowego typu.	

Adapter szybkiego montau V Wedge	(1)
-------------------------------------	-----

Klucz imbusowy	(1)
----------------	-----

ruby imbusowe	(4)
---------------	-----

Adapter gorca stopka	(1)
----------------------	-----

ruby montaowe do adaptera gorcej stopki na gwint	(4)
	(1)

Przed skorzystaniem z urzdzenia	(1)
---------------------------------	-----

Instrukcja obsugi, CD-ROM	(1)
---------------------------	-----

Related
products



VFH-790

Osona do wizjera
Sony

Gallery

